


LM MT300 56/22 SI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Etykiety przylepne z poliestru do drukarek laserowych w formacie DIN A4 wytrzymałe na ścieranie. Bardzo odporne na wysokie temperatury. Do oznaczania wszelkiego rodzaju urządzeń rozdzielczych i modułów. Możliwość opisywania także długopisem lub flamastrem STI.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	LaserMark, Oznaczniki urządzeń, 22 x 56 mm, srebrny
Nr zam.	1686420001
Typ	LM MT300 56/22 SI
GTIN (EAN)	4008190494087
Ilość	10 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	0.08 mm	Głębokość (cale)	0.0031 inch
Wysokość	22 mm	Wysokość (cale)	0.8661 inch
Szerokość	56 mm	Szerokość (cale)	2.2047 inch
Masa netto	11.2 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...150 °C
-------------------------------	--------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Klej	Klej akrylanowy		
Ilość na arkusz	36		
Metoda nadruku	druk laserowy		
Wykonanie	samoprzylepny		
Szerokość	56 mm		
Klasa palności wg UL 94	HB		
zakres temperatur roboczych, maks.	150 °C		
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C		
Barwny	srebrny		
Halogenki	Nie		
Materiał podstawowy	poliester, bez PVC		
Nadrukowane znaki	bez		
Liczba oznaczników w opakowaniu	360		
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy	Arkusz etykiet	
	Liczba kombinacji w opakowaniu	10	
	Liczba oznaczników w kombinacji	36	
Aprobata zgodnie z UL 969	Tak		
Liczba oznaczników w kombinacji	1 Label sheet = 36 Device markers		
Zakres temperatury stosowania	-40...150 °C		

Znaczniki urządzeń

Halogenki	Nie
-----------	-----

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Rysunki

