


## Zdjęcie produktu



Złączki szeregowe bezpiecznikowe i złączki szeregowe komponentów pozwalają na wkomponowanie elementów zabezpieczających i funkcjonalnych bezpośrednio w listwę zaciskową. Złączki szeregowe bezpiecznikowe obejmują wbudowane uchwyty bezpiecznika, aby niezawodnie chronić elektryczne obwody przed przeciążeniem – idealne rozwiązanie do systemów sterowania i systemów rozdzielczych. Złączki szeregowe komponentów umożliwiają włączenie komponentów elektronicznych, takich jak diody, rezystory lub diody LED, bezpośrednio do okablowania. Zapewnia to oszczędność miejsca i przejrzyste wdrożenie funkcji przełączania i separacji sygnałów. Oba typy złączy szeregowych zapewniają wyższe bezpieczeństwo, prostą konserwację i kompaktową, zorientowaną na funkcje instalację.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja     | Seria Z, Podzespół listwy rządowej, Złączka szeregowa dwupoziomowa, Przekrój pomiarowy: 2.5 mm <sup>2</sup> , złącze sprężynowe, Ciemnobieżowy |
| Nr zam.    | <a href="#">1690020000</a>                                                                                                                     |
| Typ        | ZDK 2.5/D/1                                                                                                                                    |
| GTIN (EAN) | 4008190877897                                                                                                                                  |
| Ilość      | 50 szt.                                                                                                                                        |

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (UR) E60693

## Wymiary i masa

|                            |             |                  |             |
|----------------------------|-------------|------------------|-------------|
| Głębokość                  | 53 mm       | Głębokość (cale) | 2.0866 inch |
| Głębokość wraz z szyną DIN | 54 mm       | Wysokość         | 79.1 mm     |
| Wysokość (cale)            | 3.1142 inch | Szerokość        | 5.1 mm      |
| Szerokość (cale)           | 0.2008 inch | Masa netto       | 10.64 g     |

## Temperatury

|                                        |                |                                         |                |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|
| Temperatura magazynowania              | -25 °C...55 °C | Temperatura otoczenia                   | -50 °C...75 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, min. | -50 °C         | długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 120 °C         |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                                                            |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS                                          | Zgodne, z wyłączeniem                |
| Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 7a                                   |
| REACH SVHC                                                                 | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                                                       | c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093 |

## Informacje ogólne

|                                                    |                                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 14 maks. | przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 30 |
| Normy                                              | IEC 60947-7-1                                |
| Szyna montażowa                                    | TS 35                                        |

## Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

przekrój przyłącza przewodu, 2.5 mm<sup>2</sup>  
cienkodrutowe z końcówką kablową DIN 46228/1, dalsze przyłącze, maks.

## Złączki bezpiecznikowe

wskaźnik bez LED

## dalsze dane techniczne

|                |                 |                                          |       |
|----------------|-----------------|------------------------------------------|-------|
| otwarte strony | z prawej strony | wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Tak   |
| rodzaj montażu | wciskany        | część elektroniczna                      | dioda |

## dane tworzywa

|                         |       |        |              |
|-------------------------|-------|--------|--------------|
| Materiał podstawowy     | Wemid | Barwny | Ciemnobeżowy |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0   |        |              |

## ZDK 2.5/D/1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## dane znamionowe

|                                                 |                     |                             |               |
|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|
| Przekrój pomiarowy                              | 2.5 mm <sup>2</sup> | Napięcie znamionowe         | 500 V         |
| Znamionowe napięcie stałe                       | 500 V               | Znamionowe natężenie prądu  | 0.5 A         |
| Prąd przy maksymalnym przewodowaniu             | 0.5 A               | Normy                       | IEC 60947-7-1 |
| Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x       | 1.33 mΩ             | Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV          |
| Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x | 0.77 W              | Stopień zanieczyszczenia    | 3             |

## dane znamionowe wg CSA

|                                            |                 |                                            |        |
|--------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|--------|
| Wielkość przewodu Factory wiring min (CSA) | 26 AWG          | Wielkość przewodu Field wiring max (CSA)   | 12 AWG |
| Nr certyfikatu (CSA)                       | 80053378-200039 | Wielkość przewodu Factory wiring max (CSA) | 12 AWG |
| Wielkość przewodu Field wiring min (CSA)   | 26 AWG          |                                            |        |

## dane znamionowe wg UL

|                                           |        |                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|--------|
| Wielkość przewodu Factory wiring max (UR) | 14 AWG | Prąd Gr C (UR)                            | 15 A   |
| Napięcie rozm. C (UR)                     | 300 V  | Wielkość przewodu Factory wiring min (UR) | 26 AWG |
| Nr certyfikatu (UR)                       | E60693 | Wielkość przewodu Field wiring min (UR)   | 26 AWG |
| Wielkość przewodu Field wiring max (UR)   | 14 AWG |                                           |        |

## parametry systemu

|                                 |                                                                                     |                              |     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| Wykonanie                       | Złącze sprężynowe, do poprzecznych złączy wtykowych, wolne z jednej strony, z diodą | niezbędna płyta zamykająca   | Tak |
| Liczba potencjałów              | 1                                                                                   | liczba poziomów              | 2   |
| liczba zacisków na poziom       | 2                                                                                   | Liczba potencjałów w rzędzie | 1   |
| poziomy wewnętrznie zmostkowane | Tak                                                                                 | Przyłącze PE                 | Nie |
| Szyna montażowa                 | TS 35                                                                               | Funkcja N                    | Nie |
| Funkcja PE                      | Nie                                                                                 | Funkcja PEN                  | Nie |

## przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

|                                                                                                   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1                                                                | A2                   |
| przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 14 maks.                                                |                      |
| kierunek podłączenia                                                                              | u góry               |
| Długość odizolowania                                                                              | 10 mm                |
| Rodzaj przyłącza 2                                                                                | złącze sprężynowe    |
| Rodzaj przyłącza                                                                                  | złącze sprężynowe    |
| liczba przyłączy                                                                                  | 4                    |
| Zakres zaciskania, maks.                                                                          | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Zakres zaciskania, min.                                                                           | 0.05 mm <sup>2</sup> |
| Wielkość ostrza                                                                                   | 0,6 x 3,5 mm         |
| przekrój przyłącza przewodu AWG, min.                                                             | AWG 30               |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. | 1.5 mm <sup>2</sup>  |

## ZDK 2.5/D/1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

|                                                                                                   |                                            |            |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|----------------------|
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min.  | 0.05 mm <sup>2</sup>                       |            |                      |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. | 1.5 mm <sup>2</sup>                        |            |                      |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min.  | 0.05 mm <sup>2</sup>                       |            |                      |
| Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego 2.5 mm <sup>2</sup> drutu, maks.                         |                                            |            |                      |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.                                    | 0.05 mm <sup>2</sup>                       |            |                      |
| Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks.                                             | 2.5 mm <sup>2</sup>                        |            |                      |
| Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min.                                              | 0.05 mm <sup>2</sup>                       |            |                      |
| bliźniacza tulejka kablowa, maks.                                                                 | 0.34 mm <sup>2</sup>                       |            |                      |
| bliźniacza tulejka kablowa, min.                                                                  | 0.14 mm <sup>2</sup>                       |            |                      |
| Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks.                                         | 2.5 mm <sup>2</sup>                        |            |                      |
| Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min.                                          | 0.05 mm <sup>2</sup>                       |            |                      |
| Maks. przekrój przyłącza, cienki przewód wielodrutowy, min.                                       | 0.05 mm <sup>2</sup>                       |            |                      |
| Długość rurki dla okucia z zakończeniem kablowym z kołnierzem z tworzywa sztucznego DIN 46228/4   | Długość rurki                              | min.       | 6 mm                 |
|                                                                                                   |                                            | maks.      | 10 mm                |
|                                                                                                   | Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu | znamionowy | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                                                   | Długość rurki                              | min.       | 6 mm                 |
|                                                                                                   |                                            | maks.      | 12 mm                |
|                                                                                                   | Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu | znamionowy | 0.75 mm <sup>2</sup> |
|                                                                                                   | Długość rurki                              | min.       | 6 mm                 |
|                                                                                                   |                                            | maks.      | 12 mm                |
|                                                                                                   | Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu | znamionowy | 1 mm <sup>2</sup>    |
|                                                                                                   | Długość rurki                              | min.       | 8 mm                 |
|                                                                                                   |                                            | maks.      | 12 mm                |
|                                                                                                   | Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu | znamionowy | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Długość rurki dla okucia z zakończeniem kablowym bez kołnierza z tworzywa sztucznego DIN 46228/1  | Długość rurki                              | min.       | 8 mm                 |
|                                                                                                   |                                            | maks.      | 12 mm                |
|                                                                                                   | Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu | znamionowy | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                                                   | Długość rurki                              | min.       | 10 mm                |
|                                                                                                   |                                            | maks.      | 12 mm                |
|                                                                                                   | Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu | znamionowy | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                                                   | Długość rurki                              | min.       | 10 mm                |
|                                                                                                   |                                            | maks.      | 12 mm                |
|                                                                                                   | Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu | znamionowy | 0.75 mm <sup>2</sup> |
|                                                                                                   | Długość rurki                              | min.       | 10 mm                |
|                                                                                                   |                                            | maks.      | 12 mm                |
|                                                                                                   | Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu | znamionowy | 1 mm <sup>2</sup>    |
|                                                                                                   | Długość rurki                              | min.       | 10 mm                |
|                                                                                                   |                                            | maks.      | 12 mm                |
|                                                                                                   | Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu | znamionowy | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                                                   | Długość rurki                              | min.       | 10 mm                |
|                                                                                                   |                                            | maks.      | 12 mm                |
|                                                                                                   | Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu | znamionowy | 2.5 mm <sup>2</sup>  |

## Ważna informacja

Informacje produktowe



Uwzględnij dopuszczalną temperaturę roboczą w trybie ciągłym

## Dane techniczne

### Klasyfikacje


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000903    | ETIM 9.0    | EC000903    |
| ETIM 10.0   | EC000903    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-14 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-14 |             |             |

## Rysunki



## Akcesoria

## Mostki poprzeczne



Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złązek odbywa się za pomocą mostków poprzecznych. Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złączkach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe i wkręcane do złązek modułowych.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZQV 2.5/2                  | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1608860000</a> | Seria Z, Łącznik poprzeczny, 24 A                             |
| GTIN (EAN) | 4008190123680              |                                                               |
| Ilość      | 60 ST                      |                                                               |
| Typ        | ZQV 2.5/3                  | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1608870000</a> | Akcesoria, Łącznik poprzeczny, 24 A                           |
| GTIN (EAN) | 4008190061630              |                                                               |
| Ilość      | 60 ST                      |                                                               |
| Typ        | ZQV 2.5/4                  | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1608880000</a> | Akcesoria, Łącznik poprzeczny, 24 A                           |
| GTIN (EAN) | 4008190082208              |                                                               |
| Ilość      | 60 ST                      |                                                               |
| Typ        | ZQV 2.5/5                  | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1608890000</a> | Akcesoria, Łącznik poprzeczny, 24 A                           |
| GTIN (EAN) | 4008190065713              |                                                               |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                               |
| Typ        | ZQV 2.5/6                  | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1608900000</a> | Akcesoria, Łącznik poprzeczny, 24 A                           |
| GTIN (EAN) | 4008190149840              |                                                               |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                               |
| Typ        | ZQV 2.5/7                  | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1608910000</a> | Akcesoria, Łącznik poprzeczny, 24 A                           |
| GTIN (EAN) | 4008190159665              |                                                               |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                               |
| Typ        | ZQV 2.5/8                  | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1608920000</a> | Akcesoria, Łącznik poprzeczny, 24 A                           |
| GTIN (EAN) | 4008190061531              |                                                               |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                               |
| Typ        | ZQV 2.5/9                  | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1608930000</a> | Akcesoria, Łącznik poprzeczny, 24 A                           |
| GTIN (EAN) | 4008190117009              |                                                               |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                               |
| Typ        | ZQV 2.5/10                 | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1608940000</a> | Akcesoria, Łącznik poprzeczny, 24 A                           |
| GTIN (EAN) | 4008190099060              |                                                               |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                               |
| Typ        | ZQV 2.5/20                 | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1908960000</a> | Seria Z, Łącznik poprzeczny, do zacisków, Liczba biegunów: 20 |
| GTIN (EAN) | 4032248535293              |                                                               |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                               |

## ZDK 2.5/D/1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ        | ZQV 2.5/50                 | Wersja                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1697540000</a> | Akcesoria, Łącznik poprzeczny, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883256              |                                     |
| Ilość      | 10 ST                      |                                     |

## Płytki zamykające i płytki separacyjne




Płytki separacyjne i płyty zamykające są niezbędnymi akcesoriami dla złączy szeregowych. Płytki separacyjne zapewniają optyczną i elektryczną separację poszczególnych potencjałów i grup funkcjonalnych, zwiększając bezpieczeństwo i zapewniając przejrzystą strukturę wewnątrz szafy sterującej. Płyta zamykająca zamyka rząd złączy szeregowych po bokach, chroniąc je przed kontaktem z częściami pod napięciem i gwarantując czyste, stabilne wykończenie. Oba komponenty są precyzyjnie dopasowane do odpowiednich serii złączy szeregowych firmy Weidmüller, przyczyniając się do bezpiecznego, zgodnego z przepisami i profesjonalnego okablowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Typ        | ZAP/TW ZDK2.5              | Wersja                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1674730000</a> | Seria Z, Płyta zamykająca, Płytki separacyjne |
| GTIN (EAN) | 4008190444891              |                                               |
| Ilość      | 20 ST                      |                                               |
| Typ        | ZAP/TW ZDK2.5 BL           | Wersja                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1748800000</a> | Seria Z, Płyta zamykająca, Płytki separacyjne |
| GTIN (EAN) | 4008190997519              |                                               |
| Ilość      | 20 ST                      |                                               |
| Typ        | ZAP/TW ZDK2.5 OR           | Wersja                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1690080000</a> | Seria Z, Płyta zamykająca, Płytki separacyjne |
| GTIN (EAN) | 4008190870645              |                                               |
| Ilość      | 20 ST                      |                                               |

## Trzymacz



Aby zagwarantować trwale bezpieczne osadzenie w szynie nośnej i zapobiec wypadnięciu, Weidmüller wprowadził do programu końcówki kątowe. Dostępne są wersje ze śrubą i bezśrubowe. Na trzymaczach można umieszczać oznaczniki, również dla oznaczeń grupowych. Istnieje też możliwość mocowania wtyczek kontrolnych.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ        | EW 35                      | Wersja                                                          |
| Nr zam.    | <a href="#">0383560000</a> | Wspornik końcowy, beżowy, TS 35, V-2, Wemid, Szerokość: 8.5 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190181314              | 100 °C                                                          |
| Ilość      | 50 ST                      |                                                                 |

## ZDK 2.5/D/1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

|            |                            |                                                                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | EW 35 GR 7032              | Wersja                                                                      |
| Nr zam.    | <a href="#">0383530000</a> | Wspornik końcowy, szary, TS 35, V-0, Wemid, Szerokość: 9 mm, 120 °C         |
| GTIN (EAN) | 4008190027322              |                                                                             |
| Ilość      | 50 ST                      |                                                                             |
| Typ        | EW 35/SCHA/M3              | Wersja                                                                      |
| Nr zam.    | <a href="#">0258660000</a> | Wspornik końcowy, beżowy, TS 35, V-2, Wemid, Szerokość: 16.5 mm, 100 °C     |
| GTIN (EAN) | 4008190033477              |                                                                             |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                                             |
| Typ        | WEW 35/1                   | Wersja                                                                      |
| Nr zam.    | <a href="#">1059000000</a> | Wspornik końcowy, Ciemnobeżowy, TS 35, V-2, Wemid, Szerokość: 12 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190172282              |                                                                             |
| Ilość      | 50 ST                      |                                                                             |
| Typ        | WEW 35/2                   | Wersja                                                                      |
| Nr zam.    | <a href="#">1061200000</a> | Wspornik końcowy, Ciemnobeżowy, TS 35, HB, Wemid, Szerokość: 8 mm, 100 °C   |
| GTIN (EAN) | 4008190030230              |                                                                             |
| Ilość      | 50 ST                      |                                                                             |
| Typ        | ZEW 35                     | Wersja                                                                      |
| Nr zam.    | <a href="#">9540000000</a> | Wspornik końcowy, Ciemnobeżowy, TS 35, V-2, Wemid, Szerokość: 6 mm, 100 °C  |
| GTIN (EAN) | 4008190956264              |                                                                             |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                                             |
| Typ        | ZEW 35/2                   | Wersja                                                                      |
| Nr zam.    | <a href="#">8630740000</a> | Wspornik końcowy, Ciemnobeżowy, TS 35, V-2, Wemid, Szerokość: 8 mm, 100 °C  |
| GTIN (EAN) | 4032248348916              |                                                                             |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                                             |

## Adapter testowy i gniazda testowe



Adaptory testowe i wtyki kontrolne są wykorzystywane do połączeń elektrycznych między złączkami i urządzeniami testującymi. W ten sposób można ustanowić styk elektryczny w stanie okablowanym i w łatwy sposób dokonać pomiarów.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Typ        | ZTA 4                      | Wersja                           |
| Nr zam.    | <a href="#">1688110000</a> | Akcesoria, Adapter testowy, 11 A |
| GTIN (EAN) | 4008190855666              |                                  |
| Ilość      | 25 ST                      |                                  |

## ZDK 2.5/D/1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Gilzy redukcyjne



Zastosowanie tulejek redukcyjnych ułatwia podłączanie przewodów o przekrojach mniejszego zakresu. Przewody można bezpiecznie wprowadzić do zacisku nie rozdzielając skrętek. Zastosowana tulejka redukcyjna centruje przewód w środkowym punkcie wejścia przewodu.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                           |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| Typ        | ZRH 1.5H/1                 | Wersja                    |
| Nr zam.    | <a href="#">1678810000</a> | Seria Z, Gilza redukcyjna |
| GTIN (EAN) | 4008190487324              |                           |
| Ilość      | 1000 ST                    |                           |
| Typ        | ZRH 1.5H/2                 | Wersja                    |
| Nr zam.    | <a href="#">1678800000</a> | Seria Z, Gilza redukcyjna |
| GTIN (EAN) | 4008190487317              |                           |
| Ilość      | 1000 ST                    |                           |

## STR przezroczyste paski



## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ        | STR 7 F.SCHT 7             | Wersja                                                          |
| Nr zam.    | <a href="#">0515300000</a> | Oznacznik złączek, Nasadka ochronna, 27 x 6.3 mm, transparentny |
| GTIN (EAN) | 4008190182175              |                                                                 |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                                 |

## Akcesoria

## druk specjalny



Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznaczniakiem do wszystkich przewodów oraz wtyków, a także podzespołów elektronicznych. System jest idealny do krótkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych oznaczniaków.

Paski umożliwiające szybkie instalowanie, wymagające tylko jednej operacji. Druk jest wyraźnie czytelny, kontrastowy i dostępny w różnych szerokościach.

Szeroki asortyment oznaczniaków gotowych do użycia Paski umożliwiające szybkie instalowanie Oznaczniki złącz, pasujące do wszystkich złącz kablowych Weidmüller Dostępne jako niewypełnione karty MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiem Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/5 MC SDR             | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1609810000</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456597              | Weidmueller, według życzenia klienta                          |
| Ilość      | 200 ST                     |                                                               |

## neutralna



Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznaczniakiem do wszystkich przewodów oraz wtyków, a także podzespołów elektronicznych. System jest idealny do krótkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych oznaczniaków.

Paski umożliwiające szybkie instalowanie, wymagające tylko jednej operacji. Druk jest wyraźnie czytelny, kontrastowy i dostępny w różnych szerokościach.

Szeroki asortyment oznaczniaków gotowych do użycia Paski umożliwiające szybkie instalowanie Oznaczniki złącz, pasujące do wszystkich złącz kablowych Weidmüller Dostępne jako niewypełnione karty MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiem Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/5 MC NE WS           | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111              | Weidmueller, biały                                            |
| Ilość      | 1000 ST                    |                                                               |
| Typ        | WS 10/15 MC NE WS          | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1854090000</a> | WS, Znakowanie zacisków, 10 x 15 mm, Raster w mm (P): 15.00   |
| GTIN (EAN) | 4032248390694              | Weidmueller, Allen-Bradley, biały                             |
| Ilość      | 240 ST                     |                                                               |

## ZDK 2.5/D/1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 10/5 M MC NE WS         | Wersja                                                    |
| Nr zam.    | <a href="#">1792000000</a> | WS, Znakowanie zacisków, 10 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248223862              | Weidmueller, Allen-Bradley, biały                         |
| Ilość      | 720 ST                     |                                                           |
| Typ        | WS 10/5 MC NE WS           | Wersja                                                    |
| Nr zam.    | <a href="#">1635000000</a> | WS, Znakowanie zacisków, 10 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190261948              | Weidmueller, Allen-Bradley, biały                         |
| Ilość      | 720 ST                     |                                                           |

## ZGB ruchomy wspornik szyldów grupowych



ZGB 15 jest oprawką szyldów grupowych, wyposażoną w zawias. W oprawce szyldu można umieszczać oznacznik dekafix 5, oznacznik złącz WS 12/5 lub szyld wsuwany ESO 15.


ZGB 30 jest oprawką szyldów grupowych, wyposażoną w zawias. W oprawce szyldu można umieszczać oznacznik dekafix 5, oznacznik złącz WS 12/5 lub szyld wsuwany ESO 7.

Informacje o szyldach wsuwanych oraz paskach ochronnych, patrz „Akcesoria”.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZGB 15                     | Wersja                                                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1636530000</a> | Oznacznik złączek, Znakowanie zacisków, 15 x 7 mm, Raster w mm |
| GTIN (EAN) | 4008190297053              | (P): 5.00 Weidmueller, biały                                   |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                                |
| Typ        | ZGB 30                     | Wersja                                                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1611930000</a> | Oznacznik złączek, Znakowanie zacisków, 32 x 7 mm, Raster w mm |
| GTIN (EAN) | 4008190002251              | (P): 5.00 Weidmueller, biały                                   |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                                |
| Typ        | ZGB 30/3.5                 | Wersja                                                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1778290000</a> | Oznacznik złączek, Znakowanie zacisków, 32 x 7 mm, Raster w mm |
| GTIN (EAN) | 4032248161065              | (P): 3.50 biały                                                |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                                |

## neutralna



Oznaczniki ZS w sprawdzonym formacie MultiCard - opracowane specjalnie do złączek z serii Z. Mają duży obszar zadruku. Dzięki mechanizmowi z zawiasem, dostęp do mostków poprzecznych jest możliwy nawet bez demontażu. Szybki montaż dzięki wkładaniu pojedynczych szyldów w paski. Pojedyncze szyldy można łatwo rozdzielać.


Obszar znacznika na zawiasach Mogą być umieszczone na taśmie lub pojedynczo. Znaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard. Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## Akcesoria

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ        | ZS 10/5 MC NE WS           | Wersja                                                    |
| Nr zam.    | <a href="#">1610000000</a> | ZS, Znakowanie zacisków, 10 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190263171              | Weidmueller, Allen-Bradley, biały                         |
| Ilość      | 480 ST                     |                                                           |

## Uchwyt znaczników



Uchwyty oznaczników oferują możliwość dodatkowego montażu standardowych oznaczników o rozstawie 5 lub 5,1 mm. Uchwyty kątowe mogą być opcjonalnie łączone zatraskowo i mogą być montowane we wszystkich standardowych kanałach znakowania modułowych listew zaciskowych Klippon® Connect. Pasujące typy oznaczników można znaleźć w odpowiednich akcesoriach uchwytu oznacznika.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| Typ        | BZT 1 WS 10/5              | Wersja                                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1805490000</a> | Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                                                |
| Ilość      | 100 ST                     |                                                |

|            |                            |                                                |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| Typ        | BZT 1 ZA WS 10/5           | Wersja                                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1805520000</a> | Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                                                |
| Ilość      | 100 ST                     |                                                |

## Wkrętaki z końcówką płaską



Wkrętak z izolacją VDE do pracy przy częściach będących pod napięciem do AC 1000 V i DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Test bezpieczeństwa GS, kontrola indywidualna. Końcówka z wysokostopowej stali chrom-wanad-molibden, hartowana wskrośnie, oksydowana.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Typ        | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | Wersja                                                       |
| Nr zam.    | <a href="#">2749610000</a> | Narzędzie montażowe, Szerokość końcówki (B): 3.5 mm, Długość |
| GTIN (EAN) | 4050118896350              | końcówki: 100 mm, Grubość końcówki (A): 0.6 mm               |
| Ilość      | 1 ST                       |                                                              |