

## BLZF 3.50/15/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nie stosować wyrobu do  
opracowywania nowych  
rozwiązań

## Zdjęcie produktu



Złącza żeńskie z systemem złącz sprężynowych do podłączania przewodów w rastrze 3,50 mm. Zapewniają one dość miejsca na umieszczenie etykiet i mogą być kodowane.

## Ogólne dane zamówieniowe

|                          |                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja                   | Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.50 mm, Liczba biegunów: 15, 180°, złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², skrzynia |
| Nr zam.                  | <a href="#">1690550000</a>                                                                                                                |
| Typ                      | BLZF 3.50/15/180 SN BK BX                                                                                                                 |
| GTIN (EAN)               | 4008190329068                                                                                                                             |
| Ilość                    | 50 szt.                                                                                                                                   |
| parametry produktu       | IEC: 320 V / 14.5 A / 0.2 - 1.5 mm²<br>UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14                                                                 |
| opakowanie               | skrzynia                                                                                                                                  |
| Status dostawy           | W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.                                                                                        |
| Ostatnia data zamówienia | 2025-09-30T00:00:00+02:00                                                                                                                 |

Data sporządzenia 14.06.2026 03:34:08 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki

## BLZF 3.50/15/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (UR) E60693

## Wymiary i masa

|            |         |                  |             |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 22 mm   | Głębokość (cale) | 0.8661 inch |
| Wysokość   | 13 mm   | Wysokość (cale)  | 0.5118 inch |
| Szerokość  | 52.5 mm | Szerokość (cale) | 2.0669 inch |
| Masa netto | 15.22 g |                  |             |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Parametry systemu

| Rodzina produktów                               | OMNIMATE Signal - seria BL/SL 3.50      | Rodzaj przyłącza                              | Przyłącze pola                                          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Metoda wykonywania złącz                        | złącze sprężynowe                       | Raster w mm (P)                               | 3.50 mm                                                 |
| Raster w calach (P)                             | 0.138 "                                 | Kierunek odejścia przewodu                    | 180°                                                    |
| Liczba biegunów                                 | 15                                      | L1 in mm                                      | 49.00 mm                                                |
| L1 w calach                                     | 1.929 "                                 | Liczba rzędów                                 | 1                                                       |
| liczba rzędów z biegunami                       | 1                                       | Przekrój pomiarowy                            | 1.5 mm <sup>2</sup>                                     |
| zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106 | zabezpieczony przed dotknięciem palcami | zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 | IP 20 w stanie wetkniętym/ IP 10 w stanie niewetkniętym |
| Stopień ochrony                                 | IP20, po całkowitym zmontowaniu         | Rezystancja skrośna                           | ≤5 mΩ                                                   |
| element kodowany                                | Tak                                     | Długość odizolowania                          | 10 mm                                                   |
| końcówka wkrętaka                               | 0,4 x 2,5                               | końcówka wkrętaka norma                       | DIN 5264-A                                              |
| Cykle wpinania                                  | 25                                      | Siła wtykania/biegun, maks.                   | 7 N                                                     |
| Siła ciągnięcia / biegun, maks.                 | 5 N                                     |                                               |                                                         |

## Dane materiałowe

|                                       |          |                                 |                            |
|---------------------------------------|----------|---------------------------------|----------------------------|
| Materiał izolacyjny                   | PBT      | Barwny                          | czarny                     |
| Tabela kolorów (podobny)              | RAL 9011 | grupa materiałów izolacyjnych   | IIla                       |
| Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) | ≥ 200    | Moisture Level (MSL)            |                            |
| Klasa palności wg UL 94               | V-0      | Materiał styków                 | Stop Cu                    |
| Powierzchnia styku                    | cynowana | Struktura warstwowa wtyku       | 4...8 μm Sn hot-dip tinned |
| Temperatura magazynowania, min.       | -40 °C   | Temperatura magazynowania, max. | 70 °C                      |
| Temperatura pracy, min.               | -50 °C   | Temperatura pracy, max.         | 100 °C                     |
| Zakres temperatur montaż, min.        | -30 °C   | Zakres temperatur montaż, max.  | 100 °C                     |

## Przewody pasujące do złącza

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Zakres zaciskania, min.               | 0.13 mm <sup>2</sup> |
| Zakres zaciskania, maks.              | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 28               |

## BLZF 3.50/15/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 16 maks.

jednodrutowe, min. H05(07) V-U 0.2 mm<sup>2</sup>jednodrutowe, maks. H05(07) V-U 1.5 mm<sup>2</sup>cienkodrutowe, min. H05(07) V-K 0.2 mm<sup>2</sup>cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K 1.5 mm<sup>2</sup>z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, min. 0.2 mm<sup>2</sup>z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, maks. 1 mm<sup>2</sup>z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min. 0.2 mm<sup>2</sup>z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, 1.5 mm<sup>2</sup> maks.

średnica zewnętrzna izolacji, maks. 2.90 mm

Sprawdzian trzpieniowy EN 60999 a x b; ø 2,4 mm x 1,5 mm

Zaciskany przewód

| Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu | Typ                          | cienkodrutowe              |
|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|                                            | znamionowy                   | 0.5 mm <sup>2</sup>        |
| przewód i końcówka tulejkowa               | Długość zdejmowania izolacji | znamionowy/2 mm            |
|                                            | Zalecana tulejka kablowa     | <a href="#">H0.5/16 OR</a> |
|                                            | Długość zdejmowania izolacji | znamionowy/0 mm            |
|                                            | Zalecana tulejka kablowa     | <a href="#">H0.5/10</a>    |
| Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu | Typ                          | cienkodrutowe              |
|                                            | znamionowy                   | 0.75 mm <sup>2</sup>       |
| przewód i końcówka tulejkowa               | Długość zdejmowania izolacji | znamionowy/2 mm            |
|                                            | Zalecana tulejka kablowa     | <a href="#">H0.75/16 W</a> |
|                                            | Długość zdejmowania izolacji | znamionowy/0 mm            |
|                                            | Zalecana tulejka kablowa     | <a href="#">H0.75/10</a>   |
| Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu | Typ                          | cienkodrutowe              |
|                                            | znamionowy                   | 1 mm <sup>2</sup>          |
| przewód i końcówka tulejkowa               | Długość zdejmowania izolacji | znamionowy/2 mm            |
|                                            | Zalecana tulejka kablowa     | <a href="#">H1.0/16D R</a> |
|                                            | Długość zdejmowania izolacji | znamionowy/0 mm            |
|                                            | Zalecana tulejka kablowa     | <a href="#">H1.0/10</a>    |
| Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu | Typ                          | cienkodrutowe              |
|                                            | znamionowy                   | 1.5 mm <sup>2</sup>        |
| przewód i końcówka tulejkowa               | Długość zdejmowania izolacji | znamionowy/0 mm            |
|                                            | Zalecana tulejka kablowa     | <a href="#">H1.5/10</a>    |

Tekst referencyjny

Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P). Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego.

## Dane znamionowe wg IEC

|                                                  |                        |                                                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| przetestowane zgodnie z normą                    | IEC 60664-1, IEC 61984 | Prąd znamionowy, min. liczba biegunów 14.5 A (Tu=20°C) |
| Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) | 10 A                   | Prąd znamionowy, min. liczba biegunów 12 A (Tu=40°C)   |

## BLZF 3.50/15/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

|                                                                                  |        |                                                                                  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Prąd znamionowy, maks. liczba<br>biegunów (Tu=40°C)                              | 8 A    | napięcie znamionowe przy kat.<br>przebieg/stopniu zanieczyszczenia II/2          | 320 V           |
| napięcie znamionowe przy kat.<br>przebieg/stopniu zanieczyszczenia III/2         | 160 V  | napięcie znamionowe przy kat.<br>przebieg/stopniu zanieczyszczenia III/3         | 160 V           |
| znamionowe napięcie udarowe przy kat.<br>przebieg/stopniu zanieczyszczenia II/2  | 2.5 kV | znamionowe napięcie udarowe przy kat.<br>przebieg/stopniu zanieczyszczenia III/2 | 2.5 kV          |
| znamionowe napięcie udarowe przy kat.<br>przebieg/stopniu zanieczyszczenia III/3 | 2.5 kV | odporność na zwarcia                                                             | 3 x 1 s z 100 A |

## Dane znamionowe wg CSA

|                                                 |                                                                         |                                                 |                |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| Instytut (CSA)                                  | CSA                                                                     | Nr certyfikatu (CSA)                            | 200039-1461395 |
| Napięcie znamionowe (grupa użytkowa<br>B / CSA) | 300 V                                                                   | Napięcie znamionowe (grupa użytkowa<br>D / CSA) | 300 V          |
| Prąd znamionowy (grupa użytkowa B /<br>CSA)     | 10 A                                                                    | Prąd znamionowy (grupa użytkowa D /<br>CSA)     | 10 A           |
| przekrój przyłącza przewodu AWG, min.           | AWG 26                                                                  | przekrój przyłącza przewodu AWG,<br>maks.       | AWG 14         |
| Odniesienie do wartości znamionowych            | W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat. |                                                 |                |

## Dane znamionowe wg UL 1059

|                                                     |                                                                         |                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| Instytut (UR)                                       | UR                                                                      | Nr certyfikatu (UR)                                 | E60693 |
| Napięcie znamionowe (grupa użytkowa<br>B / UL 1059) | 300 V                                                                   | Napięcie znamionowe (grupa użytkowa<br>D / UL 1059) | 300 V  |
| Prąd znamionowy (grupa użytkowa B /<br>UL 1059)     | 10 A                                                                    | Prąd znamionowy (grupa użytkowa D /<br>UL 1059)     | 10 A   |
| przekrój przyłącza przewodu AWG, min.               | AWG 26                                                                  | przekrój przyłącza przewodu AWG,<br>maks.           | AWG 14 |
| Odniesienie do wartości znamionowych                | W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat. |                                                     |        |

## Opakowanie

|               |           |              |           |
|---------------|-----------|--------------|-----------|
| opakowanie    | skrzynia  | Długość VPE  | 167.00 mm |
| Szerokość VPE | 117.00 mm | Wysokość VPE | 85.00 mm  |

## Testy typu

|                               |                 |                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test: wytrzymałość znaczników | Standard        | DIN EN 61984 rozdział 7.3.2 / 09.02 według wzorca zamieszczonego w DIN EN 60068-2-70 / 07.96                                                            |
|                               | Test            | znacznik początku, identyfikacja typu, napięcie znamionowe, przekrój znamionowy, raster, typ materiału, znacznik zatwierdzenia SEV, znacznik atestu CSA |
|                               | Ocena           | dostępny                                                                                                                                                |
|                               | Test            | znacznik zatwierdzenia UL                                                                                                                               |
|                               | Ocena           | na etykiecie opakowania                                                                                                                                 |
|                               | Test            | wytrzymałość                                                                                                                                            |
| Test: przekrój zaciskowy      | Ocena           | sprawdzony                                                                                                                                              |
|                               | Standard        | DIN EN 60999-1 rozdziały 7 i 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 rozdział 8.2.4.5.1 / 12.99                                                                     |
|                               | Typ przewodnika | Typ przewodnika oraz pełny 0,2 mm <sup>2</sup><br>przekrój przewodnika<br>Typ przewodnika oraz bez izolacji 0,5 mm <sup>2</sup><br>przekrój przewodnika |

## Dane techniczne

|                                                           |                                           |  |                                           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|-------------------------------------------|
| Test uszkodzenia i przypadkowego poluzowania przewodników | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika |  | pełny 1,5 mm <sup>2</sup>                 |
|                                                           | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika |  | bez izolacji 1,5 mm <sup>2</sup>          |
|                                                           | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika |  | AWG 28/1                                  |
|                                                           | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika |  | AWG 28/19                                 |
|                                                           | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika |  | AWG 16/1                                  |
|                                                           | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika |  | AWG 16/19                                 |
|                                                           | Ocena                                     |  | sprawdzony                                |
|                                                           | Standard                                  |  | DIN EN 60999-1 rozdział 9.4 / 12.00       |
|                                                           | Wymaganie                                 |  | 0,2 kg                                    |
|                                                           | Typ przewodnika                           |  | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika |
|                                                           |                                           |  | pełny 0,2 mm <sup>2</sup>                 |
|                                                           |                                           |  | AWG 28/1                                  |
|                                                           |                                           |  | AWG 28/19                                 |
|                                                           | Ocena                                     |  | sprawdzony                                |
|                                                           | Wymaganie                                 |  | 0,3 kg                                    |
| Test wciągania                                            | Typ przewodnika                           |  | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika |
|                                                           |                                           |  | bez izolacji 0,5 mm <sup>2</sup>          |
|                                                           | Ocena                                     |  | sprawdzony                                |
|                                                           | Wymaganie                                 |  | 0,4 kg                                    |
|                                                           | Typ przewodnika                           |  | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika |
|                                                           |                                           |  | pełny 1,5 mm <sup>2</sup>                 |
|                                                           |                                           |  | bez izolacji 1,5 mm <sup>2</sup>          |
|                                                           |                                           |  | AWG 16/1                                  |
|                                                           |                                           |  | AWG 16/19                                 |
|                                                           | Ocena                                     |  | sprawdzony                                |
|                                                           | Standard                                  |  | DIN EN 60999-1 rozdział 9.5 / 12.00       |
|                                                           | Wymaganie                                 |  | ≥5 N                                      |
|                                                           | Typ przewodnika                           |  | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika |
|                                                           |                                           |  | AWG 28/1                                  |
|                                                           |                                           |  | AWG 28/19                                 |
|                                                           | Ocena                                     |  | sprawdzony                                |
|                                                           | Wymaganie                                 |  | ≥10 N                                     |
|                                                           | Typ przewodnika                           |  | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika |
|                                                           |                                           |  | H05V-U0.2                                 |
|                                                           | Ocena                                     |  | sprawdzony                                |
|                                                           | Wymaganie                                 |  | ≥20 N                                     |
|                                                           | Typ przewodnika                           |  | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika |
|                                                           |                                           |  | H05V-U0.5                                 |
|                                                           | Ocena                                     |  | sprawdzony                                |
|                                                           | Wymaganie                                 |  | ≥40 N                                     |
|                                                           | Typ przewodnika                           |  | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika |
|                                                           |                                           |  | H05V-U1.5                                 |
|                                                           |                                           |  | H05V-K1.5                                 |
|                                                           |                                           |  | AWG 16/1                                  |
|                                                           |                                           |  | AWG 16/19                                 |
|                                                           | Ocena                                     |  | sprawdzony                                |

**BLZF 3.50/15/180 SN BK BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Ważna informacja**


|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zgodność IPC | Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Uwagi        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• Gold-plated contact surfaces on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Max. outer diameter of the conductor: 2.9 mm</li> <li>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>• Crimp shape A for wire-end ferrules with crimping tools PZ 1,5 (order no. 9005990000) or PZ 6/5 (order no. 9011460000) for larger wire cross-sections recommended.</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |

**Klasyfikacje**


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |

## Rysunki


### Zdjęcie produktu




### Rysunek wymiarowany




### Wykres



### Wykres



### Wykres



## Akcesoria

## zabezpieczenia przed naprężeniami



W przypadku częstych zmian obciążeń: „sprzęg wleczony” dla złączy wtykowych.

Odciażnik może zrobić więcej niż tylko odciążać przewodniki:

Wystarczy zatrzasknąć na wtyku:

łączenie kabli w wiązkiprowadzenie kablipomoc przy przyłączaniu i odłączaniu


Bez uszkodzeń punktów połączenia; wyraźne, schludne okablowanie zapewniające prostotę obsługi.

Zalety dla użytkownika: większa dostępność urządzeń dzięki połączeniom odpornym na stałe obciążenia w surowym środowisku przemysłowym i wygodniejsza obsługa.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ        | BL 3.50 ZE03 BK BX         | Wersja                                                   |
| Nr zam.    | <a href="#">1627820000</a> | Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, Zabezpieczenie przed |
| GTIN (EAN) | 4008190202552              | naprężeniami, czarny, Liczba biegunów: 3                 |
| Ilość      | 50 ST                      |                                                          |
| Typ        | BL 3.50 ZE08 BK BX         | Wersja                                                   |
| Nr zam.    | <a href="#">1627830000</a> | Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, Zabezpieczenie przed |
| GTIN (EAN) | 4008190202576              | naprężeniami, czarny, Liczba biegunów: 8                 |
| Ilość      | 50 ST                      |                                                          |
| Typ        | BL 3.50 ZE03 OR BX         | Wersja                                                   |
| Nr zam.    | <a href="#">1629680000</a> | Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, Zabezpieczenie przed |
| GTIN (EAN) | 4008190202569              | naprężeniami, pomarańczowy, Liczba biegunów: 3           |
| Ilość      | 50 ST                      |                                                          |
| Typ        | BL 3.50 ZE08 OR BX         | Wersja                                                   |
| Nr zam.    | <a href="#">1629690000</a> | Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, Zabezpieczenie przed |
| GTIN (EAN) | 4008190202583              | naprężeniami, pomarańczowy, Liczba biegunów: 8           |
| Ilość      | 50 ST                      |                                                          |

## Elementy kodujące



Łączy tylko to, co łączyć trzeba: właściwe złącze na właściwym miejscu.

Elementy kodujące i urządzenia blokujące wyraźnie przypisują elementy łączące podczas procesu produkcji i obsługi

Elementy kodujące i urządzenia blokujące są wkładane przed montażem lub podczas fazy konfekcjonowania kabli. Alternatywa oferowana przez Weidmüller: wystarczy przeprowadzić indywidualną konfigurację w internetowym konfiguratorze wariantów i otrzyma się kodowany element.

Nieprawidłowy montaż na płycie drukowanej i nieprawidłowe podłączenie elementów łączących nie jest już możliwe.

Zaletą: nie trzeba szukać błędów podczas produkcji a użytkownikowi nie grożą błędy podczas montażu.



**BLZF 3.50/15/180 SN BK BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Akcesoria****Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |                                                       |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Typ        | BL SL 3.5 KO OR            | Wersja                                                |
| Nr zam.    | <a href="#">1693430000</a> | Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, Element kodujący, |
| GTIN (EAN) | 4008190867447              | pomarańczowy, Liczba biegunów: 1                      |
| Ilość      | 100 ST                     |                                                       |

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | BL SL 3.5 KO SW            | Wersja                                                               |
| Nr zam.    | <a href="#">1610100000</a> | Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, Element kodujący, czarny, Liczba |
| GTIN (EAN) | 4008190187637              | biegunów: 1                                                          |
| Ilość      | 100 ST                     |                                                                      |

## BLZF 3.50/15/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Elementy współpracujące

## SL 3.50/135F




Złącza męskie do lutowania na fali w rastrze 3,50 mm Kierunek wtykania względem płytki drukowanej: równoległy (90°), prosty 180° lub ukośny (135°) Wariant obudowy: kołnierz śrubowy (F) Pakowane w pudełko kartonowe (BX) Złącze męskie może być kodowane

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 3.50/15/135F 3.2SN O... | Wersja                                                          |
| Nr zam.    | <a href="#">1643460000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie     |
| GTIN (EAN) | 4008190282226              | lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 15, 135°, Długość kołka |
| Ilość      | 30 ST                      | lutowniczego (I): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia      |

## SL 3.50/180



Złącza męskie do lutowania na fali w rastrze 3,50 mm Kierunek wtykania względem płytki drukowanej: równoległy (90°), prosty 180° lub ukośny (135°) Wariant obudowy: kołnierz śrubowy (F) Pakowane w pudełko kartonowe (BX) Złącze męskie może być kodowane

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 3.50/15/180 3.2SN OR... | Wersja                                                            |
| Nr zam.    | <a href="#">1604900000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, otwarty z boku, Połączenie |
| GTIN (EAN) | 4008190104900              | lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 15, 180°, Długość kołka   |
| Ilość      | 50 ST                      | lutowniczego (I): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia        |