


**SM-H 27/18 SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

SM MultiCard jest oznaczniakiem do etykietowania urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych. Szyldy wtyka się w oprawki lub przykleja przy naniesionej fabrycznie taśmie samoprzylepnej. Indywidualne szyldy można tworzyć przy użyciu drukarki PrintJet PRO lub ploterów MCP Plus i MCP Basic lub systemów znakowania Plotter. Użytkownicy mogą szybko wykonywać szyldy dostosowane do indywidualnych potrzeb. Nie ma potrzeby magazynowania drogich, standardowych szyldów. Wysoce odporne nadruki wykonywane drukarką PrintJet jako zamiennik grawerowania. Przy szczególnie wysokich wymaganiach polecamy folię ochronną ETO SM. Uchwyty można stosować do przycisków o średnicy 22 mm lub 30 mm, firm Siemens, ABB, Moeller i Télémecanique. Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| Wersja     | SwitchMark, Akcesoria, 48 x 27 mm, czarny |
| Nr zam.    | <a href="#">1716630000</a>                |
| Typ        | SM-H 27/18 SW                             |
| GTIN (EAN) | 4008190343194                             |
| Ilość      | 25 szt.                                   |

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|           |        |                  |             |
|-----------|--------|------------------|-------------|
| Głębokość | 3.3 mm | Głębokość (cale) | 0.1299 inch |
| Wysokość  | 48 mm  | Wysokość (cale)  | 1.8898 inch |
| Szerokość | 27 mm  | Szerokość (cale) | 1.063 inch  |
| Średnica  | 22 mm  | Masa netto       | 0.92 g      |

## Temperatury

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury stosowania | -40...100 °C |
|-------------------------------|--------------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |                  |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |                  |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |                  |
| Ślad węglowy produktu             | Kołyska do bramy         | 0.011 kg CO2 eq. |

## Dane ogólne

|                                     |                                     |           |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 0                                   |           |
| Wykonanie                           | Element do umieszczenia oznakowania |           |
| Szerokość                           | 27 mm                               |           |
| Klasa palności wg UL 94             | V-2                                 |           |
| zakres temperatur roboczych, maks.  | 100 °C                              |           |
| zakres temperatur roboczych, min.   | -40 °C                              |           |
| Barwny                              | czarny                              |           |
| Halogenki                           | Nie                                 |           |
| Materiał podstawowy                 | poliamid 66                         |           |
| Liczba oznaczników w opakowaniu     | forma dostawy                       | MultiCard |
| Liczba oznaczników w kombinacji     | 1 MultiCard = Accessories           |           |
| Zakres temperatury stosowania       | -40...100 °C                        |           |

## Znaczniki urządzeń

|          |       |           |     |
|----------|-------|-----------|-----|
| Średnica | 22 mm | Halogenki | Nie |
|----------|-------|-----------|-----|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

## Rysunki

