

TM 203/15 V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oferujemy szeroki wybór uniwersalnych tulei TM. Szeroki zakres zastosowań: od cienkich przewodów po kable o dużej średnicy zewnętrznej. Asortyment zapewnia maksymalną ochronę opisanych sztyldów wsuwanych przed czynnikami zewnętrznymi. Tuleje TM zapewniają swobodę instalowania.

Optymalna ochrona drukowanych sztyldów wsuwanych
Szeroki zakres zastosowań na przewodach i kablach
Jeden rodzaj sztyldu do wszystkich przekrojów TMX 30 do mocowania opaskami kablowymi (szerokość 4,6 mm)

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	TM, Gilza x 9 mm, PVC, Barwny: transparentny, Zewnętrzna średnica przewodu: 4 - 6 mm
Nr zam.	1798490000
Typ	TM 203/15 V0
GTIN (EAN)	4032248243150
Ilość	500 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	9 mm	Głębokość (cale)	0.3543 inch
Wysokość	15 mm	Wysokość (cale)	0.5906 inch
Szerokość	9 mm	Szerokość (cale)	0.3543 inch
Masa netto	0.2 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...80 °C
-------------------------------	-------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Rodzaj nadruku	neutralna	Szerokość	9 mm
Klasa palności wg UL 94	V-0	zakres temperatur roboczych, maks.	80 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	Barwny	transparentny
Materiał podstawowy	PVC	Zalecane branże	Transport, Maszyny
Zakres temperatury stosowania	-40...80 °C		

Markery przewodów i kabli


Przekrój przyłącza przewodu, maks.	10 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	2.5 mm ²
Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	6 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, min.	4 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	4 - 6 mm	Przekrój przyłącza przewodu	2.5 - 10 mm ²

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Akcesoria

neutralna



TM-I jest uznanym i certyfikowanym oznacznikiem do zastosowań inżynierii ruchu. Oferta obejmuje różne długości znaczników, umożliwiającą wykonywanie indywidualnych etykiet z długimi ciągami znaków. Łatwe oddzielanie i montaż dzięki polu oznaczenia projektu. Wcześniejszy montaż tulejek oraz późniejsze wkładanie znaczników zapewnia doskonałą uniwersalność. Specjalny kontur TM-I ułatwia wyposażenie oraz zapewnia mocne osadzenie. Są kompatybilne z licznymi, dostępnymi w handlu tulejami. Dzięki formatowi MultiCard można szybko i wygodnie drukować szyldy przy użyciu drukarki PrintJet CONNECT, plotera lub flamastra STI. Łatwe oddzielanie i montaż dzięki polu oznaczenia projektu. Uznanym i certyfikowanym oznacznikiem do zastosowań inżynierii ruchu. Wcześniejszy montaż tulejek oraz późniejsze wkładanie znaczników zapewnia doskonałą uniwersalność. Nie nadaje się do opisywania atramentem P-Ink lub flamastrem STI na tulejach CLI T. Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	TM-I 15 MC NE BL	Wersja
Nr zam.	1609981693	TM-I, Oznaczniki wkładane, 1 - 22 mm, 15 x 4 mm, niebieski
GTIN (EAN)	4008190367831	
Ilość	400 ST	
Typ	TM-I 15 MC NE GE	Wersja
Nr zam.	1609981687	TM-I, Oznaczniki wkładane, 1 - 22 mm, 15 x 4 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190914776	
Ilość	400 ST	
Typ	TM-I 15 MC NE GN	Wersja
Nr zam.	1609981688	TM-I, Oznaczniki wkładane, 1 - 22 mm, 15 x 4 mm, zielony
GTIN (EAN)	4008190398705	
Ilość	400 ST	
Typ	TM-I 15 MC NE RT	Wersja
Nr zam.	1609981686	TM-I, Oznaczniki wkładane, 1 - 22 mm, 15 x 4 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190367824	
Ilość	400 ST	
Typ	TM-I 15 MC NE SI	Wersja
Nr zam.	1609981697	TM-I, Oznaczniki wkładane, 1 - 22 mm, 15 x 4 mm, srebrny
GTIN (EAN)	4008190137410	
Ilość	400 ST	
Typ	TM-I 15 MC NE VI	Wersja
Nr zam.	1427870000	TM-I, Oznaczniki wkładane, 1,7 - 79 mm, 15 x 4 mm, fioletowy
GTIN (EAN)	4050118231847	
Ilość	400 ST	
Typ	TM-I 15 MC NE WS	Wersja
Nr zam.	1609981044	TM-I, Oznaczniki wkładane, 15 x 4 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190914783	
Ilość	400 ST	