

**HDC-KIT-HE 16.121 M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

HDC – Kits są standaryzowanymi podzespołami do utworzenia kompletnego złącza wtykowego.

HDC – Kits składają się z reguły z wkładu męskiego, wkładu żeńskiego, obudowy wtyku, obudowy montażowej i dławika.

Weidmüller oferuje asortyment popularnych kombinacji złączy wtykowych z wejściem kablowym metrycznym lub PG.

Płaszczyzna przyłączania przewodów jest rozplanowana jako element śrubowy. Wszystkie przyłączeniowe elementy śrubowe są wyposażone w sprężynę zabezpieczającą drut.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja     | RockStar® zestawy HDC-Złącza przemysłowe, Kit, HE, Rozmiar instalacji: 6, bieguny: 16, złącze śrubowe, 500 V, 16 A, odlew ciśnieniowy aluminiowy, M 25 |
| Nr zam.    | <a href="#">1802390000</a>                                                                                                                             |
| Typ        | HDC-KIT-HE 16.121 M                                                                                                                                    |
| GTIN (EAN) | 4032248256846                                                                                                                                          |
| Ilość      | 1 szt.                                                                                                                                                 |

## HDC-KIT-HE 16.121 M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

## Wymiary i masa

Masa netto

565.68 g

## Temperatury

Temperatura graniczna

-40 °C ... 100 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS

Zgodne, z wyłączeniem

Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

## Dane ogólne

Podstawowy materiał obudowy

odlew ciśnieniowy  
aluminiowy

Powierzchnia

lakier proszkowy

Stopień ochrony

IP65 (po podłączeniu)

Typoszereg

HE

tworzywo element ryglujący

stal nierdzewna

## wersja

Wymiary wlotów kablowych

M 25

liczba wpustów kablowych u góry

1

Rodzaj przyłącza

złącze śrubowe

Rozmiar instalacji

6

kolor (RAL)

RAL 7035

BG

6

## Informacje ogólne

Liczba biegunów

16

Rodzaj przyłącza PE

złącze śrubowe

Rozmiar instalacji

6

Dławnica kablowa

M 25

Materiał podstawowy

odlew ciśnieniowy  
aluminiowy

Typoszereg

HE

Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)

500 V

Prąd pomiarowy (DIN EN 61984)

16 A

BG

6

## wersja

Rodzaj przyłącza

złącze śrubowe

Rozmiar instalacji

6

Przekrój przyłącza przewodu, maks.

2.5 mm<sup>2</sup>

Przekrój przyłącza przewodu, min.

0.5 mm<sup>2</sup>

Powierzchnia

lakier proszkowy

moment dokręcający maks. zestyk  
główny

0.55 Nm

Materiał podstawowy

odlew ciśnieniowy  
aluminiowy

moment dokręcający min. zestyk główny

0.5 Nm

BG

6

**HDC-KIT-HE 16.121 M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technical data****Klasifikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002943    | ETIM 9.0    | EC002943    |
| ETIM 10.0   | EC002943    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 |             |             |

## HDC-KIT-HE 16.121 M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## HDC COS



Do naszych wkładów oferujemy różnorodne akcesoria. Wśród nich między innymi systemy kodowania do wkładów .

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Typ        | HDC COS 16                 | Wersja                                          |
| Nr zam.    | <a href="#">1431000000</a> | Złącza przemysłowe, Akcesoria, System kodowania |
| GTIN (EAN) | 4008190052706              |                                                 |
| Ilość      | 1 ST                       |                                                 |
| Typ        | HDC COS 24                 | Wersja                                          |
| Nr zam.    | <a href="#">1430900000</a> | Złącza przemysłowe, Akcesoria, System kodowania |
| GTIN (EAN) | 4008190077228              |                                                 |
| Ilość      | 1 ST                       |                                                 |
| Typ        | HDC COS 32                 | Wersja                                          |
| Nr zam.    | <a href="#">1430800000</a> | Złącza przemysłowe, Akcesoria, System kodowania |
| GTIN (EAN) | 4008190176181              |                                                 |
| Ilość      | 1 ST                       |                                                 |

## SPB



Do naszych wkładów oferujemy różnorodne akcesoria. Wśród nich między innymi systemy kodowania do wkładów .

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| Typ        | SPB-M 3                    | Wersja                                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1203600000</a> | Złącza przemysłowe, Akcesoria, Kołek blokujący |
| GTIN (EAN) | 4008190120047              |                                                |
| Ilość      | 100 ST                     |                                                |