


VT SF 4/12 MC NE WS V0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji



Oznaczniki SlimFix do przewodów i kabli mają konstrukcję zajmującą niewiele miejsca. Oznaczniki można mocować nawet po zainstalowaniu przewodów. Są wykonane z materiału niezawierającego fluorowców i mają klasę palności V0/V2. SlimFix jest uznanym i certyfikowanym oznaczniakiem do zastosowań inżynierii ruchu. Narzędzie SF pozwala na łatwe instalowanie nawet małych oznaczniaków.

Zalety:

Materiał nie zawierający fluorowców Klasa palności V0/V2 Certyfikowane oznaczniaki do zastosowań inżynierii ruchu, itp. W przypadku przewodów o przekroju powyżej 16,0 mm² do mocowania trzeba stosować opaski kablo-we. Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 3.6 - 6 mm, 12 x 5.7 mm, biały
Nr zam.	1746030001
Typ	VT SF 4/12 MC NE WS V0
GTIN (EAN)	4008190986353
Ilość	192 szt.

VT SF 4/12 MC NE WS V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	6.1 mm	Głębokość (cale)	0.2402 inch
Wysokość	12 mm	Wysokość (cale)	0.4724 inch
Szerokość	5.7 mm	Szerokość (cale)	0.2244 inch
Masa netto	0.36 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-50...120 °C
-------------------------------	--------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%
Ślad węglowy produktu	Kołyska do bramy 0.004 kg CO2 eq.

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	9
Rodzaj nadruku	neutralna
Szerokość	5.7 mm
Klasa palności wg UL 94	V-0
zakres temperatur roboczych, maks.	120 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-50 °C
Barwny	biały
Halogenki	Nie
Materiał podstawowy	poliamid 66
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy MultiCard
Wielkość pola opisowego	12 x 5.7 mm
Zalecane branże	Transport, Maszyny
Kompatybilna drukarka	PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2
Liczba oznaczników w kombinacji	1 MultiCard = Conductor and cable markers
Zakres temperatury stosowania	-50...120 °C

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	4 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	2.5 mm ²	Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	6 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, min.	3.6 mm	Zewnętrzna średnica przewodu	3.6 - 6 mm
Przekrój przyłącza przewodu	2.5 - 4 mm ²		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

VT SF 4/12 MC NE WS V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Drawings

