

## CLI T 2-15

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

CLI T jest wysokogatunkową, przezroczystą tuleją do oznaczania przewodów i kabli o przekroju do 75 mm<sup>2</sup>. Tuleja CLI T jest dostępna w czterech długościach, aby można było wykonywać etykiety o długich ciągach znaków. Przezroczysta tuleja zapewnia optymalną ochronę wkładek opisowych przed czynnikami zewnętrznymi. Znacznik TM-I z serii MultiCard i MultiMark umożliwiają wykonanie wkładek opisowych. Jedna tuleja przystosowana do większego zakresu przekrojów. Specjalny, elastyczny, harmonijkowy kształt umożliwia szeroki zakres zastosowań. Łatwe umieszczanie znacznika TM-I w kieszeni tulei przed lub po podłączeniu przewodu. Dostępne w pięciu długościach. Nie nadaje się do opisywania atramentem P-Ink lub flamastrem STI.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	CableLine, Gilza x 5 mm, PVC, Barwny: transparentny, Zewnętrzna średnica przewodu: 4 - 10 mm
Nr zam.	<a href="#">1764240000</a>
Typ	CLI T 2-15
GTIN (EAN)	4032248053308
Ilość	100 szt.

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Wymiary i masa

Głębokość	13 mm	Głębokość (cale)	0.5118 inch
Wysokość	15 mm	Wysokość (cale)	0.5906 inch
Szerokość	5 mm	Szerokość (cale)	0.1968 inch
Masa netto	0.51 g		

## Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-30...80 °C
-------------------------------	-------------

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Dane ogólne

Rodzaj nadruku	neutralna	Szerokość	5 mm
Klasa palności wg UL 94	V-0	zakres temperatur roboczych, maks.	80 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-30 °C	Barwny	transparentny
Halogenki	Tak	Materiał podstawowy	PVC
Zalecane branże	Transport, Maszyny	Zakres temperatury stosowania	-30...80 °C

## Markery przewodów i kabli

Halogenki	Tak	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	35 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłącza przewodu, min.	4 mm <sup>2</sup>	Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	10 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, min.	4 mm	Zewnętrzna średnica przewodu	4 - 10 mm
Przekrój przyłącza przewodu	4 - 35 mm <sup>2</sup>		

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		