


**ZAD 1/4-2 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Pokrywy ostrzegawcze z symbolem błyskawicy zwiększają bezpieczeństwo człowieka i maszyny. Stosuje się je w przypadku, gdy aplikacja wymaga podania napięcia zewnętrznego.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
|            |                            |
| Wersja     | Seria Z, Osłona            |
| Nr zam.    | <a href="#">1764560000</a> |
| Typ        | ZAD 1/4-2 GE               |
| GTIN (EAN) | 4032248066063              |
| Ilość      | 20 szt.                    |

## Technical data

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|            |          |                  |             |
|------------|----------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 10.15 mm | Głębokość (cale) | 0.3996 inch |
| Wysokość   | 20.4 mm  | Wysokość (cale)  | 0.8031 inch |
| Szerokość  | 6 mm     | Szerokość (cale) | 0.2362 inch |
| Masa netto | 0.4 g    |                  |             |

## Temperatury

|                                               |                |                                         |                |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|
| Temperatura magazynowania                     | -25 °C...55 °C | Temperatura otoczenia                   | -50 °C...75 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C |                | długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 120 °C         |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Informacje ogólne

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
|---------------------|--------------------|

## dalsze dane techniczne

|                                          |         |                     |                    |
|------------------------------------------|---------|---------------------|--------------------|
| Rodzaj zamocowania                       | wtykany | Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
| wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie     |                     |                    |

## dane tworzywa

|                         |       |        |       |
|-------------------------|-------|--------|-------|
| Materiał podstawowy     | Wemid | Barwny | żółty |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0   |        |       |

## parametry systemu

|           |         |                            |     |
|-----------|---------|----------------------------|-----|
| Wykonanie | wtykowy | niezbędna płyta zamykająca | Tak |
|-----------|---------|----------------------------|-----|

## przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

|                      |        |                  |                   |
|----------------------|--------|------------------|-------------------|
| kierunek podłączenia | u góry | Rodzaj przyłącza | złącze sprężynowe |
|----------------------|--------|------------------|-------------------|

## wymiary

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Raster w mm (P) | 5.10 mm |
|-----------------|---------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |