

Oznaczniki WS idealnie pasują do złączek z serii W. Dzięki kompatybilności systemowej, szyldy WS można też mocować na produktach z serii I oraz serii Z. Duże powierzchnie opisowe pozwalają nie tylko na używanie długich ciągów znaków, lecz również na rozbięcie opisu na kilka linijek.

Oznaczniki WS idealnie nadają się do etykiet z długimi, indywidualnie tworzonymi ciągami znaków. Sprawdzony format MultiCard umożliwia wykonanie wydruku drukarką PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.

Mogą być umieszczone na taśmie lub pojedynczo.

Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard. Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

#### Ogólne dane zamówieniowe

|            |                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja     | WS, Znakowanie zacisków, 12 x 6.5 mm, Raster w mm (P): 6.50 Weidmueller, Allen-Bradley, żółty |
| Nr zam.    | <a href="#">1773561687</a>                                                                    |
| Typ        | WS 12/6.5 MC NE GE                                                                            |
| GTIN (EAN) | 4032248142033                                                                                 |
| Ilość      | 540 szt.                                                                                      |

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|            |        |                  |             |
|------------|--------|------------------|-------------|
| Wysokość   | 12 mm  | Wysokość (cale)  | 0.4724 inch |
| Szerokość  | 6.5 mm | Szerokość (cale) | 0.2559 inch |
| Masa netto | 0.23 g |                  |             |

## Temperatury

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury stosowania | -40...100 °C |
|-------------------------------|--------------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |                  |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |                  |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |                  |
| Ślad węglowy produktu             | Kołyska do bramy         | 0.003 kg CO2 eq. |

## Dane ogólne

|                                     |                                                                                             |           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 4                                                                                           |           |
| Szerokość                           | 6.5 mm                                                                                      |           |
| Klasa palności wg UL 94             | V-2                                                                                         |           |
| zakres temperatur roboczych, maks.  | 100 °C                                                                                      |           |
| zakres temperatur roboczych, min.   | -40 °C                                                                                      |           |
| Barwny                              | żółty                                                                                       |           |
| Halogenki                           | Nie                                                                                         |           |
| Materiał podstawowy                 | poliamid 66                                                                                 |           |
| Nadrukowane znaki                   | neutralna                                                                                   |           |
| Liczba oznaczników w opakowaniu     | forma dostawy                                                                               | MultiCard |
| Kompatybilna drukarka               | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |           |
| Liczba oznaczników w kombinacji     | 1 MultiCard = Terminal marker                                                               |           |
| Zakres temperatury stosowania       | -40...100 °C                                                                                |           |
| Aplikacja / producent               | Weidmueller, Allen-Bradley                                                                  |           |


## Znaczniki łącz

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Raster w mm (P) | 6.50 mm |
|-----------------|---------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |

**Rysunki**



**Rysunek**

