



Podobny do przedstawionego na ilustracji



Samoprzylepne etykiety poliestrowe mogą być drukowane w każdej, biurowej drukarce laserowej formatu A4.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	LaserMark, Znaczniki kabli i przewodów, 16.2 - 36.4 mm, 15 x 140 mm, biały
Nr zam.	1773880000
Typ	LM WO 15/140 WS
GTIN (EAN)	4032248144501
Ilość	10 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	0.03 mm	Głębokość (cale)	0.001 inch
Wysokość	15 mm	Wysokość (cale)	0.5906 inch
Szerokość	140 mm	Szerokość (cale)	5.5118 inch
Masa netto	10.2 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...150 °C
-------------------------------	--------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Klej	Akrylat	
Kolor materiału wg kodu rezystancji	9	
Ilość na arkusz	26	
Rodzaj nadruku	neutralna	
Wykonanie	samoprzylepny	
Szerokość	140 mm	
Klasa palności wg UL 94	V-0	
zakres temperatur roboczych, maks.	150 °C	
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	
Barwny	biały	
Halogenki	Nie	
Materiał podstawowy	powłoka poliestrowa	
Nadrukowane znaki	bez	
Liczba oznaczników w opakowaniu	260	
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy	Arkusz etykiet
	Liczba kombinacji w opakowaniu	10
	Liczba oznaczników w kombinacji	26
Wielkość pola opisowego	15 x 70 mm	
Liczba oznaczników w kombinacji	1 Label sheet = 26 Conductor and cable markers	
Zakres temperatury stosowania	-40...150 °C	

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	150 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	70 mm ²	Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	36.4 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, min.	16.2 mm	Szerokość pola tekstowego	14.98 mm
Wysokość pola tekstowego	70 mm	Zewnętrzna średnica przewodu	16.2 - 36.4 mm
Przekrój przyłącza przewodu	70 - 150 mm ²		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Rysunki

