

**WSMH 84MM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

WSM jest kompletnym systemem do oznaczania kabli, przewodów, rur i elementów - zapewnia trwałe oznaczenie w środowiskach, którym nie jest w stanie sprostać żaden inny znacznik. W skład linii produktowej wchodzi płytka etykiet, oprawki i opaski kablowe ze stali nierdzewnej – dostępne pojedynczo lub w kompletach WSM Set oraz Service Box.

**Zalety:**

Mocno wytłaczane znaki zapewniające maksymalną czytelność  
Odporne na wysokie i niskie temperatury, czynniki korozyjne, kwasy, agresywne substancje chemiczne, ogień itp. Jest także możliwe łączenie oznaczników pojedynczych i wieloznakowych.  
Szybki montaż  
Idealne do zastosowań zewnętrznych  
Łatwe mocowanie za pomocą opasek kablowych

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Oznaczniki ze stali nierdzewnej, Znaczniki kabli i przewodów, 14 - 79 mm, 84 x 11 mm, srebrny
Nr zam.	<a href="#">1774520000</a>
Typ	WSMH 84MM
GTIN (EAN)	4032248149315
Ilość	50 szt.

## WSMH 84MM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

Głębokość	0.3 mm	Głębokość (cale)	0.0118 inch
Wysokość	84 mm	Wysokość (cale)	3.3071 inch
Szerokość	11 mm	Szerokość (cale)	0.4331 inch
Masa netto	2.73 g		

## Temperatury

Zakres temperatury stosowania 250 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia  
 REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Dane ogólne

Rodzaj nadruku	neutralna
Szerokość	11 mm
zakres temperatur roboczych, maks.	250 °C
Barwny	srebrny
Materiał podstawowy	stal nierdzewna 1.4404
Nadrukowane znaki	bez
Liczba znaków	12
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy Podzespół
Liczba oznaczników w kombinacji	1 Component part = Conductor and cable markers
Zakres temperatury stosowania	250 °C
Ilość na rolkę	50

## Markery przewodów i kabli

Przekrój przyłącza przewodu, maks.	500 mm <sup>2</sup>	Przekrój przyłącza przewodu, min.	16 mm <sup>2</sup>
Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	79 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, min.	14 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	14 - 79 mm	Przekrój przyłącza przewodu	16 - 500 mm <sup>2</sup>

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		