


SAIL-VSCD-20U(0.5)**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüller oferuje wtyki zaworowe jako przewód łączący z wtykami M8/M12 i wolną końcówką przewodu. Status wtyku zaworowego jest sygnalizowany diodą LED. Wtyki zaworowe mają połączenie ochronne. Dostępne w wersjach A, B, C zgodnych z DIN i standardami przemysłowymi. Klasa ochrony IP 67 zapewniana po wkręceniu. Decydujące znaczenie ma również kierunek wyjścia, dlatego Weidmüller oferuje inne wersje.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Przewód zaworu (zmontowany), końcówka kabla wolna - wtyk zaworowy, Forma C DIN (8 mm), Długość kabla: 20 m, PUR, czarny
Nr zam.	1845202000
Typ	SAIL-VSCD-20U(0.5)
GTIN (EAN)	4050118190588
Ilość	1 szt.

SAIL-VSCD-20U(0.5)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto

667.04 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS

Zgodne

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

Specyfikacje techniczne kabla

Długość kabla

20 m

Przydatność do łańcucha ciągowego

Tak

Halogenki

Nie

Zakres temperatur, stały

-50...80 °C

kolor płaszczka

czarny

Przekrój żyły

0.5 mm²

Materiał płaszczka

PUR

Zakres temperatur, zmienny, min. / maks.

-25...80 °C

Liczba biegunów

3

Średnica zewnętrzna

4.6 mm ± 0.2 mm

Dane ogólne techniczne

kodowanie

Forma C DIN (8 mm)

Wykonanie

końcówka kabla wolna -
wtyk zaworowy

LED

Tak

Materiał styków

CuZn

Napięcie znamionowe

24 V

Znamionowe natężenie prądu

4 A

Stopień ochrony

IP67, po wkręceniu

Okablowanie ochronne

Dioda supresyjna

Zakres temperatury obudowy

-25...+80 °C

Klasyfikacje

ETIM 8.0

EC001855

ETIM 9.0

EC001855

ETIM 10.0

EC001855

ECLASS 14.0

27-06-03-12

ECLASS 15.0

27-06-03-12

Rysunki

Rysunek wymiarowy

