


ET S7-300-GE-A4-2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Etykiety ET S7 DIN-A4 bez kleju, na rolce, są przeznaczone do oznaczania modułów S300, S400 i S7 firmy Siemens. Możliwość wykonywania indywidualnych nadruków laserowych przy użyciu oprogramowania M-Print® Pro firmy Weidmüller.

Żółte lub turkusowe tło oraz czarny nadruk (opakowania)

Etykiety można łatwo rozdzielać (bez kleju).

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	LaserMark, Oznaczniki urządzeń, 208 x 17.3 mm, Siemens, żółty
Nr zam.	1847650000
Typ	ET S7-300-GE-A4-2
GTIN (EAN)	4032248366361
Ilość	10 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Ostatnia data zamówienia	2024-05-30T00:00:00+02:00
Produkt alternatywny	THM ET S7 300-2 GE

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	0.1 mm	Głębokość (cale)	0.0039 inch
Wysokość	208 mm	Wysokość (cale)	8.189 inch
Szerokość	17.3 mm	Szerokość (cale)	0.6811 inch
Masa netto	29.1 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...80 °C
-------------------------------	-------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	4	
Ilość na arkusz	22	
Metoda nadruku	druk laserowy	
Szerokość	17.3 mm	
Klasa palności wg UL 94	HB	
zakres temperatur roboczych, maks.	80 °C	
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	
Barwny	żółty	
Halogenki	Tak	
Materiał podstawowy	warstwa winylu	
Liczba oznaczników w opakowaniu	220	
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy	Arkusz etykiet
	Liczba kombinacji w opakowaniu	10
	Liczba oznaczników w kombinacji	22
Aprobata zgodnie z UL 969	Nie	
Kompatybilna drukarka		
Liczba oznaczników w kombinacji	1 Label sheet = 22 Device markers	
Zakres temperatury stosowania	-40...80 °C	
Aplikacja / producent	Siemens	

Znaczniki urządzeń

Halogenki	Tak
-----------	-----

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Rysunki

