

**SAIL-VSC-M12W-10U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Weidmüller oferuje wtyki zaworowe jako przewód łączący z wtykami M8/M12 i wolną końcówką przewodu. Status wtyku zaworowego jest sygnalizowany diodą LED. Wtyki zaworowe mają połączenie ochronne. Dostępne w wersjach A, B, C zgodnych z DIN i standardami przemysłowymi. Klasa ochrony IP 67 zapewniana po wkręceniu. Decydujące znaczenie ma również kierunek wyjścia, dlatego Weidmüller oferuje inne wersje.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                |                                                                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja         | Przewód zaworu (zmontowany), wtyk kątowny - wtyk zaworowy, Forma C przemysłowa (9,4 mm), M12 = kodowanie A, Długość kabla: 10 m, PUR, czarny |
| Nr zam.        | <a href="#">1857721000</a>                                                                                                                   |
| Typ            | SAIL-VSC-M12W-10U                                                                                                                            |
| GTIN (EAN)     | 4032248404148                                                                                                                                |
| Ilość          | 1 szt.                                                                                                                                       |
| Status dostawy | element wycofywany z produkcji                                                                                                               |
| Dostępne do    | 2025-11-29T00:00:00+01:00                                                                                                                    |

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

## Wymiary i masa

Masa netto

534 g

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS

Zgodne

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

## Specyfikacje techniczne kabla

Długość kabla

10 m

Przydatność do łańcucha ciągowego

Tak

Ekranowane

Nie

izolacja

PP

promień zgięcia min., ruchomy

10 x średnica kabla

Cykle gięcia

2 mln

Materiał płaszczka

PUR

Kodowanie kolorami

brązowy, niebieski,  
zielony / żółty

Zakres temperatur, stały

-50...80 °C

Zakres temperatur, zmienny, min. / maks.

-25...80 °C

Średnica zewnętrzna

4.6 mm ± 0.2 mm

kolor płaszczka

czarny

Przekrój żyły

0.5 mm<sup>2</sup>

Halogenki

Nie

Przyspieszenie

5 m/s<sup>2</sup>

promień zgięcia, min., ułożony na stałe

5 x średnica kabla

Prędkość

200 m/s

Odporność na iskry spawalnicze

Nie

Wytrzymałość na skręcanie

0 °/m

Odporne na ściegi spawalnicze

Nie

Liczba biegunów

3

## Dane ogólne techniczne

kodowanie

Forma C przemysłowa (9,4 mm), M12 = kodowanie A

Powierzchnia styku

cynowana

Wykonanie

wtyk kątowe - wtyk  
zaworowy

Napięcie znamionowe

24 V

Stopień ochrony

IP67, po wkręceniu

Zakres temperatury obudowy

-25...+80 °C

Ścieżka połączenia

inne

LED

Tak

Materiał styków

CuZn

Znamionowe natężenie prądu

4 A

Okablowanie ochronne

dioda Zenera

Moment dokręcający

Śruba mocująca M3: 0,4 Nm, Śruba mocująca M2,5: 0,3 Nm, M12: 0,8 - 1,2 Nm

## Klasyfikacje

ETIM 8.0

EC001855

ETIM 10.0

EC001855

ECLASS 15.0

27-06-03-12

ETIM 9.0


EC001855

ECLASS 14.0


27-06-03-12

### Rysunki


**Rysunek wymiarowy**




**Rysunek wymiarowy**



**Schemat biegunów**



**Schemat biegunów**



**Schemat połączeń**

