

SAIE-M8R-3-0.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Do złącza po stronie urządzenia w strefie okablowania czujników/urządzeń wykonawczych potrzebne są różne łączniki wtykowe do wbudowania. Są one dostępne w wariantach M12, M8 i oczywiście także M5.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Wtyk montażowy, Zatrask M8, złącze męskie, proste, Gwint montażowy: M8, Liczba biegunów: 3, Długość przewodu plecionego / kabla: 0.5 m
Nr zam.	1861280000
Typ	SAIE-M8R-3-0.5U-FP-M8
GTIN (EAN)	4032248419357
Ilość	1 szt.

SAIE-M8R-3-0.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)	E307231

Wymiary i masa

Masa netto	4.35 g
------------	--------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Liczba biegunów	3	Powierzchnia styku	pozlacany
Rodzaj przyłącza	złącze męskie	Podstawowy materiał obudowy	mosiądz, niklowany
Napięcie znamionowe	60 V	Znamionowe natężenie prądu	4 A
Stopień ochrony	IP67, po wkręceniu	Cykle wpinania	≥ 100
Dławnica kablowa	M 8	Zakres temperatury obudowy	-30...+90 °C

Specyfikacje techniczne kabla

Przekrój żyły	0.25 mm ²	Długość przewodu plecionego / kabla	0.5 m
Kodowanie kolorami	brązowy, niebieski, czarny	Liczba biegunów	3

Dane ogólne

Liczba biegunów	3
Ścieżka połączenia	Zatrask M8
Powierzchnia styku	pozlacany
moment dokręcający	0.6 Nm
Przekrój żyły	0.25 mm ²
Rodzaj przyłącza	złącze męskie
Podstawowy materiał obudowy	mosiądz, niklowany
Napięcie znamionowe	60 V
Znamionowe natężenie prądu	4 A
Stopień ochrony	IP67, po wkręceniu
Cykle wpinania	≥ 100
Dławnica kablowa	M 8
Materiał podstawowy	PVC
Napięcie znamionowe	60 V (3-pole) / 30 V (4-pole)
złącze 1	M8 snap
Przyłącze 2	Flying wires
Długość przewodu plecionego / kabla	0.5 m
Gwint montażowy	M8

SAIE-M8R-3-0.5U-FP-M8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne**


Zakres momentu dokręcania przy montażu	1.5 Nm
Moment dokręcania przy montażu	maks. 1.5 Nm
Zakres temperatury obudowy	-30...+90 °C
Zewnętrzna średnica przewodu	-

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

Rysunki

Schemat połączeń



Schemat biegunów

