# Karta katalogowa

## CLI C 1-6 GE/SW 73 CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oznaczniki przewodów CLI C mocuje się na niepodłączonych przewodach. Do oznaczania przewodów o przekrojach od 0,5 mm² do 70 mm² można stosować cztery różne rozmiary. Oznaczniki są już zadrukowane i gotowe do użycia. Łącząc poszczególne oznaczniki można tworzyć indywidualne opisy. Zamknięte oznaczniki, niezawodne i przeznaczone do mocowania na niepodłączonych kablachSpecjalny, elastyczny, harmonijkowy kształt umożliwia szeroki zakres zastosowań.Szybkie i łatwe mocowanie – przy minimalnym wysiłkuOdpowiednie akcesoria ułatwiają opisywanie.Trwałe opisy o wysokiej jakościDuży kontrast zapewniający optymalną czytelność

### Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|---|---|
| Wersja | CableLine, Znaczniki kabli i przewodów, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, żółty |
| Nr zam. | 1868811594 |
| Typ | CLI C 1-6 GE/SW 73 CD |
| GTIN (EAN) | 4032248449361 |
| Ilość | 250 szt. |
| Status dostawy | element wycofywany z produkcji |
| Dostępne do | 2025-08-31T00:00:00+02:00 |

# Karta katalogowa

## CLI C 1-6 GE/SW 73 CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Dane techniczne

### Dopuszczenia

| | |
|---|---|
| ROHS | Zgodny |

### Wymiary i masa

| | | | |
|---|---|---|---|
| Głębokość | 5 mm | Głębokość (cale) | 0.1968 inch |
| Wysokość | 6 mm | Wysokość (cale) | 0.2362 inch |
| Szerokość | 4.2 mm | Szerokość (cale) | 0.1654 inch |
| Masa netto | 0.15 g | | |

### Temperatury

| | |
|---|---|
| Zakres temperatury stosowania | -30...80 °C |

### Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|---|---|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
| REACH SVHC | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

### Dane ogólne

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 4 | | |
| Orientacja nadruku | poziomo | | |
| Rodzaj nadruku | standard | | |
| Metoda nadruku | wytłaczanie na gorąco | | |
| Wykonanie | CD | | |
| Szerokość | 4.2 mm | | |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0 | | |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 80 °C | | |
| zakres temperatur roboczych, min. | -30 °C | | |
| Barwny | żółty | | |
| Halogenki | Tak | | |
| Średnica izolacji, maks, | 5 | | |
| Materiał podstawowy | PVC, miękkie, bez kadmu | | |
| Kolor nadruku | czarny | | |
| Nadrukowane znaki | Liczby | | |
| Liczba oznaczników w opakowaniu | forma dostawy | Szpula | |
| Zalecane branże | Proces, Maszyny | | |
| Liczba oznaczników w kombinacji | 1 Reel = Conductor and cable markers | | |
| Zakres temperatury stosowania | -30...80 °C | | |
| Imprint | 73 | | |

### Markery przewodów i kabli

| | | | |
|---|---|---|---|
| Halogenki | Tak | Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 4 mm² |
| Przekrój przyłącza przewodu, min. | 1.5 mm² | Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 5 mm |
| Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 2.5 mm | Zewnętrzna średnica przewodu | 2.5 - 5 mm |
| Przekrój przyłącza przewodu | 1.5 - 4 mm² | | |

### Klasyfikacje

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

# CLI C 1-6 GE/SW 73 CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Rysunki

Podobny do przedstawionego na ilustracji