# Karta katalogowa

## SAIB-VSC-3P/250/7-OB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Obecnie często spotykane jest zapotrzebowanie na niestandardowe długości kabli. Aby sprostać temu wymaganiu, Weidmüller oferuje szeroki zakres złącz wtykowych do swobodnego konfekcjonowania.
Adaptowalne wtyki zaworowe są często stosowane w budowie maszyn specjalnego przeznaczenia. Wtyki te są stosowane do podłączania zaworów elektromagnetycznych. Wtyki zaworowe dostępne są we wszystkich rodzajach konstrukcji standardowych. Seria obejmuje konstrukcje typu A, przemysłowe typu B, typu B zgodne z wymaganiami normy DIN, przemysłowe typu C i typu C zgodnie z DIN. Wtyki zaworowe dostępne są w wersjach 3 i 4 biegunowych bez kabli. Dostarczane są wraz z uszczelnieniem płaskim, które po przyśrubowaniu gwarantuje ochronę IP 65.

### Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|---|---|
| Wersja | Złącze zaworu (montaż polowy), Liczba biegunów: 3, Forma C przemysłowa (9,4 mm), bez oprzewodowania, 250 V, 0.25...0.75 mm² |
| Nr zam. | 1873200000 |
| Typ | SAIB-VSC-3P/250/7-OB |
| GTIN (EAN) | 4032248495429 |
| Ilość | 1 szt. |
| Status dostawy | W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny. |
| Ostatnia data zamówienia | 2027-02-28T00:00:00+01:00 |

# Karta katalogowa

## SAIB-VSC-3P/250/7-OB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Dane techniczne

### Dopuszczenia

| | |
|---|---|
| Atesty | |
| ROHS | Zgodny |

### Wymiary i masa

| | |
|---|---|
| Masa netto | 13 g |

### Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|---|---|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

### Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

| | | | |
|---|---|---|---|
| Liczba biegunów | 3 | kodowanie | Forma C przemysłowa (9,4 mm) |
| Powierzchnia styku | CuSn | LED | Nie |
| Rodzaj przyłącza | złącze śrubowe | Podstawowy materiał obudowy | PA 6 GF |
| Opór izolacji | 108 Ω | Średnica kabla, maks. | 6 mm |
| Średnica kabla, min. | 4.5 mm | Materiał styków | CuZn |
| Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 0.75 mm² | Przekrój przyłącza przewodu, min. | 0.25 mm² |
| Napięcie znamionowe | 250 V | Znamionowe natężenie prądu | 6 A |
| Stopień ochrony | IP65, po wkręceniu | Cykle wpinania | ≤ 50 |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 | Dławnica kablowa | PG 7 |
| Przyłącze ekranu | Nie | Okablowanie ochronne | bez oprzewodowania |
| Zakres temperatury obudowy | -25…+90 °C | Przekrój przyłącza, maks. | 0.75 mm² |
| Przekrój przyłącza, min. | 0.25 mm² | | |

### Klasyfikacje

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC003623 | ETIM 9.0 | EC003623 |
| ETIM 10.0 | EC003623 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-05 | | |

# Karta katalogowa


## SAIB-VSC-3P/250/7-OB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Rysunki

### Rysunek wymiarowy




### Schemat biegunów

