



Obecnie często spotykane jest zapotrzebowanie na nie-standardowe długości kabli. Aby sprostać temu wymaganiu, Weidmüller oferuje szeroki zakres złącz wtykowych do swobodnego konfekcjonowania.

Adaptowalne wtyki zaworowe są często stosowane w budowie maszyn specjalnego przeznaczenia. Wtyki te są stosowane do podłączania zaworów elektromagnetycznych. Wtyki zaworowe dostępne są we wszystkich rodzajach konstrukcji standardowych. Seria obejmuje konstrukcje typu A, przemysłowe typu B, typu B zgodne z wymaganiami normy DIN, przemysłowe typu C i typu C zgodnie z DIN. Wtyki zaworowe dostępne są w wersjach 3 i 4 biegunowych bez kabli. Dostarczane są wraz z uszczelnieniem płaskim, które po przyśrubowaniu gwarantuje ochronę IP 65.

#### Ogólne dane zamówieniowe

|            |                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja     | Złącze zaworu (montaż polowy), Liczba biegunów: 3, Forma C przemysłowa (9,4 mm), bez oprzewodowania, 250 V, 0.25...0.75 mm <sup>2</sup> |
| Nr zam.    | <a href="#">1873200000</a>                                                                                                              |
| Typ        | SAIB-VSC-3P/250/7-OB                                                                                                                    |
| GTIN (EAN) | 4032248495429                                                                                                                           |
| Ilość      | 1 szt.                                                                                                                                  |

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

## Wymiary i masa

Masa netto

13 g

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS

Zgodne

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych


|                                    |                      |                                   |                              |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Liczba biegunów                    | 3                    | kodowanie                         | Forma C przemysłowa (9,4 mm) |
| Powierzchnia styku                 | CuSn                 | LED                               | Nie                          |
| Rodzaj przyłącza                   | złącze śrubowe       | Podstawowy materiał obudowy       | PA 6 GF                      |
| Opór izolacji                      | 108 Ω                | Średnica kabla, maks.             | 6 mm                         |
| Średnica kabla, min.               | 4.5 mm               | Materiał styków                   | CuZn                         |
| Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 0.75 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, min. | 0.25 mm <sup>2</sup>         |
| Napięcie znamionowe                | 250 V                | Znamionowe natężenie prądu        | 6 A                          |
| Stopień ochrony                    | IP65, po wkręceniu   | Cykle wpinania                    | ≤ 50                         |
| Stopień zanieczyszczenia           | 3                    | Dławnica kablowa                  | PG 7                         |
| Przyłącze ekranu                   | Nie                  | Okablowanie ochronne              | bez oprzewodowania           |
| Zakres temperatury obudowy         | -25...+90 °C         | Przekrój przyłącza, maks.         | 0.75 mm <sup>2</sup>         |
| Przekrój przyłącza, min.           | 0.25 mm <sup>2</sup> |                                   |                              |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003623    | ETIM 9.0    | EC003623    |
| ETIM 10.0   | EC003623    | ECLASS 14.0 | 27-44-01-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-05 |             |             |

### Rysunki

#### Rysunek wymiarowy



#### Schemat biegunów

