



Podobny do przedstawionego na ilustracji

ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard przeznaczony do wielu dobrze znanych urządzeń elektrycznych. W rezultacie można otrzymać wysokiej jakości oznaczenia urządzeń, czytelne, z wysokim kontrastem.

Oferujemy różne typy urządzeń różnych producentów, takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najważniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zależności od typu samoprzylepne lub mocowane na zatrzask. Do urządzeń mocowanych obok siebie, np. bezpieczników, oferujemy oznaczniki ESG do wciskania na szynę oznacznikową. Wykonywanie nadruków laserowych zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami.

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

#### Ogólne dane zamówieniowe

|            |                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja     | ESG, Oznaczniki urządzeń x 17 mm, PA 66, Barwny: według życzenia klienta, samoprzylepny |
| Nr zam.    | <a href="#">1880080000</a>                                                              |
| Typ        | ESG 6/17 K MC SDR                                                                       |
| GTIN (EAN) | 4032248478767                                                                           |
| Ilość      | 40 szt.                                                                                 |

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|            |        |                  |             |
|------------|--------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 1 mm   | Głębokość (cale) | 0.0394 inch |
| Wysokość   | 6 mm   | Wysokość (cale)  | 0.2362 inch |
| Szerokość  | 17 mm  | Szerokość (cale) | 0.6693 inch |
| Masa netto | 0.33 g |                  |             |

## Temperatury

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Zakres temperatury stosowania | -40...60 °C |
|-------------------------------|-------------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |                  |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |                  |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |                  |
| Ślad węglowy produktu             | Kołyska do bramy         | 0.005 kg CO2 eq. |

## Dane ogólne

|                                    |                                                                                             |           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Klej                               | taśma przylepna obustronna                                                                  |           |
| Metoda nadruku                     | laser MC                                                                                    |           |
| Wykonanie                          | samoprzylepny                                                                               |           |
| Szerokość                          | 17 mm                                                                                       |           |
| Klasa palności wg UL 94            | V-2                                                                                         |           |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 60 °C                                                                                       |           |
| zakres temperatur roboczych, min.  | -40 °C                                                                                      |           |
| Barwny                             | według życzenia klienta                                                                     |           |
| Halogenki                          | Nie                                                                                         |           |
| Materiał podstawowy                | PA 66                                                                                       |           |
| Kolor nadruku                      | czarny                                                                                      |           |
| Nadrukowane znaki                  | Wymaga pliku M-Print PRO                                                                    |           |
| Liczba oznaczników w opakowaniu    | forma dostawy                                                                               | MultiCard |
| Kompatybilna drukarka              | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |           |
| Liczba oznaczników w kombinacji    | 1 MultiCard = Device markers                                                                |           |
| Zakres temperatury stosowania      | -40...60 °C                                                                                 |           |
| Aplikacja / producent              | Samoprzylepne                                                                               |           |

## Znaczniki urządzeń

|           |     |
|-----------|-----|
| Halogenki | Nie |
|-----------|-----|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**Rysunki**

