

HDC CM BUS 2SS PBDP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Moduł Profibus-DP z funkcją T-Connector umożliwia bezprzerwową eksploatację magistrali obiektowej w czasie serwisu lub w przypadku wymiany urządzenia obiektowego. Nie potrzeba jak dotąd wyłączać układu magistrali obiektowej, ponieważ urządzenie obiektowe można po prostu podłączyć złączem wtykowym lub zdjąć w trakcie pracy - "plug and play" w obszarze magistrali obiektowej

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącza przemysłowe, wkład HDC, moduł ConCept
Nr zam.	1806060000
Typ	HDC CM BUS 2SS PBDP
GTIN (EAN)	4032248275182
Ilość	5 szt.

HDC CM BUS 2SS PBDP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Wysokość	43 mm	Wysokość (cale)	1.6929 inch
Szerokość	11.4 mm	Szerokość (cale)	0.4488 inch
Długość	34 mm	Długość (cale)	1.3386 inch
Masa netto	15.66 g		

Temperatury

Temperatura graniczna -20 °C ... 85 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

Moduły pneumatyczne ConCept

Barwny beżowy

Dane ogólne

Liczba biegunów	2	moment dokręcający	0.2 Nm
Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe	Barwny	beżowy
Materiał izolacyjny	PC ze wzmocnieniem włóknem szklanym (listowanie UL i kwalifikacja pasma)	moment dokręcający maks. złącze PE	0.6 Nm
Typ	złącze męskie	moment dokręcający min. złącze PE	0.5 Nm
Materiał podstawowy	Poliwęglan	Typoszereg	moduł ConCept
Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	32 V	Udarowe napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	0.8 kV
Prąd pomiarowy (DIN EN 61984)	1 A	bez halogenu	false
Produkt o niskiej dymotwórczości wg DIN EN 45545-2	Tak		

wymiary

Szerokość	11.4 mm	długość cokołu	34 mm
wysokość wtyku	43 mm		

Dane przyłączeniowe PE

moment dokręcający maks. złącze PE	0.6 Nm	moment dokręcający min. złącze PE	0.5 Nm
------------------------------------	--------	-----------------------------------	--------

HDC CM BUS 2SS PBDP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****wersja**

przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 16 maks.		Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego	5 mm
Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe	Materiał podstawowy	Poliwęglan

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002641	ETIM 9.0	EC002641
ETIM 10.0	EC002641	ECLASS 14.0	27-44-03-12
ECLASS 15.0	27-44-03-12		

Rysunki

