

WQL 2 WF6-8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu**

Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złą-
czek odbywa się za pomocą mostków poprzecznych.
Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegu-
nów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złącz-
kach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe
i wkręcane do złączy modułowych.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Zaciski śrubowe (złączki specjalne), łącznik poprzeczny, Liczba biegunów: 2
Nr zam.	1808980000
Typ	WQL 2 WF6-8
GTIN (EAN)	4032248294701
Ilość	5 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	4 mm	Głębokość (cale)	0.1575 inch
Wysokość	37 mm	Wysokość (cale)	1.4567 inch
Szerokość	20 mm	Szerokość (cale)	0.7874 inch
Masa netto	19.81 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...55 °C	Temperatura otoczenia	-5 °C...40 °C
---------------------------	----------------	-----------------------	---------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

Liczba biegunów	2
-----------------	---

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Śruba zaciskowa, kolejne przyłącze	M 8
------------------------------------	-----

dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania	przykręcany	wersja przetestowana pod kątem eksplozji	Nie
--------------------	-------------	--	-----

dane tworzywa

Materiał podstawowy	miedź - cynk	Barwny	szary
---------------------	--------------	--------	-------

dane znamionowe

Znamionowe natężenie prądu	150 A
----------------------------	-------

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

śruba dociskowa	M 6
-----------------	-----

wymiary

Raster w mm (P)	22.00 mm
-----------------	----------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		