

## SU 10.16HP/08/180F 3.5AG BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zdjęcie produktu



Jednorzędowa wysokoprądowa listwa męska, do dowolnego ustawiania bez straty biegunów lub z opatentowanym kołnierzem do szybkiego ryglowania bez użycia narzędzi. Maksymalna niezawodność połączenia i pracy dzięki zastosowaniu czoła wtykowego, które zapobiega nieprawidłowemu podłączeniu, unikatowa różnorodność kodowania, dodatkowe mocowanie i wbudowane ułatwienie pozycjonowania. Długość kołków 3,5 mm jest zoptymalizowana pod kątem lutowania falowego, kierunek wtyku 180° do kołków lutowniczych.

## Ogólne dane zamówieniowe

|                                            |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja                                     | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz zatraskiwany, Połączenie lutowane THR, 10.16 mm, Liczba biegunów: 8, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, srebrzone, czarny, skrzyżnia |
| Nr zam.                                    | <a href="#">1813710000</a>                                                                                                                                                                      |
| Typ                                        | SU 10.16HP/08/180F 3.5AG BK BX                                                                                                                                                                  |
| GTIN (EAN)                                 | 4032248297931                                                                                                                                                                                   |
| Ilość                                      | 18 szt.                                                                                                                                                                                         |
| parametry produktu                         | IEC: 1000 V / 78.3 A<br>UL: 300 V / 60 A                                                                                                                                                        |
| opakowanie                                 | skrzynia                                                                                                                                                                                        |
| Status dostawy                             | element wycofywany z produkcji                                                                                                                                                                  |
| Data sporządzenia: 15.07.2026 01:54:19 MEZ |                                                                                                                                                                                                 |

## SU 10.16HP/08/180F 3.5AG BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cURus) E60693

## Wymiary i masa

|                              |         |                  |             |
|------------------------------|---------|------------------|-------------|
| Głębokość                    | 13.6 mm | Głębokość (cale) | 0.5354 inch |
| Wysokość                     | 35.5 mm | Wysokość (cale)  | 1.3976 inch |
| Najmniejsza wysokość montażu | 32 mm   | Szerokość        | 101.6 mm    |
| Szerokość (cale)             | 4 inch  | Masa netto       | 42.25 g     |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Specyfikacje systemu

|                                                   |                                                             |                                  |                                                                            |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Rodzina produktów                                 | OMNIMATE Power - seria BU/SU 10.16HP                        |                                  |                                                                            |
| Rodzaj przyłącza                                  | Przyłącze dla obwodu drukowanego                            |                                  |                                                                            |
| montaż na płycie drukowanej                       | Połączenie lutowane THR                                     |                                  |                                                                            |
| Raster w mm (P)                                   | 10.16 mm                                                    |                                  |                                                                            |
| Raster w calach (P)                               | 0.400 "                                                     |                                  |                                                                            |
| kąt odejścia                                      | 180°                                                        |                                  |                                                                            |
| Liczba biegunów                                   | 8                                                           |                                  |                                                                            |
| liczba kołków lutowanych na biegun                | 3                                                           |                                  |                                                                            |
| Długość kołka lutowniczego (l)                    | 3.5 mm                                                      |                                  |                                                                            |
| Tolerancja długości kołka lutowniczego            | +0.1 / -0.3 mm                                              |                                  |                                                                            |
| Wymiary kołka lutowniczego                        | 1,2 x 1,1 mm                                                |                                  |                                                                            |
| Wymiary kołka lutowniczego = d                    | +0.1 / -0.1 mm                                              |                                  |                                                                            |
| tolerancja                                        |                                                             |                                  |                                                                            |
| Średnica otworu oczka lutowniczego (D)            | 1.6 mm                                                      |                                  |                                                                            |
| Tolerancja średnicy otworu oczka lutowniczego (D) | + 0,1 mm                                                    |                                  |                                                                            |
| L1 in mm                                          | 71.12 mm                                                    |                                  |                                                                            |
| L1 w calach                                       | 2.800 "                                                     |                                  |                                                                            |
| Liczba rzędów                                     | 1                                                           |                                  |                                                                            |
| liczba rzędów z biegunami                         | 1                                                           |                                  |                                                                            |
| zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106   | zabezpieczony przed dotknięciem palcami w stanie wetkniętym |                                  |                                                                            |
| zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470     | IP 20 w stanie wetkniętym                                   |                                  |                                                                            |
| Rezystancja skrośna                               | 2,00 mΩ                                                     |                                  |                                                                            |
| element kodowany                                  | Tak                                                         |                                  |                                                                            |
| Moment dokręcający                                | Typ momentu obrotowego                                      | Śruba mocująca, płytka drukowana |                                                                            |
|                                                   | Informacja o użyciu                                         | Grubość                          | min. 1.44 mm                                                               |
|                                                   |                                                             |                                  | maks. 1.76 mm                                                              |
|                                                   |                                                             | Moment dokręcający               | min. 0.25 Nm                                                               |
|                                                   |                                                             |                                  | maks. 0.3 Nm                                                               |
|                                                   |                                                             | Zalecana śruba                   | Numer katalogowy <a href="#">SU 10.16</a><br><a href="#">BFSC P 35X 14</a> |
|                                                   |                                                             | Grubość                          | min. 2.88 mm                                                               |

## SU 10.16HP/08/180F 3.5AG BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

|                    |                  |                                                          |
|--------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
|                    | maks.            | 3.52 mm                                                  |
| Moment dokręcający | min.             | 0.2 Nm                                                   |
|                    | maks.            | 0.25 Nm                                                  |
| Zalecana śruba     | Numer katalogowy | <a href="#">SU 10.16</a><br><a href="#">BFSC P 35X14</a> |
| Grubość            | min.             | 1.44 mm                                                  |
|                    | maks.            | 3.52 mm                                                  |
| Moment dokręcający | min.             | 0.8 Nm                                                   |
|                    | maks.            | 0.9 Nm                                                   |
| Zalecana śruba     | Numer katalogowy | <a href="#">SU 10.16</a><br><a href="#">BFSC S 35X12</a> |

## Dane materiałowe

|                                          |             |                                 |           |
|------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|
| Materiał izolacyjny                      | PBT GF      | Barwny                          | czarny    |
| Tabela kolorów (podobny)                 | RAL 9011    | grupa materiałów izolacyjnych   | IIIa      |
| Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)    | ≥ 200       | Opór izolacji                   | ≥ 108 Ω   |
| Moisture Level (MSL)                     |             | Klasa palności wg UL 94         | V-0       |
| Materiał styków                          | stop miedzi | Powierzchnia styku              | srebrzone |
| Struktura warstwowa przyłącza lutowanego | ≥ 3 μm Ag   | Struktura warstwowa wtyku       | ≥ 3 μm Ag |
| Temperatura magazynowania, min.          | -40 °C      | Temperatura magazynowania, max. | 70 °C     |
| Temperatura pracy, min.                  | -50 °C      | Temperatura pracy, max.         | 120 °C    |
| Zakres temperatur montaż, min.           | -25 °C      | Zakres temperatur montaż, max.  | 120 °C    |

## Dane znamionowe wg IEC

|                                                                                    |                        |                                                                                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| przetestowane zgodnie z normą                                                      | IEC 60664-1, IEC 61984 | Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C)                                    | 78.3 A          |
| Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C)                                   | 67.9 A                 | Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C)                                    | 70.6 A          |
| Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C)                                   | 61.3 A                 | napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2               | 1000 V          |
| napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2              | 1000 V                 | napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3              | 690 V           |
| znamionowe napięcie udarowe przy kat. 6 kV przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2  |                        | znamionowe napięcie udarowe przy kat. 8 kV przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 |                 |
| znamionowe napięcie udarowe przy kat. 8 kV przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 |                        | odporność na zwarcia                                                               | 3 x 1s z 1000 A |
| Odstęp izolacyjny po izolacji, min.                                                | 10.5 mm                | Odstęp izolacyjny powietrzny, min.                                                 | 8.9 mm          |

## Dane znamionowe wg CSA

|                                              |       |                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------|
| Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) | 300 V | Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA) | 300 V |
| Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA) | 600 V | Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA)     | 60 A  |
| Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / CSA)     | 60 A  | Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA)     | 5 A   |

## Dane znamionowe wg UL 1059

|                                                  |       |                                                  |        |
|--------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|--------|
| Instytut (cURus)                                 | CURUS | Nr certyfikatu (cURus)                           | E60693 |
| Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) | 300 V | Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059) | 300 V  |

## SU 10.16HP/08/180F 3.5AG BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

|                                                  |        |                                                  |                                                                         |
|--------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) | 600 V  | Napięcie znamionowe (grupa użytkowa F / UL 1059) | 600 V                                                                   |
| Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059)     | 60 A   | Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059)     | 60 A                                                                    |
| Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059)     | 5 A    | Odstęp izolacyjny po izolacji, min.              | 10.5 mm                                                                 |
| Odstęp izolacyjny powietrzny, min.               | 8.9 mm | Odniesienie do wartości znamionowych             | W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat. |

## Opakowanie

|               |           |              |           |
|---------------|-----------|--------------|-----------|
| opakowanie    | skrzynia  | Długość VPE  | 353.00 mm |
| Szerokość VPE | 135.00 mm | Wysokość VPE | 48.00 mm  |

## Ważna informacja


|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zgodność IPC | Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Uwagi        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• For all applications with flange we recommend to fix the pin header with the help of the soldering flange or a self-tapping screw on the board.</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |

## Klasyfikacje


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002637    | ETIM 9.0    | EC002637    |
| ETIM 10.0   | EC002637    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-01 |             |             |

### Rysunki


#### Zdjęcie produktu



#### Rysunek wymiarowany



#### Przykład zastosowania



## SU 10.16HP/08/180F 3.5AG BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Elementy kodowania



Złącza wtykowe do energoelektroniki są dostosowane do nowoczesnej techniki napędowej, na przykład rozruszników silników, przetworników częstotliwości i serworegulatorów.

OMNIMATE Power wyznacza standardy poprzez zwiększone bezpieczeństwo i innowacyjne rozwiązania, jak wtykowa nakładka ekranu, wbudowane styki sygnałowe czy obsługa jednoręczna.

Wszystkie 3 serie produktów oferują użytkownikom kolejne zalety: Możliwość skalowania dostosowanego do aplikacji: Od kompaktowego złącza 4 mm<sup>2</sup> do 29 A (IEC) i 20 A (UL) do mocnego złącza 16 mm<sup>2</sup> do 76 A (IEC) lub 54 A (UL). Nieograniczone stosowanie do 1000 V (IEC) lub 600 V (UL). Różnorodne możliwości mocowania, dostosowane do aplikacji.

Nasz serwis:

Mogą Państwo tworzyć swoje indywidualne połączenia wtykowe korzystając z konfiguratora produktu.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | KO BU/SU10.16HP BK         | Wersja                                                               |
| Nr zam.    | <a href="#">1824410000</a> | Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, Element kodujący, czarny, Liczba |
| GTIN (EAN) | 4032248326716              | biegunów: 1                                                          |
| Ilość      | 50 ST                      |                                                                      |
| Typ        | KO BU/SU10.16HP WT         | Wersja                                                               |
| Nr zam.    | <a href="#">2592600000</a> | Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, Element kodujący, naturalny,     |
| GTIN (EAN) | 4050118717389              | Liczba biegunów: 1                                                   |
| Ilość      | 50 ST                      |                                                                      |