
Karta katalogowa

SAIL-VSA-1.5U-230

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller oferuje wtyki zaworowe jako przewód łączący z wtykami M8/M12 i wolną końcówką przewodu. Status wtyku zaworowego jest sygnalizowany diodą LED. Wtyki zaworowe mają połączenie ochronne. Dostępne w wersjach A, B, C zgodnych z DIN i standardami przemysłowymi. Klasa ochrony IP 67 zapewniana po wkręceniu. Decydujące znaczenie ma również kierunek wyjścia, dlatego Weidmüller oferuje inne wersje.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Przewód zaworu (zmontowany), Wtyk 90° – wtyk zaworu, Forma A (18 mm), Długość kabla: 1.5 m, PUR, czarny
Nr zam.	1891000150
Typ	SAIL-VSA-1.5U-230
GTIN (EAN)	4099986010437
Ilość	1 szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Ostatnia data zamówienia	2027-02-28T00:00:00+01:00

Karta katalogowa

SAIL-VSA-1.5U-230

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty	
ROHS	Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto	76 g

Specyfikacje techniczne kabla

Długość kabla	1.5 m	kolor płaszcza	czarny
Funkcja PE	Tak	Przydatność do łańcucha ciągowego	Tak
Przekrój żyły	0.5 mm²	Ekranowane	Nie
Halogenki	Nie	izolacja	PP
promień zgięcia min., ruchomy	10 x średnica kabla	promień zgięcia, min., ułożony na stałe	5 x średnica kabla
Materiał płaszcza	PUR	Długość kabla jest konfigurowana	Nie
Sieciowane radiacyjnie	Nie	Zakres temperatur, stały	-50...80 °C
Zakres temperatur, zmienny, min. / maks.	-25...80 °C	Liczba biegunów	3 (2 + PE)

Dane ogólne techniczne

kodowanie	Forma A (18 mm)	Ścieżka połączenia	inne
Powierzchnia styku	cynowana	LED	Tak
Wykonanie	Wtyk 90° – wtyk zaworu	Materiał styków	CuZn
Napięcie znamionowe	230 V	Znamionowe natężenie prądu	4 A
Stopień ochrony	IP67, IP65 zgodnie z normą DIN EN 60529	Zakres temperatury obudowy	-25...+80 °C

wtyki lewe

Wtyk po lewej	Grzyb zaworu, Design A (18 mm), Liczba biegunów: 4, styk żeński, zakrzywiony 0°, wtyk, Żółta dioda LED, nieekranowane

wtyki prawe

Wtyk po prawej	Wolny koniec przewodu

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-12
ECLASS 15.0	27-06-03-12		


SAIL-VSA-1.5U-230

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Schemat biegunów



Schemat połączeń

