

TM 1/18 TWIN HF/HB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

TM/HF Twin oznaczenie obustronne: 0,22 – 2,5 mm².
Tuleje Twin umożliwiają dwustronne oznaczanie przewodu. W tulejach można umieszczać dwa szyldy TM-I 18, dzięki czemu np. oznaczenie wyjściowe i wejściowe przewodu można odczytać w jednym miejscu. Przezroczyste bezhalogenowe tuleje można stosować do przewodów o średnicy zewnętrznej od 1,3 do 4,0 mm.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	TM, Gilza x 5 mm, polietylen LD, Barwny: transparentny, Zewnętrzna średnica przewodu: 2.4 - 4 mm
Nr zam.	1891780000
Typ	TM 1/18 TWIN HF/HB
GTIN (EAN)	4032248504527
Ilość	500 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	12	Głębokość (cale)	0.4724 inch
Wysokość	18 mm	Wysokość (cale)	0.7087 inch
Szerokość	5 mm	Szerokość (cale)	0.1968 inch
Masa netto	0.28 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...80 °C
-------------------------------	-------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia	
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%	
Ślad węglowy produktu	Kołyska do bramy	0.001 kg CO2 eq.

Dane ogólne

Rodzaj nadruku	neutralna	Szerokość	5 mm
Klasa palności wg UL 94	HB	zakres temperatur roboczych, maks.	80 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	Barwny	transparentny
Halogenki	Nie	Materiał podstawowy	polietylen LD
Zalecane branże	Transport, Maszyny	Zakres temperatury stosowania	-40...80 °C

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	2.5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	1.5 mm ²	Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	4 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, min.	2.4 mm	Zewnętrzna średnica przewodu	2.4 - 4 mm
Przekrój przyłącza przewodu	1.5 - 2.5 mm ²		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		