

HDC-CM-2BPN4.0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Uniwersalne i elastyczne - rozwiązanie do wielu aplikacji
ConCept to system modułowy, składający się z modułów
i ram. Razem tworzą one wysokiej klasy wkład, który bez
problemów można zintegrować z obudową HDC.

Opatentowany system modułowy pozwala na zestawianie
indywidualnych wariacji złączy wtykowych.

Różne moduły do transmisji mocy, sygnałów i danych
zostały uzupełnione o moduły do pneumatyki i przewody
SC i LC.

Łatwość montażu to zasługa solidnej, jednoczęściowej
budowy ramy modułowej, do wyboru z poliwęglanu lub
odlewu cynkowego, oraz wbudowanego mechanizmu
luzowania modułów.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącza przemysłowe, wkład HDC, moduł ConCept
Nr zam.	1894760000
Typ	HDC-CM-2BPN4.0
GTIN (EAN)	4032248509232
Ilość	1 szt.

HDC-CM-2BPN4.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Wysokość	40.4 mm	Wysokość (cale)	1.5905 inch
Szerokość	11.4 mm	Szerokość (cale)	0.4488 inch
Długość	34 mm	Długość (cale)	1.3386 inch
Masa netto	23.76 g		

Temperatury

Temperatura graniczna -40 °C ... 80 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	89f35219-185b-451d-94d0-702fad8bee24

Moduły pneumatyczne ConCept

Klasa palności wg UL 94	V-0	Barwny	czarny
Liczba zaworów	2	Materiał korpusu modułu	PA 6.6
Odgrodzenie	Tak	Ciśnienie kontrolne	10 bar
Droga włączania	4 mm	Typ węża	stosować tylko węże PTFE
Przekrój przyłącza (wewnątrz)	4 mm	materiał uszczelki	NBR

Dane ogólne

Liczba biegunów	2	Rodzaj przyłącza	złącze węża (układ pneumatyczny)
Klasa palności wg UL 94	V-0	Barwny	czarny
Materiał izolacyjny	PC ze wzmocnieniem włóknem szklanym (listowanie UL i kwalifikacja pasma)	Typ	złącze żeńskie
Materiał podstawowy	poliamid, wzmocniony włóknem szklanym	Typoszereg	moduł ConCept
bez halogenu	false	Produkt o niskiej dymotwórczości wg DIN EN 45545-2	Tak

wymiary

Szerokość	11.4 mm	długość cokołu	34 mm
wysokość gniazda	40.4 mm		

wersja

Rodzaj przyłącza	złącze węża (układ pneumatyczny)	Materiał podstawowy	poliamid, wzmocniony włóknem szklanym
------------------	----------------------------------	---------------------	---------------------------------------

Dane techniczne

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC-CM-2BPN4.0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria****Narzędzie do demontażu modułów**

Weidmüller oferuje bogaty wybór narzędzi do zaciskania końcówek, demontażu styków i obróbki światłowodów.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC-DW-M0D	Wersja	
Nr zam.	1688200000	narzędzia pozostałe, Narzędzie do demontażu styków	
GTIN (EAN)	4008190857189		
Ilość	1 ST		