

SAI-8-M 4P M12 EX IA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pasywne rozdzielacze M12 są dostępne we wszelkich możliwych kształtach i wersjach. Oprócz tego jest kilka wersji specjalnych, jak rozdzielacz SAI do obszaru EX czy ergonomiczny M8, dostępnych wyłącznie w Weidmüller. Te nowe produkty otoczone są ochroną prawną.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	wersja pokrywy Ex, M12, 30 V, Kodowanie A, LED: Tak, czujnik bezdotykowy LED: , Typ okablowania:
Nr zam.	1896080000
Typ	SAI-8-M 4P M12 EX IA
GTIN (EAN)	4032248511037
Ilość	1 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Ostatnia data zamówienia	2024-06-29T00:00:00+02:00
Produkt alternatywny	SAI-08D-VPPP-5A-M12O-OL2-EX

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ATEX - KEMA

ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto

276 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

-20 - 80

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS

Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane przyłącza

Zakres zaciskania, min.

0.1 mm²

Ładownia

standard

Rodzaj przyłącza PE

złącze śrubowe

Zakres zaciskania, maks.

1.5 mm²

odejście rozdzielcze

wersja pokrywy Ex

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe, min.

10 V

napięcie probiercze

1 kV

prąd całkowity

2.3 A

Opór izolacji

109 Ω

Napięcie znamionowe, maks.

30 V

Maks. pojemność pojedynczego gniazda

100 mA

prąd na sygnał

100 mA

Dane materiałowe

Podstawowy materiał obudowy

Pocan

kolor obudowy

szary, RAL 7032

Gniazdo śrubowe

CuZn, niklowany

Powierzchnia styku

pozlacany

materiał rozdzielczy

tworzywo sztuczne

materiał uszczelniający pokrywę

Viton

Materiał styków

CuZn

Materiał podstawy styków

PBT (UL 94 V0)

Dane ogólne techniczne

Stopień ochrony

IP68

Liczba biegunów

4

Ścieżka połączenia

M12

Metoda wypalania

V-0

LED

Tak

Kolor diody do funkcji E/A

żółty

Kodowanie stacji wtykowych

Kodowanie A

Liczba gniazd stykowych

8

Stopień zanieczyszczenia

3

Cykle wpinania

≤ 50

Kolor diody do funkcji eksploatacyjnej

zielony

Klasyfikacje

ETIM 8.0

EC003558

ETIM 10.0

EC003558

ECLASS 15.0

27-44-01-11

ETIM 9.0


EC003558

ECLASS 14.0


27-44-01-11

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Schemat połączeń



SAI-8-M 4P M12 EX IA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

M12



Kołpaki ochronne zabezpieczają wolne gniazda przed działaniem czynników zewnętrznych.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SAI-SK-M12	Wersja
Nr zam.	9456050000	Chronione podzespoły, Nasadka ochronna
GTIN (EAN)	4008190304058	
Ilość	30 ST	


Screwty® narzędzie do dławnic kablowych, z regulacją momentu obrotowego



Doskonałe narzędzie w każdym z możliwych zastosowań. Screwty® jest idealnym narzędziem wielofunkcyjnym do pewnego mocowania wszystkich popularnych rodzajów kabli czujników i elementów wykonawczych. Nawet trudnodostępne wtyki okrągłe stają się osiągalne dzięki użyciu Screwty®. Prosty ruch obrotowy dokręca i odkręca złącza, bez konieczności użycia dużej siły. Wkrętak Screwty® jest rozwiązaniem unikatowym, a zarazem globalnym, ponieważ pasuje do większości kabli i wtyków innych dostawców (ponad 90 %). Screwty® składa się z rękojeści z tradycyjnym adapterem 1/4". Dzięki temu można go używać do wszystkich rozmiarów: złączy wtykowych okrągłych M12 i M8, adaptowalnych wtyków i gniazd M12F i M8F, a także wtyków i gniazd M23.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SCREWTY SET -DM	Wersja
Nr zam.	1920000000	Narzędzie do dławnic kablowych dla linii i złączy M8, M12
GTIN (EAN)	4032248436859	
Ilość	1 ST	

Akcesoria**neutralna**

ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard przeznaczony do wielu dobrze znanych urządzeń elektrycznych. W rezultacie można otrzymać wysokiej jakości oznaczenia urządzeń, czytelne, z wysokim kontrastem.

Oferujemy różne typy urządzeń różnych producentów, takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najważniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zależności od typu samoprzylepne lub mocowane na zatrzask. Do urządzeń mocowanych obok siebie, np. bezpieczników, oferujemy oznaczniki ESG do wciskania na szynę oznacznikową. Wykonywanie nadruków laserowych zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami.

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ESG 9/20 MC NE WS	Wersja
Nr zam.	1609940000	ESG, Oznaczniki urządzeń x 20 mm, PA 66, Barwny: biały, wtykowy
GTIN (EAN)	4008190203528	
Ilość	200 ST	