

HDC CM BUS F2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Moduł ConCept Bus jest idealny do przenoszenia bardzo wrażliwych sygnałów w ciężkim złączu wtykowym. To moduły systemu złączy wtykowych ConCept o wysokiej funkcjonalności na minimalnej przestrzeni i pewną ochroną przed polami elektromagnetycznymi, wilgocią, pyłem i silnymi czynnikami mechanicznymi. Zestawiając je w kolejnymi modułami można przyłączać zasilanie i inne sygnały dla urządzenia obiektowego w jednym jedynym złączu wtykowym.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącza przemysłowe, wkład HDC, moduł ConCept
Nr zam.	1908490000
Typ	HDC CM BUS F2
GTIN (EAN)	4032248616978
Ilość	1 szt.

HDC CM BUS F2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	34 mm	Głębokość (cale)	1.3386 inch
Wysokość	47.3 mm	Wysokość (cale)	1.8622 inch
Szerokość	34.27 mm	Szerokość (cale)	1.3492 inch
Masa netto	18 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

Moduły pneumatyczne ConCept

Klasa palności wg UL 94	V-0	Barwny	beżowy
-------------------------	-----	--------	--------

Dane ogólne

Liczba biegunów	2	Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane
Klasa palności wg UL 94	V-0	Barwny	beżowy
Cykle wpinania	≥ 500	Typ	złącze żeńskie
Materiał podstawowy	Poliwęglan	Typoszereg	moduł ConCept
Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	50 V	Udarowe napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	0 kV
Prąd pomiarowy (DIN EN 61984)	10 A	bez halogenu	false
Produkt o niskiej dymotwórczości wg DIN EN 45545-2	Tak		

wymiary

Szerokość	34.27 mm
-----------	----------

wersja

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	0 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0 mm ²	Materiał podstawowy	Poliwęglan

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		