

VG H M25 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Oprócz wielu wersji obudów, firma Weidmüller oferuje także szereg różnych dławnic kablowych przeznaczonych do wielu aplikacji.

Dławnice kablowe wykonane z mosiądzu, tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej spełniają najostrejsze wymagania różnych klas IP dla obudów przemysłowych. W zależności od serii przepustu kablowego i danej aplikacji, elementy te są atestowane i poddane testom zgodnie z normami VDE, UL, UR, cULus, DNV GL lub EN 45545.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	VG H (dwuczęściowa dławnica kablowa HDC), Dławnica kablowa, proste, M 25, 8 mm, OD min. 8.5 - OD max. 18 mm, IP65, mosiądz, niklowany
Nr zam.	1921740000
Typ	VG H M25 MS
GTIN (EAN)	4032248563012
Ilość	25 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Dostępne do	2024-08-31T00:00:00+02:00

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Wysokość	11.5 mm	Wysokość (cale)	0.4528 inch
Szerokość	25 mm	Szerokość (cale)	0.9842 inch
Masa netto	18.76 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-20 °C...60 °C
----------------------------	----------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Informacje ogólne

średnica kabla zewnętrznego, maks.	18 mm	średnica kabla zewnętrznego, min.	8.5 mm
Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	NBR	rodzaj ochrony z GWDR	IP65
zakres temperatur roboczych, maks.	60 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-20 °C
skok gwintu	1.5 mm	Halogenki	Tak
rozmiar klucza 1	25 mm	rozmiar klucza 2	25 mm
rozmiar klucza	25 mm	Stopień ochrony	IP65
Dławnica kablowa	metryczna, M 25	Materiał podstawowy	mosiądz, niklowany
wkładka uszczelniająca	NBR	uszczelka	NBR
wcięcia we wkładce uszczelniającej, średnica 1	8.5 mm	wcięcia we wkładce uszczelniającej, średnica 2	11.5 mm
wcięcia we wkładce uszczelniającej, średnica 3	14.5 mm	wcięcia we wkładce uszczelniającej, średnica 4	18 mm
gwint (zewnętrzny)	M 25	długość gwintu	8 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		