

## SAIE-M8B-3-0.5U-FP-M8


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Do złącza po stronie urządzenia w strefie okablowania czujników/urządzeń wykonawczych potrzebne są różne łączniki wtykowe do wbudowania. Są one dostępne w wariantach M12, M8 i oczywiście także M5.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Wtyk montażowy, Gwint M8, złącze żeńskie, proste, Gwint montażowy: M8, Liczba biegunów: 3, Długość przewodu plecionego / kabla: 0.5 m
Nr zam.	<a href="#">1856130000</a>
Typ	SAIE-M8B-3-0.5U-FP-M8
GTIN (EAN)	4032248398997
Ilość	1 szt.

## SAIE-M8B-3-0.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	<a href="#">Witryna UL</a>
Nr certyfikatu (cULus)	E307231

## Wymiary i masa

Masa netto	13 g
------------	------

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

## Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Liczba biegunów	3	kodowanie	brak
Powierzchnia styku	pozlacany	Rodzaj przyłącza	złącze żeńskie
Podstawowy materiał obudowy	mosiądz, niklowany	Napięcie znamionowe	60 V
Znamionowe natężenie prądu	4 A	Stopień ochrony	IP67, po wkręceniu
Cykle wpinania	≥ 100	Dławnica kablowa	M 8
Zakres temperatury obudowy	-30...+90 °C		

## Specyfikacje techniczne kabla

Przekrój żyły	0.25 mm <sup>2</sup>	Długość przewodu plecionego / kabla	0.5 m
Kodowanie kolorami	brązowy, niebieski, czarny	Liczba biegunów	3

## Normy

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-2-104
--------------------------------	-----------------

## Dane ogólne

Liczba biegunów	3
kodowanie	brak
Ścieżka połączenia	Gwint M8
Powierzchnia styku	pozlacany
moment dokręcający	0.6 Nm
Przekrój żyły	0.25 mm <sup>2</sup>
Rodzaj przyłącza	złącze żeńskie
Podstawowy materiał obudowy	mosiądz, niklowany
Napięcie znamionowe	60 V
Znamionowe natężenie prądu	4 A
Stopień ochrony	IP67, po wkręceniu
Cykle wpinania	≥ 100
Dławnica kablowa	M 8
Materiał podstawowy	PVC
Napięcie znamionowe	60 V (3-pole) / 30 V (4-pole)
złącze 1	M8
Przyłącze 2	Flying wires

**SAIE-M8B-3-0.5U-FP-M8**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dane techniczne**


Długość przewodu plecionego / kabla	0.5 m
Gwint montażowy	M8
Zakres momentu dokręcania przy montażu	1.5 Nm
Moment dokręcania przy montażu	maks. 1.5 Nm
Zakres temperatury obudowy	-30...+90 °C
Zewnętrzna średnica przewodu	-

**Klasyfikacje**

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

## Rysunki

### Schemat połączeń



### Schemat biegunów

