

## CLI C 1-6 GE/SW 93 CD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oznaczniki przewodów CLI C mocuje się na niepodłączonych przewodach. Do oznaczania przewodów o przekrojach od 0,5 mm<sup>2</sup> do 70 mm<sup>2</sup> można stosować cztery różne rozmiary. Oznaczniki są już zadrukowane i gotowe do użycia. Łącząc poszczególne oznaczniki można tworzyć indywidualne opisy. Zamknięte oznaczniki, niezawodne i przeznaczone do mocowania na niepodłączonych kablach. Specjalny, elastyczny, harmonijkowy kształt umożliwia szeroki zakres zastosowań. Szybkie i łatwe mocowanie – przy minimalnym wysiłku. Odpowiednie akcesoria ułatwiają opisywanie. Trwałe opisy o wysokiej jakości. Duży kontrast zapewniający optymalną czytelność.

## Ogólne dane zamówieniowe

|                |                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Wersja         | CableLine, Znaczniki kabli i przewodów, 2,5 - 5 mm, 6 x 4,2 mm, żółty |
| Nr zam.        | <a href="#">1868811614</a>                                            |
| Typ            | CLI C 1-6 GE/SW 93 CD                                                 |
| GTIN (EAN)     | 4032248449569                                                         |
| Ilość          | 250 szt.                                                              |
| Status dostawy | element wycofywany z produkcji                                        |
| Dostępne do    | 2025-08-31T00:00:00+02:00                                             |

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|            |        |                  |             |
|------------|--------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 5 mm   | Głębokość (cale) | 0.1968 inch |
| Wysokość   | 6 mm   | Wysokość (cale)  | 0.2362 inch |
| Szerokość  | 4.2 mm | Szerokość (cale) | 0.1654 inch |
| Masa netto | 0.15 g |                  |             |

## Temperatury

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Zakres temperatury stosowania | -30...80 °C |
|-------------------------------|-------------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Dane ogólne

|                                     |                                      |        |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 4                                    |        |
| Orientacja nadruku                  | poziomo                              |        |
| Rodzaj nadruku                      | standard                             |        |
| Metoda nadruku                      | wytłaczanie na gorąco                |        |
| Wykonanie                           | CD                                   |        |
| Szerokość                           | 4.2 mm                               |        |
| Klasa palności wg UL 94             | V-0                                  |        |
| zakres temperatur roboczych, maks.  | 80 °C                                |        |
| zakres temperatur roboczych, min.   | -30 °C                               |        |
| Barwny                              | żółty                                |        |
| Halogenki                           | Tak                                  |        |
| Średnica izolacji, maks,            | 5                                    |        |
| Materiał podstawowy                 | PVC, miękkie, bez kadmu              |        |
| Kolor nadruku                       | czarny                               |        |
| Nadrukowane znaki                   | Liczby                               |        |
| Liczba oznaczników w opakowaniu     | forma dostawy                        | Szpula |
| Zalecane branże                     | Proces, Maszyny                      |        |
| Liczba oznaczników w kombinacji     | 1 Reel = Conductor and cable markers |        |
| Zakres temperatury stosowania       | -30...80 °C                          |        |
| Imprint                             | 93                                   |        |

## Markery przewodów i kabli

|                                    |                         |                                     |                   |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Halogenki                          | Tak                     | Przekrój przyłącza przewodu, maks.  | 4 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, min.  | 1.5 mm <sup>2</sup>     | Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 5 mm              |
| Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 2.5 mm                  | Zewnętrzna średnica przewodu        | 2.5 - 5 mm        |
| Przekrój przyłącza przewodu        | 1.5 - 4 mm <sup>2</sup> |                                     |                   |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**Rysunki**



Podobny do przedstawionego na ilustracji