


SAIE-M5S-4-0.2U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Do złącza po stronie urządzenia w strefie okablowania czujników/urządzeń wykonawczych potrzebne są różne łączniki wtykowe do wbudowania. Są one dostępne w wariantach M12, M8 i oczywiście także M5.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Wtyk montażowy, M5, złącze męskie, proste, Gwint montażowy: , Liczba biegunów: 4, Długość przewodu plecionego / kabla: 0.2 m
Nr zam.	1873030000
Typ	SAIE-M5S-4-0.2U
GTIN (EAN)	4032248478293
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Masa netto	4 g
------------	-----

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Liczba biegunów	4	Powierzchnia styku	pozlacany
Rodzaj przyłącza	złącze męskie	Podstawowy materiał obudowy	mosiadz, niklowany
Napięcie znamionowe	60 V	Znamionowe natężenie prądu	1 A
Stopień ochrony	IP67, po wkręceniu	Cykle wpinania	≥ 500
Dławnica kablowa	M 5	Zakres temperatury obudowy	-25...+80 °C

Specyfikacje techniczne kabla

Przekrój żyły	0.14 mm ²	Długość przewodu plecionego / kabla	0.2 m
Kodowanie kolorami	brązowy, biały, niebieski, czarny	Liczba biegunów	4

Dane ogólne


Liczba biegunów	4	Ścieżka połączenia	M5
Powierzchnia styku	pozlacany	Przekrój żyły	0.14 mm ²
Rodzaj przyłącza	złącze męskie	Podstawowy materiał obudowy	mosiadz, niklowany
Napięcie znamionowe	60 V	Znamionowe natężenie prądu	1 A
Stopień ochrony	IP67, po wkręceniu	Cykle wpinania	≥ 500
Dławnica kablowa	M 5	Materiał podstawowy	PVC
Napięcie znamionowe	60 V	złącze 1	M5
Przyłącze 2	Flying wires	Długość przewodu plecionego / kabla	0.2 m
Zakres temperatury obudowy	-25...+80 °C	Zewnętrzna średnica przewodu	-

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

Rysunki

Schemat połączeń



Schemat biegunów

