Karta katalogowa

SAIB-VSA-4P/250/9-OB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Obecnie często spotykane jest zapotrzebowanie na niestandardowe długości kabli. Aby sprostać temu wymaganiu, Weidmüller oferuje szeroki zakres złącz wtykowych do swobodnego konfekcjonowania.
Adaptowalne wtyki zaworowe są często stosowane w budowie maszyn specjalnego przeznaczenia. Wtyki te są stosowane do podłączania zaworów elektromagnetycznych. Wtyki zaworowe dostępne są we wszystkich rodzajach konstrukcji standardowych. Seria obejmuje konstrukcje typu A, przemysłowe typu B, typu B zgodne z wymaganiami normy DIN, przemysłowe typu C i typu C zgodnie z DIN. Wtyki zaworowe dostępne są w wersjach 3 i 4 biegunowych bez kabli. Dostarczane są wraz z uszczelnieniem płaskim, które po przyśrubowaniu gwarantuje ochronę IP 65.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącze zaworu (montaż polowy), Liczba biegunów: 4, Forma A (18 mm), bez oprzewodowania, 250 V, 0.34…1.5 mm²
Nr zam.	1873080000
Typ	SAIB-VSA-4P/250/9-OB
GTIN (EAN)	4032248495351
Ilość	1 szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Ostatnia data zamówienia	2027-02-28T00:00:00+01:00

Karta katalogowa

SAIB-VSA-4P/250/9-OB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty	
ROHS	Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto	23.55 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Liczba biegunów	4	kodowanie	Forma A (18 mm)
Powierzchnia styku	Ni	LED	Nie
Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe	Podstawowy materiał obudowy	PA 6 GF
Opór izolacji	1010 Ω	Średnica kabla, maks.	8 mm
Średnica kabla, min.	6 mm	Materiał styków	CuSn
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	1.5 mm²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	0.34 mm²
Napięcie znamionowe	250 V	Znamionowe natężenie prądu	10 A
Stopień ochrony	IP65	Cykle wpinania	≥ 50
Stopień zanieczyszczenia	3	Dławnica kablowa	PG 9
Przyłącze ekranu	Nie	Okablowanie ochronne	bez oprzewodowania
Zakres temperatury obudowy	-30...+100 °C	Przekrój przyłącza, maks.	1.5 mm²
Przekrój przyłącza, min.	0.34 mm²		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC003623	ETIM 9.0	EC003623
ETIM 10.0	EC003623	ECLASS 14.0	27-44-01-05
ECLASS 15.0	27-44-01-05		


SAIB-VSA-4P/250/9-OB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Schemat biegunów

