

## WSI 6/LD 10-36V BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zdjęcie produktu



Złączki szeregowe bezpiecznikowe i złączki szeregowe komponentów pozwalają na wkomponowanie elementów zabezpieczających i funkcjonalnych bezpośrednio w listwę zaciskową. Złączki szeregowe bezpiecznikowe obejmują wbudowane uchwyty bezpiecznika, aby niezawodnie chronić elektryczne obwody przed przeciążeniem – idealne rozwiązanie do systemów sterowania i systemów rozdzielczych. Złączki szeregowe komponentów umożliwiają włączenie komponentów elektronicznych, takich jak diody, rezystory lub diody LED, bezpośrednio do okablowania. Zapewnia to oszczędność miejsca i przejrzyste wdrożenie funkcji przełączania i separacji sygnałów. Oba typy złączek szeregowych zapewniają wyższe bezpieczeństwo, prostą konserwację i kompaktową, zorientowaną na funkcje instalację.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja     | Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, niebieski, 6 mm <sup>2</sup> , 6.3 A, 36 V, liczba przyłączy: 2, liczba poziomów: 1, TS 35 |
| Nr zam.    | <a href="#">1884630000</a>                                                                                                      |
| Typ        | WSI 6/LD 10-36V BL                                                                                                              |
| GTIN (EAN) | 4032248489893                                                                                                                   |
| Ilość      | 10 szt.                                                                                                                         |

## WSI 6/LD 10-36V BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (UR) E60693

## Wymiary i masa

|                            |             |                  |            |
|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| Głębokość                  | 71.5 mm     | Głębokość (cale) | 2.815 inch |
| Głębokość wraz z szyną DIN | 72 mm       | Wysokość         | 60 mm      |
| Wysokość (cale)            | 2.3622 inch | Szerokość        | 7.9 mm     |
| Szerokość (cale)           | 0.311 inch  | Masa netto       | 20.56 g    |

## Temperatury

|                                                |                |                                          |                |
|------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------|
| Temperatura magazynowania                      | -25 °C...55 °C | Temperatura otoczenia                    | -50 °C...75 °C |
| długostrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C |                | długostrwała temperatura użytkowa, maks. | 120 °C         |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                                                            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS                                          | Zgodne, z wyłączeniem    |
| Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 7cl                      |
| REACH SVHC                                                                 | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Informacje ogólne

|                                                   |                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 8 maks. | przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 20 |
| Normy IEC 60947-7-3                               | Szyna montażowa TS 35                        |

## Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

|                                                                                                    |                   |                                     |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|
| przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowe z końcówką kablową DIN 46228/1, dalsze przyłącze, maks. | 6 mm <sup>2</sup> | Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze | złącze śrubowe |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|

## dalsze dane techniczne

|                                          |                 |                            |          |
|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------|
| otwarte strony                           | z prawej strony | liczba identycznych złączy | 1        |
| wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie             | rodzaj montażu             | wciskany |

## dane tworzywa

|                         |       |        |           |
|-------------------------|-------|--------|-----------|
| Materiał podstawowy     | Wemid | Barwny | niebieski |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0   |        |           |

## WSI 6/LD 10-36V BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## dane znamionowe

|                                           |                   |                                                        |         |
|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|---------|
| Przekrój pomiarowy                        | 6 mm <sup>2</sup> | Napięcie znamionowe                                    | 36 V    |
| napięcie znamionowe do złącza sąsiedniego | 500 V             | Znamionowe napięcie stałe                              | 36 V    |
| Znamionowe natężenie prądu                | 6.3 A             | Prąd przy maksymalnym przewodowaniu                    | 6.3 A   |
| Normy                                     | IEC 60947-7-3     | Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x              | 0.78 mΩ |
| Znamionowe napięcie udarowe               | 6 kV              | Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 1.31 W 60947-7-x |         |
| Stopień zanieczyszczenia                  | 3                 |                                                        |         |

## dane znamionowe wg CSA

|                               |        |                      |                |
|-------------------------------|--------|----------------------|----------------|
| Maks. przekrój przewodu (CSA) | 8 AWG  | Nr certyfikatu (CSA) | 200039-1057876 |
| Min. przekrój przewodu (CSA)  | 20 AWG |                      |                |

## dane znamionowe wg UL

|                                           |        |                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|--------|
| Wielkość przewodu Factory wiring max (UR) | 8 AWG  | Wielkość przewodu Factory wiring min (UR) | 22 AWG |
| Nr certyfikatu (UR)                       | E60693 | Wielkość przewodu Field wiring min (UR)   | 22 AWG |
| Wielkość przewodu Field wiring max (UR)   | 8 AWG  |                                           |        |

## parametry systemu

|                                 |                                                                                                                  |                              |     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| Wykonanie                       | Złącze śrubowe, odłącznik bezpiecznikowy, z LED, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony | niezbędna płyta zamykająca   | Tak |
| Liczba potencjałów              | 1                                                                                                                | liczba poziomów              | 1   |
| liczba zacisków na poziom       | 2                                                                                                                | Liczba potencjałów w rzędzie | 1   |
| poziomy wewnętrznie zmostkowane | Nie                                                                                                              | Przyłącze PE                 | Nie |
| Szywa montażowa                 | TS 35                                                                                                            | Funkcja N                    | Nie |
| Funkcja PE                      | Nie                                                                                                              | Funkcja PEN                  | Nie |

## przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

|                                                                                                   |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1                                                                | A5                  |
| przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 8 maks.                                                 |                     |
| kierunek podłączenia                                                                              | z boku              |
| Moment obrotowy dociągający, maks.                                                                | 1.6 Nm              |
| Moment obrotowy dociągający, min.                                                                 | 0.8 Nm              |
| Długość odizolowania                                                                              | 12 mm               |
| Rodzaj przyłącza 2                                                                                | złącze śrubowe      |
| Rodzaj przyłącza                                                                                  | złącze śrubowe      |
| liczba przyłączy                                                                                  | 2                   |
| Zakres zaciskania, maks.                                                                          | 10 mm <sup>2</sup>  |
| Zakres zaciskania, min.                                                                           | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| śruba dociskowa                                                                                   | M 3,5               |
| Wielkość ostrza                                                                                   | 0,8 x 4,0 mm        |
| przekrój przyłącza przewodu AWG, min.                                                             | AWG 20              |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. | 6 mm <sup>2</sup>   |

## WSI 6/LD 10-36V BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. 0.5 mm<sup>2</sup>

Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 6 mm<sup>2</sup>

Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. 0.5 mm<sup>2</sup>

Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego 10 mm<sup>2</sup> drutu, maks.

Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0.5 mm<sup>2</sup>

Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 10 mm<sup>2</sup>

Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 0.5 mm<sup>2</sup>

stopień momentu obrotowego z wkrętałem elektrycznym Typ DMS 3

Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 10 mm<sup>2</sup>

Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 0.5 mm<sup>2</sup>

Maks. przekrój przyłącza, cienki przewód wielodrutowy, min. 0.5 mm<sup>2</sup>

Zaciskany przewód

| Dane przyłącza                             | Złącze śrubowe               |                             |
|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu | Typ                          | jednodrutowe, H05(07) V-U   |
|                                            | min.                         | 0.5 mm <sup>2</sup>         |
|                                            | maks.                        | 10 mm <sup>2</sup>          |
|                                            | znamionowy                   | 6 mm <sup>2</sup>           |
| przewód i końcówka tulejkowa               | Długość zdejmowania izolacji | min. 12 mm                  |
|                                            |                              | maks. 12 mm                 |
|                                            |                              | znamionowy 2 mm             |
|                                            | Moment dokręcający           | min. 0.8 Nm<br>maks. 1.6 Nm |
| Dane przyłącza                             | Złącze śrubowe               |                             |
| Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu | Typ                          | wielodrutowe, H07V-R        |
|                                            | min.                         | 1.5 mm <sup>2</sup>         |
|                                            | maks.                        | 10 mm <sup>2</sup>          |
|                                            | znamionowy                   | 6 mm <sup>2</sup>           |
| przewód i końcówka tulejkowa               | Długość zdejmowania izolacji | min. 12 mm                  |
|                                            |                              | maks. 12 mm                 |
|                                            |                              | znamionowy 2 mm             |
|                                            | Moment dokręcający           | min. 0.8 Nm<br>maks. 1.6 Nm |
| Dane przyłącza                             | Złącze śrubowe               |                             |
| Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu | Typ                          | cienkodrutowe, H05(07) V-K  |
|                                            | min.                         | 0.5 mm <sup>2</sup>         |
|                                            | maks.                        | 10 mm <sup>2</sup>          |
|                                            | znamionowy                   | 6 mm <sup>2</sup>           |
| przewód i końcówka tulejkowa               | Długość zdejmowania izolacji | min. 12 mm                  |
|                                            |                              | maks. 12 mm                 |
|                                            |                              | znamionowy 2 mm             |
|                                            | Moment dokręcający           | min. 0.8 Nm<br>maks. 1.6 Nm |


**Technical data****Ważna informacja**

|                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje produktowe | Napięcie zależy od wybranego elementu bezpiecznika lub wybranej lampki wskaźnika |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000899    | ETIM 9.0    | EC000899    |
| ETIM 10.0   | EC000899    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-13 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-13 |             |             |

## Drawings



## WSI 6/LD 10-36V BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Płytki zamykające i płytki separacyjne




Płytki separacyjne i płyty zamykające są niezbędnymi akcesoriami dla złązek szeregowych. Płytki separacyjne zapewniają optyczną i elektryczną separację poszczególnych potencjałów i grup funkcjonalnych, zwiększając bezpieczeństwo i zapewniając przejrzystą strukturę wewnątrz szafy sterującej. Płyta zamykająca zamyka rząd złązek szeregowych po bokach, chroniąc je przed kontaktem z częściami pod napięciem i gwarantując czyste, stabilne wykończenie. Oba komponenty są precyzyjnie dopasowane do odpowiednich serii złązek szeregowych firmy Weidmüller, przyczyniając się do bezpiecznego, zgodnego z przepisami i profesjonalnego okablowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Typ        | WAP 2.5-10                 | Wersja                                                       |
| Nr zam.    | <a href="#">1050000000</a> | Płyta końcowa do złązek, Ciemnobieżowy, Wysokość: 56 mm,     |
| GTIN (EAN) | 4008190103149              | Szerokość: 1.5 mm, V-0, Wemid, zatrzaskowe: Nie              |
| Ilość      | 50 ST                      |                                                              |
| Typ        | WAP 16+35 WTW 2.5-10       | Wersja                                                       |
| Nr zam.    | <a href="#">1050100000</a> | Płyta końcowa i dzieląca styków, Ciemnobieżowy, Wysokość: 56 |
| GTIN (EAN) | 4008190079901              | mm, Szerokość: 1.5 mm, V-0, Wemid                            |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                              |

## Trzymacz



Aby zagwarantować trwale bezpieczne osadzenie w szynie nośnej i zapobiec wypadnięciu, Weidmüller wprowadził do programu końcówki kątowe. Dostępne są wersje ze śrubą i bezśrubowe. Na trzymaczach można umieszczać oznaczniki, również dla oznaczeń grupowych. Istnieje też możliwość mocowania wtyczek kontrolnych.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ        | WEW 35/2                   | Wersja                                                          |
| Nr zam.    | <a href="#">1061200000</a> | Wspornik końcowy, Ciemnobieżowy, TS 35, HB, Wemid, Szerokość: 8 |
| GTIN (EAN) | 4008190030230              | mm, 100 °C                                                      |
| Ilość      | 50 ST                      |                                                                 |

## WSI 6/LD 10-36V BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Bezpiecznik



Jako akcesoria do naszego szerokiego asortymentu złączek bezpiecznikowych oferujemy również odpowiednie wkładki bezpiecznikowe. Oferta obejmuje bezpieczniki do ochrony urządzeń (bezpieczniki miniaturowe) o rozmiarach od 5x20 mm do 10x38 mm, wkładki bezpiecznikowe E 14 do E 18, a także bezpieczniki samochodowe i wyłączniki automatyczne. Pierścienie ograniczające do uchwytów bezpieczników uzupełniają ofertę.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Typ        | G 20/0.25A/F               | Wersja                                                  |
| Nr zam.    | <a href="#">0430500000</a> | Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 0.25 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190153991              |                                                         |
| Ilość      | 10 ST                      |                                                         |
| Typ        | G 20/0.50A/F               | Wersja                                                  |
| Nr zam.    | <a href="#">0430600000</a> | Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 0.5 A, G-Si. 5 x 20  |
| GTIN (EAN) | 4008190046835              |                                                         |
| Ilość      | 10 ST                      |                                                         |
| Typ        | G 20/1.00A/F               | Wersja                                                  |
| Nr zam.    | <a href="#">0430700000</a> | Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 1 A, G-Si. 5 x 20    |
| GTIN (EAN) | 4008190093877              |                                                         |
| Ilość      | 10 ST                      |                                                         |
| Typ        | G 20/2.00A/F               | Wersja                                                  |
| Nr zam.    | <a href="#">0430900000</a> | Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 2 A, G-Si. 5 x 20    |
| GTIN (EAN) | 4008190123567              |                                                         |
| Ilość      | 10 ST                      |                                                         |

## Wkręta z końcówką płaską



Wkrętak do śrub rowkowych z końcówką okrągłą, SD DIN 5265, ISO 2380/2, uchwyt zgodny z DIN 5264, ISO 2380/1, końcówka Chrom Top, rękojeść SoftFinish

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                  |
|------------|----------------------------|------------------|
| Typ        | SDS 0.8X4.0X100            | Wersja           |
| Nr zam.    | <a href="#">9008340000</a> | Wkrętak, Wkrętak |
| GTIN (EAN) | 4032248056293              |                  |
| Ilość      | 1 ST                       |                  |



## WSI 6/LD 10-36V BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## neutralna



Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznaczniakiem do wszystkich przewodów oraz wtyków, a także podzespołów elektronicznych. System jest idealny do krótkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych oznaczniaków.

Paski umożliwiające szybkie instalowanie, wymagające tylko jednej operacji. Druk jest wyraźnie czytelny, kontrastowy i dostępny w różnych szerokościach. Szeroki asortyment oznaczniaków gotowych do użycia. Paski umożliwiające szybkie instalowanie. Oznaczniki złącz, pasujące do wszystkich złącz kablowych Weidmüller. Dostępne jako niewypełnione karty MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiem. Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/8 MC NE WS           | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1856740000</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 8 mm, Raster w mm (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248400850              | Weidmueller, biały                                            |
| Ilość      | 800 ST                     |                                                               |
| Typ        | WS 12/6.5 MC NE WS         | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1609920000</a> | WS, Znakowanie zacisków, 12 x 6.5 mm, Raster w mm (P): 6.50   |
| GTIN (EAN) | 4008190203511              | Weidmueller, Allen-Bradley, biały                             |
| Ilość      | 540 ST                     |                                                               |

## Zacisk ekranu



Dzięki szerokiej gamie przyłączy ekranu KLBÜ można uzyskać elastyczne i samoregulujące styki ekranowe oraz zapewnić bezbłędną obsługę maszyn.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                         |
|------------|----------------------------|-------------------------|
| Typ        | LS 2.8 WDU2.5-10           | Wersja                  |
| Nr zam.    | <a href="#">1056400000</a> | Seria W, Szyna osłonowa |
| GTIN (EAN) | 4008190036454              |                         |
| Ilość      | 100 ST                     |                         |

## WSI 6/LD 10-36V BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Uchwyt znaczników



Uchwyty oznaczników oferują możliwość dodatkowego montażu standardowych oznaczników o rozstawie 5 lub 5,1 mm. Uchwyty kątowe mogą być opcjonalnie łączone zatrzaskowo i mogą być montowane we wszystkich standardowych kanałach znakowania modułowych listew zaciskowych Klippon® Connect. Pasujące typy oznaczników można znaleźć w odpowiednich akcesoriach uchwytu oznacznika.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| Typ        | BZT 1 WS 10/5              | Wersja                                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1805490000</a> | Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                                                |
| Ilość      | 100 ST                     |                                                |
| Typ        | BZT 1 ZA WS 10/5           | Wersja                                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1805520000</a> | Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                                                |
| Ilość      | 100 ST                     |                                                |

## Adapter testowy i gniazda testowe




Adaptory testowe i wtyki kontrolne są wykorzystywane do połączeń elektrycznych między złączkami i urządzeniami testującymi. W ten sposób można ustanowić styk elektryczny w stanie okablowanym i w łatwy sposób dokonać pomiarów.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Typ        | WTA 7 WSI6                 | Wersja                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">1650210000</a> | Zacisk pomiarowy (terminal), 1.5 mm², 250 V, 6 A |
| GTIN (EAN) | 4008190296872              |                                                  |
| Ilość      | 25 ST                      |                                                  |

## ZGB ruchomy wspornik szyldów grupowych



ZGB 15 jest oprawką szyldów grupowych, wyposażoną w zawias. W oprawce szyldu można umieszczać oznacznik dekafix 5, oznacznik złącz WS 12/5 lub szyld wsuwany ESO 15.

ZGB 30 jest oprawką szyldów grupowych, wyposażoną w zawias. W oprawce szyldu można umieszczać oznacznik dekafix 5, oznacznik złącz WS 12/5 lub szyld wsuwany ESO 7.

Informacje o szyldach wsuwanych oraz paskach ochronnych, patrz „Akcesoria”.

## WSI 6/LD 10-36V BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZGB 15                     | Wersja                                                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1636530000</a> | Oznacznik złączek, Znakowanie zacisków, 15 x 7 mm, Raster w mm |
| GTIN (EAN) | 4008190297053              | (P): 5.00 Weidmueller, biały                                   |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                                |

---

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZGB 30                     | Wersja                                                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1611930000</a> | Oznacznik złączek, Znakowanie zacisków, 32 x 7 mm, Raster w mm |
| GTIN (EAN) | 4008190002251              | (P): 5.00 Weidmueller, biały                                   |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                                |

## neutralna



Oznaczniki WS idealnie pasują do złączek z serii W. Dzięki kompatybilności systemowej, szyldy WS można też mocować na produktach z serii I oraz serii Z. Duże powierzchnie opisowe pozwalają nie tylko na używanie długich ciągów znaków, lecz również na rozbięcie opisu na kilka linii.


Oznaczniki WS idealnie nadają się do etykiet z długimi, indywidualnie tworzonymi ciągami znaków. Sprawdzony format MultiCard umożliwia wykonanie wydruku drukarką PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.

Mogą być umieszczone na taśmie lub pojedynczo. Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard. Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 12/5 MC NE WS           | Wersja                                                    |
| Nr zam.    | <a href="#">1609860000</a> | WS, Znakowanie zacisków, 12 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190203481              | Weidmueller, Allen-Bradley, biały                         |
| Ilość      | 720 ST                     |                                                           |

## Mostki poprzeczne



Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złączek odbywa się za pomocą mostków poprzecznych. Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złączkach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe i wkręcane do złączek modułowych.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | QB 58/8/15                 | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">0545400000</a> | Złącze krosujące (terminal), przykręcany, szary, 27 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4008190028794              | biegunów: 58, Raster w mm (P): 8.00, Izolowane: Nie, Szerokość: 0.8 |
| Ilość      | 10 ST                      | mm                                                                  |

## WSI 6/LD 10-36V BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Zaślepki rozłączenia



W odróżnieniu od złączek ze zintegrowaną dźwignią rozłączającą nasze wtyki rozłączające mogą być całkowicie rozłączone lub zdjęte ze złączki oraz wyłączone z danej aplikacji i stanowią uniwersalne alternatywne rozwiązanie dla standardowych rozłączników.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | QB 58/8/9/WI               | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">0545300000</a> | Złącze krosujące (terminal), przykręcany, szary, 27 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4008190125080              | biegunów: 58, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Nie, Szerokość: 0.8 |
| Ilość      | 10 ST                      | mm                                                                  |

## DEK 5/8



## WS/ DEK

W oznaczniakach złącz MultiMark DEK/WS zastosowano innowacyjne tworzywo kompozytowe składające się z dwóch komponentów. Twarda część dolna znacznika pewnie osiada na złączu i bezpiecznie zamyka się dzięki zatraskowi. Elastyczne wykończenie powierzchni znacznie ułatwia zamontowanie oznaczniaka. Ten specjalnie dziurkowany materiał umożliwia naciągnięcie pasków pozwalające skompensować nieznaczne rozrzuty rozstawów/odstępów, które mają tendencję do kumulowania się, szczególnie w przypadku długich bloków zaciskowych. Kolejną zaletą to znakomita możliwość zadruku powierzchni - materiał gwarantuje, że oznaczenia są trwałe i odporne na ścieranie. Rozdzielczość druku 300 dpi przekłada się też na dobrą czytelność napisów.

Państwa korzyści dzięki MultiMark

- Kompatybilne z modułowymi blokami zacisków Weidmüller
- Mocny chwyt i trwały nadruk
- Ciągłe paski oszczędzają czas podczas montażu
- Łatwe mocowanie dzięki innowacyjnemu materiałowi kompozytowemu
- Duża etykieta zapewniająca optymalną czytelność
- Szeroki zakres uniwersalności ze względu na niezależność od producenta

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/8 MM WS              | Wersja                                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">2007130000</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 8 mm, Weidmueller, biały |
| GTIN (EAN) | 4050118392012              |                                                            |
| Ilość      | 500 ST                     |                                                            |

## Accessories

## WS 12/5



## WS/ DEK

W oznaczniakach złącz MultiMark DEK/WS zastosowano innowacyjne tworzywo kompozytowe składające się z dwóch komponentów. Twarda część dolna znacznika pewnie osiada na złączu i bezpiecznie zamyka się dzięki zatraskowi. Elastyczne wykończenie powierzchni znacznie ułatwia zamontowanie oznaczniaka. Ten specjalnie dziurkowany materiał umożliwia naciągnięcie pasków pozwalające skompensować nieznaczne rozrzuty rozstawów/odstępów, które mają tendencję do kumulowania się, szczególnie w przypadku długich bloków zaciskowych. Kolejną zaletą to znakomita możliwość zadruku powierzchni - materiał gwarantuje, że oznaczenia są trwałe i odporne na ścieranie. Rozdzielczość druku 300 dpi przekłada się też na dobrą czytelność napisów.

Państwa korzyści dzięki MultiMark

- Kompatybilne z modułowymi blokami zacisków Weidmüller
- Mocny chwyt i trwały nadruk
- Ciągłe paski oszczędzają czas podczas montażu
- Łatwe mocowanie dzięki innowacyjnemu materiałowi kompozytowemu
- Duża etykieta zapewniająca optymalną czytelność
- Szeroki zakres uniwersalności ze względu na niezależność od producenta

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                        |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 12/5 MM WS              | Wersja                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2007190000</a> | WS, Znakowanie zacisków, 12 x 5 mm, Weidmueller, biały |
| GTIN (EAN) | 4050118392036              |                                                        |
| Ilość      | 800 ST                     |                                                        |

## WSI 6/LD 10-36V BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## WS 12/6.5



## WS/ DEK

W oznacznikach złącz MultiMark DEK/WS zastosowano innowacyjne tworzywo kompozytowe składające się z dwóch komponentów. Twarda część dolna znacznika pewnie osiada na złączu i bezpiecznie zamyka się dzięki zatraskowi. Elastyczne wykończenie powierzchni znacznie ułatwia zamontowanie oznacznika. Ten specjalnie dziurkowany materiał umożliwia naciągnięcie pasków pozwalające skompensować nieznaczne rozrzuty rozstawów/odstępów, które mają tendencję do kumulowania się, szczególnie w przypadku długich bloków zaciskowych. Kolejną zaletą to znakomita możliwość zadruku powierzchni - materiał gwarantuje, że oznaczenia są trwałe i odporne na ścieranie. Rozdzielczość druku 300 dpi przekłada się też na dobrą czytelność napisów.


Państwa korzyści dzięki MultiMark

- Kompatybilne z modułowymi blokami zacisków Weidmüller
- Mocny chwyt i trwały nadruk
- Ciągłe paski oszczędzają czas podczas montażu
- Łatwe mocowanie dzięki innowacyjnemu materiałowi kompozytowemu
- Duża etykieta zapewniająca optymalną czytelność
- Szeroki zakres uniwersalności ze względu na niezależność od producenta

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 12/6.5 MM WS            | Wersja                                                   |
| Nr zam.    | <a href="#">2619930000</a> | WS, Znakowanie zacisków, 12 x 6.5 mm, Weidmueller, biały |
| GTIN (EAN) | 4050118626155              |                                                          |
| Ilość      | 600 ST                     |                                                          |

## Trzymacz



Aby zagwarantować trwale bezpieczne osadzenie w szynie nośnej i zapobiec wypadnięciu, Weidmüller wprowadził do programu końcówki kątowe. Dostępne są wersje ze śrubą i bezśrubowe. Na trzymaczach można umieszczać oznaczniki, również dla oznaczeń grupowych. Istnieje też możliwość mocowania wtyczek kontrolnych.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                            |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Typ        | ZST 1                      | Wersja                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1269070000</a> | Akcesoria, Nośnik zbiorczy |
| GTIN (EAN) | 4050118094091              |                            |
| Ilość      | 25 ST                      |                            |

**Accessories****Mostki poprzeczne**

Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złązek odbywa się za pomocą mostków poprzecznych. Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złączkach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe i wkręcane do złązek modułowych.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Typ        | VH 20/5/3.4                | Wersja     |
| Nr zam.    | <a href="#">0446100000</a> | Dummy fuse |
| GTIN (EAN) | 4008190519742              |            |
| Ilość      | 10 ST                      |            |