



zestawy łączników wtykowych bagnetowych według IEC  
61076-3-106 Var.1 (Ethernet/IP) wkład RJ45 z metalu  
plus wkład LC

### Ogólne dane zamówieniowe

|                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| Wersja         | Złącze światłowodowe, wariant 1, LC-Duplex Multimode, IP67 |
| Nr zam.        | <a href="#">1963220000</a>                                 |
| Typ            | IE-PS-V01M-2LC-MM                                          |
| GTIN (EAN)     | 4032248651696                                              |
| Ilość          | 10 szt.                                                    |
| Status dostawy | W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.         |
| Dostępne do    | 2025-04-08T00:00:00+02:00                                  |

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|            |         |                  |             |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 83.7 mm | Głębokość (cale) | 3.2953 inch |
| Wysokość   | 30 mm   | Wysokość (cale)  | 1.1811 inch |
| Szerokość  | 30 mm   | Szerokość (cale) | 1.1811 inch |
| Masa netto | 10.6 g  |                  |             |

## Temperatury

|                           |                            |                |
|---------------------------|----------------------------|----------------|
| Temperatura magazynowania | Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...70 °C |
| Temperatura układania     |                            |                |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                                                            |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS                                          | Zgodne, z wyłączeniem                                                 |
| Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c                                                                    |
| REACH SVHC                                                                 | Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1 |
| SCIP                                                                       | e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7                                  |

## Standardy ogólne

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Norma dot. łączników wtykowych | IEC 61076-3-106 Var. 1,<br>IEC 61754-20 |
|--------------------------------|-----------------------------------------|

## Dane ogólne


|                             |                                       |                            |                                |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Opis artykułu               | wariant 1, LC-Duplex Multimode        | Barwny                     | inne                           |
| Podstawowy materiał obudowy | odlew ciśnieniowy cynkowy             | Średnica płaszczka, maks.  | 10 mm                          |
| Średnica płaszczka, min.    | 5 mm                                  | Stopień ochrony            | IP67                           |
| Cykle wpinania              | 500                                   | Typ włókna                 | Multimode                      |
| Tłumienność wtrąceniowa     | 0,5 dB singlemode, 0,4 dB wielomodowy | złącze 1                   | LC                             |
| Przyłącze 2                 | klejenie, zagniatanie, polerowanie    | Stosowany materiał obudowy | PBT, odlew ciśnieniowy cynkowy |
| Tłumienność odbiciowa       | 40 dB jednomodowy; 30 dB multimode    |                            |                                |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001122    | ETIM 7.0    | EC001122    |
| ETIM 8.0    | EC001122    | ETIM 9.0    | EC001122    |
| ETIM 10.0   | EC001122    | ECLASS 9.0  | 19-17-01-22 |
| ECLASS 9.1  | 19-17-01-22 | ECLASS 10.0 | 19-17-01-22 |
| ECLASS 11.0 | 19-17-01-22 | ECLASS 12.0 | 19-17-01-22 |
| ECLASS 13.0 | 19-17-01-22 | ECLASS 14.0 | 19-17-01-22 |
| ECLASS 15.0 | 19-17-01-22 |             |             |

## Rysunki

### Rysunek wymiarowy



## Akcesoria

## Zaślepki przeciwkurzowe



Zabezpieczenie Państwa urządzeń przed pyłem i zabrudzeniami.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Typ        | IE-PP-V01P                 | Wersja                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1965690000</a> | kołpak ochronny obudowy wtyku |
| GTIN (EAN) | 4032248653911              |                               |
| Ilość      | 10 ST                      |                               |

## neutralna



ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard przeznaczony do wielu dobrze znanych urządzeń elektrycznych. W rezultacie można otrzymać wysokiej jakości oznaczenia urządzeń, czytelne, z wysokim kontrastem.

Oferujemy różne typy urządzeń różnych producentów, takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najważniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zależności od typu samoprzylepne lub mocowane na zatrzask. Do urządzeń mocowanych obok siebie, np. bezpieczników, oferujemy oznaczniki ESG do wciskania na szynę oznacznikową. Wykonywanie nadruków laserowych zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami.

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Typ        | ESG 9/11 K MC NE WS        | Wersja                                                  |
| Nr zam.    | <a href="#">1857440000</a> | ESG, Oznaczniki urządzeń x 11 mm, PA 66, Barwny: biały, |
| GTIN (EAN) | 4032248402731              | samoprzylepny                                           |
| Ilość      | 200 ST                     |                                                         |