



zestaw łączników wtykowych PushPull według IEC
61076-3-106 Var.4 (IEC24702) z tworzywa sztucznego
plus wkład SC

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącze światłowodowe, wariant 4, SC-Duplex Singlemode, zabezpieczenie przeciwzgięciowe, IP67
Nr zam.	1963410000
Typ	IE-PS-V04P-2SC-SM-BP
GTIN (EAN)	4032248651887
Ilość	10 szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do	2025-04-08T00:00:00+02:00

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	129.8 mm	Głębokość (cale)	5.1102 inch
Wysokość	20.1 mm	Wysokość (cale)	0.7913 inch
Szerokość	20.2 mm	Szerokość (cale)	0.7953 inch
Masa netto	53.4 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
Temperatura układania		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-24
--------------------------------	---

Dane ogólne


Opis artykułu	wariant 4, SC-Duplex Singlemode, zabezpieczenie przeciwzgięciowe	Barwny	inne
Podstawowy materiał obudowy	PA UL 94 V0	Średnica płaszczka, maks.	10 mm
Średnica płaszczka, min.	5 mm	Stopień ochrony	IP67
Cykle wpinania	500	Typ włókna	Singlemode
Tłumienność wtrąceńowa	0,5 dB jednomodowy; 0,4 dB wielomodowy; 1,5 dB POF (polimerowy)	złącze 1	SCRJ
Przyłącze 2	klejenie, zagniatanie, polerowanie	Stosowany materiał obudowy	PA, odlew ciśnieniowy cynkowy
Tłumienność odbiciowa	40 dB jednomodowy; 30 dB multimode		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Akcesoria

Zaślepki przeciwkurzowe



Zabezpieczenie Państwa urządzeń przed pyłem i zabrudzeniami.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-PP-V04P	Wersja
Nr zam.	1963890000	kołpak ochronny obudowy wtyku
GTIN (EAN)	4032248646319	
Ilość	10 ST	

neutralna



ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard przeznaczony do wielu dobrze znanych urządzeń elektrycznych. W rezultacie można otrzymać wysokiej jakości oznaczenia urządzeń, czytelne, z wysokim kontrastem.

Oferujemy różne typy urządzeń różnych producentów, takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najważniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zależności od typu samoprzylepne lub mocowane na zatrzask. Do urządzeń mocowanych obok siebie, np. bezpieczników, oferujemy oznaczniki ESG do wciskania na szynę oznacznikową. Wykonywanie nadruków laserowych zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami.

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Wersja
Nr zam.	1857440000	ESG, Oznaczniki urządzeń x 11 mm, PA 66, Barwny: biały, samoprzylepny
GTIN (EAN)	4032248402731	
Ilość	200 ST	