


## LSF-SMT 7.62/04/135 3.5SN BK TU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zdjęcie produktu



W pełni automatycznie wyposażony zacisk do płytek drukowanych do procesu lutowania rozplwowego (SMT), ze złączem przewodu Push In. Przewód włożony i suwak obsługiwany w tym samym kierunku (TOP). Pakowane do pudełek lub w taśmie na szpuli. Długość pinów zoptymalizowana na 1,5 mm lub 3,5 mm.

## Ogólne dane zamówieniowe

|                    |   |
|--------------------|---|
| Wersja             | Zacisk płytki drukowanej, 7.62 mm, Liczba biegunów: 4, 135°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, czarny, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks.: 1.5 mm², Tube |
| Nr zam.            | <a href="#">1886200000</a>  |
| Typ                | LSF-SMT 7.62/04/135 3.5SN BK TU   |
| GTIN (EAN)         | 4032248491162   |
| Ilość              | 20 szt.   |
| parametry produktu | IEC: 800 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm²<br>UL: 300 V / 12 A / AWG 28 - AWG 14   |
| opakowanie         | Tube  |

## LSF-SMT 7.62/04/135 3.5SN BK TU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| ROHS                   | Zgodny                     |
| UL File Number Search  | <a href="#">Witryna UL</a> |
| Nr certyfikatu (cURus) | E60693                     |

## Wymiary i masa

|                              |             |                  |             |
|------------------------------|-------------|------------------|-------------|
| Głębokość                    | 12.7 mm     | Głębokość (cale) | 0.5 inch    |
| Wysokość                     | 16.4 mm     | Wysokość (cale)  | 0.6457 inch |
| Najmniejsza wysokość montażu | 12.9 mm     | Szerokość        | 27.06 mm    |
| Szerokość (cale)             | 1.0654 inch | Masa netto       | 5.5 g       |

## Temperatury

długotrwała temperatura użytkowa, maks. 120 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Parametry systemu

|  |                             |   |   |
|--|-----------------------------|---|---|
| Rodzina produktów                                  | OMNIMATE Signal - seria LSF | Metoda wykonywania złącz                          | PUSH IN z akuatorem                     |
| montaż na płytce drukowanej                        | Połączenie lutowane THT/THR | Kierunek odejścia przewodu                        | 135°                                    |
| Raster w mm (P)                                    | 7.62 mm                     | Raster w calach (P)                               | 0.300 "                                 |
| Liczba biegunów                                    | 4                           | liczba rzędów z biegunami                         | 1                                       |
| z możliwością połączenia szeregowego przez klienta | Nie                         | Liczba rzędów                                     | 1                                       |
| Długość kołka lutowniczego (l)                     | 3.5 mm                      | Tolerancja długości kołka lutowniczego            | +0.1 / -0.3 mm                          |
| Wymiary kołka lutowniczego                         | 0,35 x 0,8 mm               | Wymiary kołka lutowniczego = d tolerancja         | 0 / -0.1 mm                             |
| Średnica otworu oczka lutowniczego (D)             | 1.1 mm                      | Tolerancja średnicy otworu oczka lutowniczego (D) | + 0,1 mm                                |
| liczba kołków lutowanych na biegun                 | 2                           | Długość odizolowania                              | 8 mm                                    |
| L1 in mm   | 22.86 mm                    | L1 w calach                                       | 0.900 "                                 |
| zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470      | IP 20                       | zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106   | zabezpieczony przed dotknięciem palcami |
| Stopień ochrony                                    | IP20                        | Rezystancja skrośna                               | 1,60 mΩ                                 |

## Dane materiałowe

|                                 |         |  |                  |
|---------------------------------|---------|--|------------------|
| Materiał izolacyjny             | LCP GF  | Barwny                                   | czarny           |
| kolor elementów uruchamiających | biały   | Tabela kolorów (podobny)                 | RAL 9011         |
| grupa materiałów izolacyjnych   | IIIa    | Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)    | ≥ 175            |
| Moisture Level (MSL)            | 1       | Klasa palności wg UL 94                  | V-0              |
| Materiał styków                 | Stop Cu | Struktura warstwowa przyłącza lutowanego | 4...6 μm Sn matt |
| Temperatura magazynowania, min. | -40 °C  | Temperatura magazynowania, max.          | 70 °C            |

## LSF-SMT 7.62/04/135 3.5SN BK TU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

|                                |        |                                |        |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| Temperatura pracy, min.        | -50 °C | Temperatura pracy, max.        | 120 °C |
| Zakres temperatur montaż, min. | -30 °C | Zakres temperatur montaż, max. | 120 °C |

## Przewody pasujące do złącza

|  |                      |
|--|----------------------|
| Zakres zaciskania, min.                            | 0.13 mm <sup>2</sup> |
| Zakres zaciskania, maks.                           | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| przekrój przyłącza przewodu AWG, min.              | AWG 28               |
| przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 14 maks. |                      |
| jednodrutowe, min. H05(07) V-U                     | 0.2 mm <sup>2</sup>  |
| jednodrutowe, maks. H05(07) V-U                    | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| cienkodrutowe, min. H05(07) V-K                    | 0.2 mm <sup>2</sup>  |
| cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K                   | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, min.              | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, maks.             | 0.75 mm <sup>2</sup> |
| z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min.          | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, maks.          | 1.5 mm <sup>2</sup>  |

| Zaciskany przewód            | Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu | Typ                          |                               |
|------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|
|                              |  | znamionowy                   | cienkodrutowe                 |
| przewód i końcówka tulejkowa |  | Długość zdejmowania izolacji | znamionowy 0 mm               |
|                              |  | Zalecana tulejka kablowa     | <a href="#">H0.25/12 HBL</a>  |
|                              |  |                              |                               |
| przewód i końcówka tulejkowa |  | Długość zdejmowania izolacji | znamionowy 0 mm               |
|                              |  | Zalecana tulejka kablowa     | <a href="#">H0.34/12 TK</a>   |
|                              |  |                              |                               |
| przewód i końcówka tulejkowa |  | Długość zdejmowania izolacji | znamionowy 0 mm               |
|                              |  | Zalecana tulejka kablowa     | <a href="#">H0.5/14 OR</a>    |
|                              |  |                              |                               |
| przewód i końcówka tulejkowa |  | Długość zdejmowania izolacji | znamionowy 0 mm               |
|                              |  | Zalecana tulejka kablowa     | <a href="#">H0.75/14T HBL</a> |
|                              |  |                              |                               |

Tekst referencyjny Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego., Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P)

## Dane znamionowe wg IEC

|   |                        |   |        |
|---|------------------------|---|--------|
| przetestowane zgodnie z normą   | IEC 60664-1, IEC 61984 | Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C)                       | 17.5 A |
| Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C)                      | 17.5 A                 | Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C)                       | 17.5 A |
| Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C)                      | 15 A                   | napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2  | 800 V  |
| napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 | 630 V                  | napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 | 500 V  |

## LSF-SMT 7.62/04/135 3.5SN BK TU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

znamionowe napięcie udarowe przy kat. 6 kV  
przebieg/stopniu zanieczyszczenia II/2znamionowe napięcie udarowe przy kat. 6 kV  
przebieg/stopniu zanieczyszczenia III/3znamionowe napięcie udarowe przy kat. 6 kV  
przebieg/stopniu zanieczyszczenia III/2

odporność na zwarcia 3 x 1s z 80 A

## Dane znamionowe wg CSA

Instytut (CSA) CSA

Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) 300 V

Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA) 10 A

przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 28

Nr certyfikatu (CSA) 200039-1664286

Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA) 300 V

Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA) 10 A

przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. AWG 14

Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

## Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (cURus) CURUS

Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) 300 V

Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) 12 A

przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 28

Nr certyfikatu (cURus) E60693

Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) 300 V

Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) 10 A

przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. AWG 14

Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

## Opakowanie

opakowanie Tube

Szerokość VPE 21.00 mm

Odporność powierzchni  $R_s = 109 - 1012 \Omega$ 

Długość VPE 554.00 mm

Wysokość VPE 17.00 mm

## Testy typu

Test: wytrzymałość znaczników

Standard

DIN EN 60512-1-1 / 01.03

Test

znacznik początku, identyfikacja typu, raster, znacznik zatwierdzenia UL, wytrzymałość

Ocena

dostępny

Test: przekrój zaciskowy

Standard

DIN EN 60999-1 rozdziały 7 i 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 rozdział 8.2.4.5.1 / 12.02

Typ przewodnika

Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika pełny 0,14 mm<sup>2</sup>Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika bez izolacji 0,14 mm<sup>2</sup>Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika pełny 1,5 mm<sup>2</sup>Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika bez izolacji 1,5 mm<sup>2</sup>

Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 24/1

Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 24/19

Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 16/1

## Dane techniczne

|   |   |   |                                   |  |
|---|---|---|-----------------------------------|--|
|   |   | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika | AWG 16/19                         |  |
| Test uszkodzenia i przypadkowego poluzowania przewodników | Ocena                                     | sprawdzony                                |                                   |  |
|   | Standard                                  | DIN EN 60999-1 rozdział 9.4 / 12.00       |                                   |  |
|   | Wymaganie                                 | 0,2 kg                                    |                                   |  |
|   | Typ przewodnika                           | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika | AWG 24/1                          |  |
|   |   | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika | AWG 24/19                         |  |
|   | Ocena                                     | sprawdzony                                |                                   |  |
|   | Wymaganie                                 | 0,3 kg                                    |                                   |  |
|   | Typ przewodnika                           | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika | bez izolacji 0,25 mm <sup>2</sup> |  |
|   |   | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika | pełny 0,5 mm <sup>2</sup>         |  |
|   | Ocena                                     | sprawdzony                                |                                   |  |
| Wymaganie   | 0,4 kg                                    |   |                                   |  |
| Typ przewodnika   | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika | pełny 1,5 mm <sup>2</sup>                 |                                   |  |
|   | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika | bez izolacji 1,5 mm <sup>2</sup>          |                                   |  |
|   | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika | AWG 16/1                                  |                                   |  |
|   | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika | AWG 16/19                                 |                                   |  |
| Ocena   | sprawdzony                                |   |                                   |  |
| Standard  | DIN EN 60999-1 rozdział 9.5 / 12.00       |   |                                   |  |
| Wymaganie   | ≥10 N                                     |   |                                   |  |
| Typ przewodnika   | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika | AWG 24/1                                  |                                   |  |
|   | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika | AWG 24/19                                 |                                   |  |
| Ocena   | sprawdzony                                |   |                                   |  |
| Wymaganie   | ≥20 N                                     |   |                                   |  |
| Typ przewodnika   | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika | bez izolacji 0,25 mm <sup>2</sup>         |                                   |  |
|   | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika | H05V-U0.5                                 |                                   |  |
| Ocena   | sprawdzony                                |   |                                   |  |
| Wymaganie   | ≥40 N                                     |   |                                   |  |
| Typ przewodnika   | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika | H07V-U1.5                                 |                                   |  |
|   | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika | H07V-K1.5                                 |                                   |  |
|   | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika | AWG 16/1                                  |                                   |  |
|   | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika | AWG 16/19                                 |                                   |  |
| Ocena   | sprawdzony                                |   |                                   |  |

## Ważna informacja

|              |  |
|--------------|--|
| Zgodność IPC | Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.   |
| Uwagi        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional push button colours on request</li> <li>• Operating force of slider max. 40 N</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>• P on drawing = pitch</li> </ul> |

## LSF-SMT 7.62/04/135 3.5SN BK TU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

- Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
- Crimping shape "A" for wire end ferrules with PZ 6/5 crimping tool recommended.
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

### Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002643    | ETIM 9.0    | EC002643    |
| ETIM 10.0   | EC002643    | ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-01-01 |             |             |


## LSF-SMT 7.62/04/135 3.5SN BK TU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Rysunki

### Zdjęcie produktu



### Rysunek wymiarowany



### Wykres



### Wykres



### Wykres



### Wykres



## Akcesoria

### Wkrętaki z końcówką płaską



Wkrętak do śrub rowkowych z izolacją VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, napęd zgodny z DIN 5264, ISO 2380/1, rękojeść SoftFinish

### Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                  |
|------------|----------------------------|------------------|
| Typ        | SDIS 0.4X2.5X75            | Wersja           |
| Nr zam.    | <a href="#">9008370000</a> | Wkrętak, Wkrętak |
| GTIN (EAN) | 4032248056330              |                  |
| Ilość      | 1 ST                       |                  |
| Typ        | SDS 0.4X2.5X75             | Wersja           |
| Nr zam.    | <a href="#">9009030000</a> | Wkrętak, Wkrętak |
| GTIN (EAN) | 4032248266944              |                  |
| Ilość      | 1 ST                       |                  |