


**HDC CFM 16 5F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Użytkownik ma do dyspozycji mocne ramy modułowe CR16 wykonane z poliwęglanów i odlewu cynkowego. Ramy są tak skonstruowane, aby można było zamontować 5 pojedynczych modułów lub odpowiednio modułu podwójne. Ramy CR16 są dostosowane do obudów w rozmiarze 6.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| Wersja     | Złącza przemysłowe, wkład HDC, rama ConCept |
| Nr zam.    | <a href="#">1983880000</a>                  |
| Typ        | HDC CFM 16 5F                               |
| GTIN (EAN) | 4032248689019                               |
| Ilość      | 1 szt.                                      |

## HDC CFM 16 5F

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cURus) E92202

## Wymiary i masa

|            |         |                  |             |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 84.5 mm | Głębokość (cale) | 3.3268 inch |
| Wysokość   | 35 mm   | Wysokość (cale)  | 1.378 inch  |
| Szerokość  | 34 mm   | Szerokość (cale) | 1.3386 inch |
| Masa netto | 90.5 g  |                  |             |

## Temperatury

Temperatura graniczna -40 °C ... 125 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Moduły pneumatyczne ConCept

Barwny srebrno-szary

## Dane ogólne

|                     |                           |                                                    |              |
|---------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| moment dokręcający  | 0.5 Nm                    | Rozmiar instalacji                                 | 6            |
| Barwny              | srebrno-szary             | moment dokręcający maks. złącze PE                 | 1.5 Nm       |
| Typ                 | złącze żeńskie            | moment dokręcający min. złącze PE                  | 0.5 Nm       |
| Materiał podstawowy | odlew ciśnieniowy cynkowy | Typoszereg                                         | rama ConCept |
| bez halogenu        | false                     | Produkt o niskiej dymotwórczości wg DIN EN 45545-2 | Tak          |
| BG                  | 6                         |                                                    |              |

## Wymiary

|                  |       |                |         |
|------------------|-------|----------------|---------|
| Szerokość        | 34 mm | długość cokołu | 84.5 mm |
| wysokość gniazda | 35 mm |                |         |

## Dane przyłączeniowe PE

|                                   |                |                                    |        |
|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|--------|
| Rodzaj przyłącza PE               | złącze śrubowe | moment dokręcający maks. złącze PE | 1.5 Nm |
| moment dokręcający min. złącze PE | 0.5 Nm         |                                    |        |

## wersja

|                    |   |                     |                           |
|--------------------|---|---------------------|---------------------------|
| Rozmiar instalacji | 6 | Materiał podstawowy | odlew ciśnieniowy cynkowy |
| BG                 | 6 |                     |                           |

## Dane techniczne

### Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

## HDC CFM 16 5F

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Narzędzie do demontażu modułów



Weidmüller oferuje bogaty wybór narzędzi do zaciskania końcówek, demontażu styków i obróbki światłowodów.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                    |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Typ        | HDC-DW-M0D                 | Wersja                                             |
| Nr zam.    | <a href="#">1688200000</a> | narzędzia pozostałe, Narzędzie do demontażu styków |
| GTIN (EAN) | 4008190857189              |                                                    |
| Ilość      | 1 ST                       |                                                    |

## Wkręta z końcówką płaską



Wkrętak do śrub rowkowych z izolacją VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, napęd zgodny z DIN 5264, ISO 2380/1, rękojeść SoftFinish

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                  |
|------------|----------------------------|------------------|
| Typ        | SDIS 0.6X3.5X100           | Wersja           |
| Nr zam.    | <a href="#">9008390000</a> | Wkrętak, Wkrętak |
| GTIN (EAN) | 4032248056354              |                  |
| Ilość      | 1 ST                       |                  |

|            |                            |                  |
|------------|----------------------------|------------------|
| Typ        | SDS 0.6X3.5X100            | Wersja           |
| Nr zam.    | <a href="#">9008330000</a> | Wkrętak, Wkrętak |
| GTIN (EAN) | 4032248056286              |                  |
| Ilość      | 1 ST                       |                  |