

**ZQV 1.5N/7****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zdjęcie produktu**

Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złączy odbywa się za pomocą mostków poprzecznych. Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złączkach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe i wkręcane do złączy modułowych.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                         |
| Wersja     | Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 17.5 A, Liczba biegunów: 7, Raster w mm (P): 3.50, Izolowany: Tak, Szerokość: 23 mm |
| Nr zam.    | <a href="#">1985520000</a>                                                                                                              |
| Typ        | ZQV 1.5N/7                                                                                                                              |
| GTIN (EAN) | 4050118370195                                                                                                                           |
| Ilość      | 20 szt.                                                                                                                                 |

## ZQV 1.5N/7

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

|            |         |                  |             |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 21.9 mm | Głębokość (cale) | 0.8622 inch |
| Wysokość   | 2.8 mm  | Wysokość (cale)  | 0.1102 inch |
| Szerokość  | 23 mm   | Szerokość (cale) | 0.9055 inch |
| Masa netto | 2.19 g  |                  |             |

## Temperatury

|                                        |                |                                         |               |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------|
| Temperatura magazynowania              | -25 °C...55 °C | Temperatura otoczenia                   | -5 °C...40 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, min. | -60 °C         | długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 130 °C        |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Informacje ogólne

Liczba biegunów 7

## dalsze dane techniczne

|                    |         |                                          |     |
|--------------------|---------|------------------------------------------|-----|
| Rodzaj zamocowania | wtykany | wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Tak |
|--------------------|---------|------------------------------------------|-----|

## dane tworzywa

|                         |       |        |              |
|-------------------------|-------|--------|--------------|
| Materiał podstawowy     | Wemid | Barwny | pomarańczowy |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0   |        |              |

## dane znamionowe

|                     |       |                            |        |
|---------------------|-------|----------------------------|--------|
| Napięcie znamionowe | 400 V | Znamionowe natężenie prądu | 17.5 A |
|---------------------|-------|----------------------------|--------|

## wymiary

Raster w mm (P) 3.50 mm

## Ważna informacja

Informacje produktowe Ze względu na stabilność i parametry temperaturowe, możliwe jest wyłamanie tylko 60% elementów stykowych. Zastosowanie złączy krzyżowych obniża zakres napięcia do 400 V. Obniżenie napięcia do 25 V w przypadku zastosowania przekroju z obciążeniami krawędziowymi.

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0   | EC000489    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |             |             |