

FAD BLK1 SL24 M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Adaptory przednie FAD TSX z konfekcjonowanymi przewodami umożliwiają bezpieczną migrację między kartami TSX a innymi systemami PLC lub modułami u-remote firmy Weidmüller.

Można podłączyć do szyny zaciskowej TS35

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	1985930000
Typ	FAD BLK1 SL24 M
GTIN (EAN)	4050118370874
Ilość	1 szt.

FAD BLK1 SL24 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	36 mm	Głębokość (cale)	1.4173 inch
Wysokość	218 mm	Wysokość (cale)	8.5827 inch
Szerokość	54 mm	Szerokość (cale)	2.126 inch
Masa netto	200 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40...60 °C	Temperatura eksploatacyjna	-25...50 °C
---------------------------	-------------	----------------------------	-------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

dane przyłącza

przyłącze (strona obiektu)	SL 5,08 mm
----------------------------	------------

dane przyłącza

przyłącze (strona obiektu)	SL 5,08 mm
----------------------------	------------

dane znamionowe

napięcie robocze	250 V AC	prąd maksymalny na kanał	6 A
całkowity prąd znamionowy	32 A		

współrzędne izolacji (EN50178)

zgodnie z	DIN EN 50178	napięcie znamionowe	< 250 V AC
kategoria przepięcia	II	stopień zabrudzenia	2
Napięcie probiercze izolacji AC	1.2 kV	temperatura magazynu, min.	-40 °C
temperatura magazynu, maks.	60 °C		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

