Karta katalogowa

FAD S5135 SL20 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Adaptery przednie FAD S5-135 ze wstępnie zmontowanymi kablami umożliwiają bezpieczną migrację między starym systemem Siemens S5-135 a innymi systemami PLC lub systemem u-remote firmy Weidmüller.
Karta S5-135 jest zasilana z pojedynczego źródła zasilania

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	1986030000
Typ	FAD S5135 SL20 R
GTIN (EAN)	4050118371123
Ilość	1 szt.

Karta katalogowa

FAD S5135 SL20 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty	
ROHS	Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	23 mm	Głębokość (cale)	0.9055 inch
Wysokość	283 mm	Wysokość (cale)	11.1417 inch
Szerokość	20 mm	Szerokość (cale)	0.7874 inch
Długość	283 mm	Długość (cale)	11.1417 inch
Masa netto	140 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40...60 °C	Temperatura eksploatacyjna	-25...50 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

dane przyłącza

przyłącze (strona obiektu)	SL 5,08 mm

dane przyłącza

przyłącze (strona obiektu)	SL 5,08 mm

dane znamionowe

napięcie robocze	250 V AC	prąd maksymalny na kanał	6 A
całkowity prąd znamionowy	32 A		

współrzędne izolacji (EN50178)

zgodnie z	DIN EN 50178	napięcie znamionowe	< 250 V AC
kategoria przepięcia	II	stopień zabrudzenia	2
Napięcie probiercze izolacji AC	1.2 kV		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

Karta katalogowa

FAD S5135 SL20 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

