

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Oprócz wielu wersji obudów, firma Weidmüller oferuje także szereg różnych dławnic kablowych przeznaczonych do wielu aplikacji.

Dławnice kablowe wykonane z mosiądzu, tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej spełniają najostrejsze wymagania różnych klas IP dla obudów przemysłowych. W zależności od serii przepustu kablowego i danej aplikacji, elementy te są atestowane i poddane testom zgodnie z normami VDE, UL, UR, cULus, DNV GL lub EN 45545.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego), Dławnica kablowa, proste, M 20, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, poliamid 6
Nr zam.	1909700000
Typ	VG M20-K67 10-14
GTIN (EAN)	4032248536627
Ilość	50 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Wysokość	31 mm	Wysokość (cale)	1.2205 inch
Długość	41 mm	Długość (cale)	1.6142 inch
Masa netto	12.7 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -20 °C...80 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

średnica kabla zewnętrzna, maks.	14 mm	średnica kabla zewnętrzna, min.	10 mm
moment dokręcający	3.5 Nm	Silikon	Nie
Klasa palności wg UL 94	V-2	zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-20 °C	skok gwintu	1.5 mm
Halogenki	Nie	Normy	EN/IEC 62444
rozmiar klucza 1	27 mm	Stopień ochrony	IP67
Dławnica kablowa	metryczna	Materiał podstawowy	poliamid 6
wkładka uszczelniająca	NBR	gwint (zewnętrzny)	M 20
długość gwintu	10 mm	moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks.	4.50 Nm
moment obrotowy nakrętki zabezpieczającej, min.	3.00 Nm	moment obrotowy króćca, maks.	4.00 Nm
moment obrotowy króćca, min.	3.00 Nm	moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min.	3.50 Nm
moment obrotowy nakrętki zabezpieczającej, maks.	4.00 Nm		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG M20-K67 10-14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Nakrętki zabezpieczające z tworzywa sztucznego, szare



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptory i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SKMU M20 - K GR	Wersja
Nr zam.	1772460000	SKMU PA (nakrętka kontruująca z tworzywa sztucznego), Nakrętka kontruująca, M 20, 6 mm, poliamid 6 (PA6 - GF30)
GTIN (EAN)	4032248 130207	
Ilość	100 ST	

Uszczelka płaska neoprenowa - GWDR NP



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptory i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	GWDR M20-NP	Wersja
Nr zam.	1736240000	GWDR NP (uszczelka płaska - neopren), Pierścień uszczelniający, M 20, neopren
GTIN (EAN)	4008190956035	
Ilość	50 ST	

Uszczelka płaska polietylenowa - GWDR PO



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptory i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	GWDR M20-PO	Wersja
Nr zam.	1777940000	GWDR PO (uszczelka płaska - polietylen), Pierścień uszczelniający, M 20, polietylen
GTIN (EAN)	4032248 158201	
Ilość	100 ST	