

HDC XX6A02 MOXXXXX-1800

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Kompaktowe

Nowy dwubiegunowy moduł magistrali jest wyjątkowo kompaktowy i może pomieścić wkładki z interfejsem megabitowym oraz gigabitowym. Do jednego modułu można podłączyć 2 kable gigabitowe Cat 6A (10 gigabitów).

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	2003831800
Typ	HDC XX6A02 MOXXXXX-1800
GTIN (EAN)	4050118522464
Ilość	1 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Dostępne do	2025-09-30T00:00:00+02:00

HDC XX6A02 MOXXXXX-1800

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Masa netto	0 g
------------	-----

Temperatury

Temperatura graniczna	-30 °C ... 90 °C
-----------------------	------------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Specyfikacje techniczne kabla

Długość kabla	18 m	
kolor płaszczka	zielony	
Ekranowane	Tak	
Halogenki	bezhalogenowe, zgodnie z IEC 60754-1	
izolacja	PE, spieniony	
Materiał płaszczka	PUR	
Kodowanie kolorami	biały / pomarańczowy, pomarańczowy, biały / zielony, zielony, biały / brązowy, brązowy, biały / niebieski, niebieski	
Średnica zewnętrzna	Średnica	6.4 mm
	Znaki	±
	Tolerancja	0.3
Średnica wewnętrzna	6.4 mm ± 0.3	

Dane ogólne

Liczba biegunów	8	Długość kabla	18 m
kodowanie	Kodowanie X	Powierzchnia styku	Au (złoto)
Szybkość przesyłania danych	10 Gbps, 10 Gb/s	Opór izolacji	≥ 108 Ω
Kategoria	Cat. 6A	Napięcie znamionowe	50 V
Znamionowe natężenie prądu	0.5 A	Cykle wpinania	≥ 100
Typ	złącze męskie	Stopień zanieczyszczenia	2
Wersja przeciwna	otwarte	Wersja strony modułu	Męskie

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		