


HDC XX6A02 FOXXXXX-0800**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Kompaktowe**

Nowy dwubiegunowy moduł magistrali jest wyjątkowo kompaktowy i może pomieścić wkładki z interfejsem megabitowym oraz gigabitowym. Do jednego modułu można podłączyć 2 kable gigabitowe Cat 6A (10 gigabitów).

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	2003860800
Typ	HDC XX6A02 FOXXXXX-0800
GTIN (EAN)	4050118522280
Ilość	1 szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do	2025-09-30T00:00:00+02:00

HDC XX6A02 FOXXXXX-0800

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto 0 g

Temperatury

Temperatura graniczna -30 °C ... 90 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem

Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Specyfikacje techniczne kabla

Długość kabla 8 m

kolor płaszczka zielony

Ekranowane Tak

Halogenki bezhalogenowe, zgodnie z IEC 60754-1

izolacja PE, spieniony

Materiał płaszczka PUR

Kodowanie kolorami biały / pomarańczowy, pomarańczowy, biały / zielony, zielony, biały / brązowy, brązowy, biały / niebieski, niebieski

Średnica zewnętrzna Średnica 6.4 mm

Znaki ±

Tolerancja 0.3 mm

Średnica zewnętrzna 6.4 mm ± 0.3 mm

Dane ogólne

Liczba biegunów 8

kodowanie Kodowanie X

Szybkość przesyłania danych 10 Gbps, 10 Gb/s

Kategoria Cat. 6A

Znamionowe natężenie prądu 0.5 A

Typ złącze żeńskie

Wersja przeciwna otwarte

Długość kabla 8 m

Powierzchnia styku Au (złoto)

Opór izolacji $\geq 108 \Omega$

Napięcie znamionowe 50 V

Cykle wpinania ≥ 100

Stopień zanieczyszczenia 2

Wersja strony modułu Żeńskie

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002599

ETIM 10.0 EC002599

ECLASS 15.0 27-06-03-07

ETIM 9.0 EC002599

ECLASS 14.0 27-06-03-07