


**HDC XX6A02 FOXXXXX-2200****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Kompaktowe**

Nowy dwubiegunowy moduł magistrali jest wyjątkowo kompaktowy i może pomieścić wkładki z interfejsem megabitowym oraz gigabitowym. Do jednego modułu można podłączyć 2 kable gigabitowe Cat 6A (10 gigabitów).

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
|                |                                         |
| Nr zam.        | 2003862200                              |
| Typ            | <a href="#">HDC XX6A02 FOXXXXX-2200</a> |
| GTIN (EAN)     | 4050118577068                           |
| Ilość          | 1 szt.                                  |
| Status dostawy | element wycofywany z produkcji          |
| Dostępne do    | 2025-09-30T00:00:00+02:00               |

## HDC XX6A02 FOXXXXX-2200

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|            |          |
|------------|----------|
| Masa netto | 890.56 g |
|------------|----------|

## Temperatury

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Temperatura graniczna | -30 °C ... 90 °C |
|-----------------------|------------------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                                                            |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS                                          | Zgodne, z wyłączeniem                |
| Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                                                 | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                                                       | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |

## Specyfikacje techniczne kabla

|               |                                      |                   |         |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|---------|
| Długość kabla | 22 m                                 | kolor płaszcza    | zielony |
| Halogenki     | bezhalogenowe, zgodnie z IEC 60754-1 | Materiał płaszcza | PUR     |

## Dane ogólne

|                             |                  |                     |            |
|-----------------------------|------------------|---------------------|------------|
| Liczba biegunów             | 8                | Długość kabla       | 22 m       |
| kodowanie                   | Kodowanie X      | Powierzchnia styku  | Au (złoto) |
| Szybkość przesyłania danych | 10 Gbps, 10 Gb/s | Opór izolacji       | ≥ 108 Ω    |
| Kategoria                   | Cat. 6A          | Napięcie znamionowe | 50 V       |
| Znamionowe natężenie prądu  | 0.5 A            | Cykle wpinania      | ≥ 100      |
| Stopień zanieczyszczenia    | 2                | Wersja przeciwna    | otwarte    |
| Wersja strony modułu        | Żeńskie          |                     |            |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 |             |             |