

# Karta katalogowa

## HDC XX5E02 MOXXXXX-1800

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com






Kompaktowe
Nowy dwubiegunowy moduł magistrali jest wyjątkowo kompaktowy i może pomieścić wkładki z interfejsem megabitowym oraz gigabitowym. Do jednego modułu można podłączyć 2 kable gigabitowe Cat 6A (10 gigabitów).

### Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|---|---|
| Nr zam. | 2003901800 |
| Typ | HDC XX5E02 MOXXXXX-1800 |
| GTIN (EAN) | 4050118523201 |
| Ilość | 1 szt. |
| Status dostawy | element wycofywany z produkcji |
| Dostępne do | 2025-09-30T00:00:00+02:00 |

# Karta katalogowa

## HDC XX5E02 MOXXXXX-1800

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Dane techniczne

### Dopuszczenia

| | |
|---|---|
| ROHS | Zgodny |

### Wymiary i masa

| | |
|---|---|
| Masa netto | 0 g |

### Temperatury

| | |
|---|---|
| Temperatura graniczna | -40 °C ... 90 °C |

### Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|---|---|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
| Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |

### Specyfikacje techniczne kabla

| | | |
|---|---|---|
| Długość kabla | 18 m | |
| kolor płaszcza | niebieski | |
| Ekranowane | Tak | |
| Halogenki | Tak, Nie | |
| Materiał płaszcza | Radox EM 104 | |
| Kodowanie kolorami | biały, żółty, niebieski, pomarańczowy | |
| Średnica zewnętrzna | Średnica | 7.25 mm |
| | Znaki | ± |
| | Tolerancja | 0.3 mm |
| Średnica zewnętrzna | 7.25 mm ± 0.3 mm | |

### Dane ogólne

| | | | |
|---|---|---|---|
| Liczba biegunów | 4 | Długość kabla | 18 m |
| kodowanie | Kodowanie D | Powierzchnia styku | Au (złoto) |
| Szybkość przesyłania danych | 100 MBit/s | Opór izolacji | ≥ 108 Ω |
| Kategoria | Cat. 5e | Napięcie znamionowe | 250 V |
| Znamionowe natężenie prądu | 4 A | Cykle wpinania | \u2265 100 |
| Typ | złącze męskie | Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Wersja przeciwna | otwarte | Wersja strony modułu | Męskie |

### Klasyfikacje

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ETIM 10.0 | EC002599 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 | | |

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Rysunki

