

## VG H M32 MS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz wielu wersji obudów, firma Weidmüller oferuje także szereg różnych dławnic kablowych przeznaczonych do wielu aplikacji.

Dławnice kablowe wykonane z mosiądzu, tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej spełniają najostrejsze wymagania różnych klas IP dla obudów przemysłowych. W zależności od serii przepustu kablowego i danej aplikacji, elementy te są atestowane i poddane testom zgodnie z normami VDE, UL, UR, cULus, DNV GL lub EN 45545.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                          |                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja                   | VG H (dwuczęściowa dławnica kablowa HDC),<br>Dławnica kablowa, proste, M 32, 8 mm, OD min.<br>16 - OD max. 25 mm, IP65, mosiądz, niklowany |
| Nr zam.                  | <a href="#">1921760000</a>                                                                                                                 |
| Typ                      | VG H M32 MS                                                                                                                                |
| GTIN (EAN)               | 4032248563029                                                                                                                              |
| Ilość                    | 20 szt.                                                                                                                                    |
| Status dostawy           | element wycofywany z produkcji                                                                                                             |
| Ostatnia data zamówienia | 2024-08-31T00:00:00+02:00                                                                                                                  |

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|            |         |                  |             |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Wysokość   | 12 mm   | Wysokość (cale)  | 0.4724 inch |
| Szerokość  | 32 mm   | Szerokość (cale) | 1.2598 inch |
| Masa netto | 27.15 g |                  |             |

## Temperatury

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Temperatura eksploatacyjna | -20 °C...60 °C |
|----------------------------|----------------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                                                            |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS                                          | Zgodne, z wyłączeniem                |
| Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                                                 | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                                                       | b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139 |

## Informacje ogólne

|                                                |                 |                                                |                    |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------|
| średnica kabla zewnętrznego, maks.             | 25 mm           | średnica kabla zewnętrznego, min.              | 16 mm              |
| Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym  | NBR             | rodzaj ochrony z GWDR                          | IP65               |
| zakres temperatur roboczych, maks.             | 60 °C           | zakres temperatur roboczych, min.              | -20 °C             |
| skok gwintu                                    | 1.5 mm          | Halogenki                                      | Tak                |
| rozmiar klucza 1                               | 32 mm           | rozmiar klucza 2                               | 32 mm              |
| rozmiar klucza                                 | 32 mm           | Stopień ochrony                                | IP65               |
| Dławnica kablowa                               | metryczna, M 32 | Materiał podstawowy                            | mosiądz, niklowany |
| wkładka uszczelniająca                         | NBR             | uszczelka                                      | NBR                |
| wcięcia we wkładce uszczelniającej, średnica 1 | 16 mm           | wcięcia we wkładce uszczelniającej, średnica 2 | 19 mm              |
| wcięcia we wkładce uszczelniającej, średnica 3 | 22 mm           | wcięcia we wkładce uszczelniającej, średnica 4 | 25 mm              |
| gwint (zewnętrzny)                             | M 32            | długość gwintu                                 | 8 mm               |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000441    | ETIM 9.0    | EC000441    |
| ETIM 10.0   | EC000441    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 |             |             |