

SAKQB 6/10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Okablowanie przekładników prądowych oraz napięciowych

Nasze bloki zaciskowe ze sprężyną i śrubą do rozłączania testowego umożliwiają tworzenie ważnych obwodów inwerterowych do pomiaru natężenia, napięcia oraz mocy w prosty i wyrafinowany sposób.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącze krosujące (terminal), przykręcany, szary, Liczba biegunów: 10, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Nie, Szerokość: 6 mm
Nr zam.	2111230000
Typ	SAKQB 6/10
GTIN (EAN)	4050118440607
Ilość	10 szt.
Produkt lokalny	Dostępne tylko w niektórych krajach

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Ogólne dane zamówieniowe

Produkt lokalny	Dostępne tylko w niektórych krajach
-----------------	-------------------------------------

Wymiary i masa

Głębokość	15 mm	Głębokość (cale)	0.5906 inch
Szerokość	6 mm	Szerokość (cale)	0.2362 inch
Masa netto	19.74 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...55 °C	Temperatura otoczenia	-5 °C...40 °C
---------------------------	----------------	-----------------------	---------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

Liczba biegunów	10
-----------------	----

dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania	przykręcany	wersja przetestowana pod kątem eksplozji	Nie
--------------------	-------------	--	-----

dane tworzywa

Barwny	szary
--------	-------

dane znamionowe

Napięcie znamionowe	400 V
---------------------	-------

wymiary

Raster w mm (P)	8.00 mm
-----------------	---------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		