

**PAC-S300-HE40-U-V0-0M5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Wstępnie zmontowane kable PAC zapewniają połączenie elektryczne oraz logiczne między sterownikiem programowalnym a interfejsami sterownika programowalnego. Kable te składają się z następujących elementów: Złącze producenta sterownika programowalnego Wielożyłowy kabel LIYY lub LY YCY (ekranowany) o przekroju 0,14 mm<sup>2</sup> lub 0,25 mm<sup>2</sup>. Złącze kabla płaskiego, SUB-D lub RSV, do podłączania do interfejsu. W celu zagwarantowania funkcjonalności zgodnej z przeznaczeniem, ciągłość oraz izolacja kabli są sprawdzane automatycznie.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| Wersja     | Kabel wstępnie konfekcjonowany, PAC, Kabel LiYY, 11,7 ± 1 mm |
| Nr zam.    | <a href="#">2183170005</a>                                   |
| Typ        | PAC-S300-HE40-U-V0-0M5                                       |
| GTIN (EAN) | 4099986592810                                                |
| Ilość      | 1 szt.                                                       |

## PAC-S300-HE40-U-V0-0M5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

Masa netto 142 g

## Temperatury

Temperatura magazynowania -10...60 °C Temperatura eksploatacyjna -10...50 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem

Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

## Dane elektryczne

|                       |                                           |                                                     |                                    |
|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Prąd całkowity, max.  | 3 A                                       | Dopuszczalne natężenie prądu na każdą ścieżkę, max. | 1 A                                |
| Napięcie znamionowe   | $\leq 60 \text{ Vdc} \leq 25 \text{ Vac}$ | rezystancja                                         | $\leq 80 \text{ m}\Omega/\text{m}$ |
| Pojemność żyła / żyły | 300 pF/m                                  |                                                     |                                    |

## dane ogólne

|                     |                         |                     |                                            |
|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| Długość kabla       | 0.5 m                   | Materiał podstawowy | PVC                                        |
| Kabel               | Kabel LiYY              | przyłącze interfejs | KABEL PŁASKI HE10 40P                      |
| Średnica zewnętrzna | $11,7 \pm 1 \text{ mm}$ | interfejs SPS       | SIEMENS S7300<br>6ES7921-3AH20-1AA0<br>40P |
| przekrój przewodu   | $0.25 \text{ mm}^2$     |                     |                                            |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |