Karta katalogowa

SAI-SCREWTY TOOL BOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Doskonałe narzędzie w każdym z możliwych zastosowań. Screwty® jest idealnyym narzędziem wielofunkcyjnym do pewnego mocowania wszystkich popularnych rodzajów kabli czujików i elementów wykonawczych. Nawet trudnodostępne wtyki okrągłe stają się osiągalne dzięki użyciu Screwty®. Prosty ruch obrotowy dokręca i odkręca złącza, bez konieczności użycia dużej siły. Wkrętak Screwty® jest rozwiązaniem unikatowym, a zarazem globalnym, ponieważ pasuje do większości kabli i wtyków innych dostawców (ponad 90 %). Screwty® składa się z rękojeści z tradycyjnym adapterem 1/4". Dzięki temu można go używać do wszystkich rozmiarów: złączy wtykowych okrągłych M12 i M8, adaptowalnych wtyków i gniazd M12F i M8F, a także wtyków i gniazd M23.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Narzędzie mocowania śrub
Nr zam.	1939170000
Typ	SAI-SCREWTY TOOL BOX
GTIN (EAN)	4032248615490
Ilość	1 szt.
opakowanie	Etui z tworzywa sztucznego + formowana wkładka

Karta katalogowa

SAI-SCREWTY TOOL BOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Masa netto	1320 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	94cdd44c-1fa6-459f-83e6-3e41b4ab9be6

Narzędzia do skręcania

Nastawa momentu dokręcającego, max.	7 Nm	Nastawa momentu dokręcającego, min.	0.5 Nm

Ważna informacja

Informacje produktowe	W dostarczanym zestawie: Wkrętak dynamometryczny 0,5-1,7 Nm + wspomaganie nastawianiaWkrętak dynamometryczny 2,0-7,0 NmWymienna końcówka 1/4"Mocowanie M8 do linii formowanychMocowanie M8F do konfigurowalnych złączyMocowanie M12 do linii formowanychMocowanie M12F do konfigurowalnych złączyZestaw końcówek: Torx T8 / T10 / T20 / T25 imbus 2,5 / 3,0 / 4,0 krzyżowe PH0 / PH1 / PH2 płaskie 0,5x3,0 / 0,6x3,5 / 0,8x4,0Etui z tworzywa sztucznego + formowana wkładka

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		